

## TWW780WP Passion

Στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας T1:

Πολυτάλαντη συσκευή Miele: για κορυφαίες απαιτήσεις και απαλή φροντίδα ρούχων.



- M Touch – εύκολος έλεγχος πατώντας ή σύροντας με το δάκτυλο
- Λιγότερο σιδέρωμα, περισσότερη φρεσκάδα – SteamFinish
- Ευχάριστα αθόρυβο στέγνωμα – SilenceDrum
- Βέλτιστη φροντίδα για τα ευαίσθητα – καλάθι στεγνωτηρίου Miele
- Miele@home – η έξυπνη δικτύωση προσφέρει νέες δυνατότητες\*

\* Επιπλέον ψηφιακή προσφορά από τη Miele & Cie. KG. Όλες οι έξυπνες εφαρμογές λειτουργούν με το σύστημα Miele@home. Το εύρος λειτουργιών εξαρτάται από το μοντέλο και τη χώρα.

**A+++**

EAN: 4002516646921 / Αριθμός υλικού: 12194280 / Παλιός αριθμός υλικού: 12WW7802EU1

<b>Τύπος κατασκευής</b>	
Δυνατότητα τοποθέτησης σε κολόνα	•
Παράπλευρη τοποθέτηση	•
Χωνευτή τοποθέτηση	•
Άρθρωση πόρτας	αριστερά, Αναστρέψιμο
Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας	•
<b>Μοντέλο</b>	
Στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας	•
<b>Σχεδιασμός</b>	
Χρώμα συσκευής	Λευκό λωτού
Χρώμα πίνακα χειρισμού	Λευκό λωτού
Σχεδίαση πόρτας	Ασημί Alu. με δακτύλιο χρωμίου
Έκδοση πίνακα χειρισμού	Κλίση 5°
Τύπος χειρισμού	Χειρισμός με την αφή
Οθόνη	MTouch
<b>Αποτελέσματα στεγνώματος</b>	
Στέγνωμα ακριβείας PerfectDry	•
Σύστημα αρώματος FragranceDos <sup>2</sup>	•
Έξυπνη αντιστροφή κάδου	•
Αποδεδειγμένη υγιεινή	•
Αποδεδειγμένη υγιεινή κατά των ιών	•
<b>Απαλή φροντίδα των ρούχων</b>	
SilenceDrum	•
Φορτίο σε kg	9,0
<b>Άνεση για τον χρήστη</b>	
Δικτύωση με το Miele@home	•
Wash2Dry	•
Προγραμματισμός έναρξης προγράμματος έως 24 ώρες	•
Οθόνη ένδειξης υπόλοιπου χρόνου	•
Ένδειξη ώρας	•
Ένδειξη προόδου προγράμματος	Ναι
Βοηθός στεγνώματος	•
Ενημερωτικό κείμενο	•
Αγαπημένα προγράμματα	•
Φωτισμός κάδου	LED
MultiLingua	•
Πακέτο ακουστικής για τις χαμηλότερες δυνατές εκπομπές θορύβου	•
Δοχείο συλλογής συμπυκνώματος	•
Εντοιχισμένη αποχέτευση συμπυκνωμένων υδρατμών	•
AddLoad	•
<b>Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα</b>	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++–D)	A+++
Πιο οικονομικό από την τιμή ορίου (24) της κλάσης ενεργειακής απόδοσης A+++	10%
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh	174
Διάρκεια κανονικού προγράμματος σε λεπτά	220
Επίπεδο θορύβου στο πρόγραμμα για βαμβακερά με πλήρες φορτίο σε dB(A)re1pW	62
Κλάση απόδοσης συμπίκνωσης	A

## TWW780WP Passion

Στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας T1:

Πολυτάλαντη συσκευή Miele: για κορυφαίες απαιτήσεις και απαλή φροντίδα ρούχων.



EAN: 4002516646921 / Αριθμός υλικού: 12194280 /

Παλιός αριθμός υλικού: 12WV7802EU1

Ενεργειακή κατανάλωση σε kWh στο κανονικό πρόγραμμα στεγνώματος για βαμβακερά με πλήρες φορτίο 1,47

EcoFeedback	•
Τεχνολογία EcoDry	•
Εναλλάκτης θερμότητας που δεν χρειάζεται συντήρηση	•
Μοτέρ ProfiEco	•
<b>Προγράμματα στεγνώματος</b>	
Αυτόματο plus	•
Βαμβακερά (χρωματιστά)	•
Βαμβακερά Eco	•
Προστασία από τσαλάκωμα	•
Ευαίσθητα	•
Πουκάμισα	•
Ευαίσθητα μεταξωτά	•
Ευαίσθητα μάλλινα	•
Express	•
Τζιν	•
Ρούχα Outdoor	•
Αδιαβροχοποίηση	•
Αθλητικά ρούχα	•
Μαξιλάρια κανονικά	•
Μαξιλάρια μεγάλα	•
Υγιεινή – βαμβακερά	•
Κρύος αέρας	•
Ζεστός αέρας	•
Πρόγραμμα για καλάθι	•
Έξτρα αθόρυβο	•
Άνετη αφαίρεση τσαλακώματος	•
Σεντόνια	•
Φροντίδα με ατμό	•
<b>Πρόσθετα στεγνώματος</b>	
Προστασία από το τσαλάκωμα	•
Απαλό στύψιμο	•
Φρεσκάρισμα	•
ECO	•
Βομβητής	•
Γρήγορο	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
<b>Ποιότητα</b>	
Απαλές ραβδώσεις	•
<b>Safety</b>	
Κωδικός PIN	•
Ένδειξη «αδειάστε το δοχείο»	•
Ένδειξη «καθαρίστε το φίλτρο»	•
Οπτική διεπαφή	•
<b>Τεχνικά στοιχεία</b>	
Διαστάσεις σε mm (πλάτος)	596
Διαστάσεις σε mm (ύψος)	850
Διαστάσεις σε mm (βάθος)	643

## TWW780WP Passion

Στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας T1:

Πολυτάλαντη συσκευή Miele: για κορυφαίες απαιτήσεις και απαλή φροντίδα ρούχων.



EAN: 4002516646921 / Αριθμός υλικού: 12194280 /

Παλιός αριθμός υλικού: 12WW7802EU1

Βάθος συσκευής με ανοικτή πόρτα	1077
Βάρος σε kg	62
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	1,10
Τάση σε V	220-240
Ασφάλεια σε A	10
Συχνότητα σε Hz	50
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	2,0
Περιέχει φθοριωμένα αέρια θερμοκηπίου	•
Ερμητικά στεγανό	•
Τύπος ψυκτικού	R134a
Ποσότητα ψυκτικού υγρού σε kg	0,48
Δυναμικό πλανητικής υπερθέρμανσης του ψυκτικού σε CO <sub>2</sub> e	1430
Δυναμικό πλανητικής υπερθέρμανσης της συσκευής σε CO <sub>2</sub> e	686,00
Αντικατάσταση λυχνιών	Εξυπηρέτηση πελατών
<b>Παρεχόμενα εξαρτήματα</b>	
Φιαλίδιο αρώματος	•
Κουπόνι για δεύτερο φιαλίδιο αρώματος	•
Κουπόνι για καλάθι στεγνωτηρίου	•
<b>Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης</b>	
Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης μέσω MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portuguis, russkij, romãna, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


## TWW780WP Passion

Στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας T1:


Πολυτάλαντη συσκευή Miele: για κορυφαίες απαιτήσεις και απαλή φροντίδα ρούχων.



T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm