

## PDR 516 SL ROP [EL GS]

Στεγνωτήριο με εξαγωγή αέρα, γαλβανισμένα πλαιϊνά, ηλεκτρικά θερμαινόμενο  
Στον σχεδιασμό SlimLine, με ρύθμιση υπολειπ. υγρασίας για τέλειο στέγνωμα.



- Πολύ εύκολη εγκατάσταση – πλάτος μόνο 711 mm
- Εύκολη μετακίνηση – άμεση πρόσβαση από το κάτω μέρος
- Πολύ σύντομοι κύκλοι χάρη στη διαγώνια ροή αέρα
- Στέγνωμα όλων των υφασμάτων με ακρίβεια – PerfectDry

EAN: 4002516659464 / Αριθμός υλικού: 12261480 /  
Παλιός αριθμός υλικού: 52516003SEE

<b>Τύπος &amp; σχεδιασμός κατασκευής</b>	
Τύπος κατασκευής	SlimLine
Εύρος	Επαγγελματικό
Πρόσοψη	Σκούρο γκρι
Χρώμα πρόσοψη	Ανοξείδωτος χάλυβας
Φορτίο σε kg	16,0
Μέγεθος φορτίου με αναλογία φορτίου 1:25	12,0
Μέγεθος φορτίου με αναλογία φορτίου 1:18	16,0
Αναλογία φορτίου	1:18
Χωρητικότητα κάδου σε l	300,00
Σύστημα στεγνώματος	Εξαγόμενος αέρας
Ανοιγμα πόρτας [Ø] σε mm	520
Γωνία ανοίγματος πόρτας σε μοίρες	180
Αρθρωση πόρτας	αριστερά
Ανοξείδωτος κάδος	•
Ανοξείδωτος κυβελωτός κάδος	Όχι
<b>Εφαρμογή</b>	
Κατάλληλο για τον κλάδο ξενοδοχείων και τροφοδοσίας	•
Κατάλληλο για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηροκομεία	•
Κατάλληλο για διαχείριση εγκαταστάσεων	•
Κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια	•
Κατάλληλο για πανεπιστήμια, παιδικούς σταθμούς και σχολεία	•
Κατάλληλο για νοσοκομεία	•
Κατάλληλο για αθλητικά σωματεία	•
Κατάλληλο για κέντρα ομορφιάς, σπα και γυμναστήρια	•
<b>Στοιχεία απόδοσης</b>	
Μέγιστη ικανότητα εξάτμισης σε l/ώρα	12,50
Ειδική κατανάλωση ενέργειας σε kWh/kg	0,55
Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά	31
<b>Στοιχεία ελέγχου</b>	
Σύστημα χειρισμού	M Select Benchmark
Δυνατότητα προγραμματισμού	Ρύθμιση συγκεκριμένων παραμέτρων
Διασύνδεση χρήστη	Ελεγχόμενη υπολειπόμεν. υγρασία
Μέγ. χρόνος προεπιλογής έναρξης προγράμμ. σε ώρες	24
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου	•
Ένδειξη προόδου προγράμματος	•
Πίνακας ελέγχου με ευνότητα σύμβολα	•
<b>Βασική ηλεκτρική παροχή</b>	
Τύπος θέρμανσης	Ηλεκτρική
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 400V 50/60HZ
Ισχύς ηλεκτρικής αντίστασης σε kW	13,50
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	14,10
Ασφάλεια σε A	25
<b>Διαστάσεις και βάρος στεγνωτηρίου</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	1800
Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm	711
Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm	1089

## PDR 516 SL ROP [EL GS]

Στεγνωτήριο με εξαγωγή αέρα, γαλβανισμένα πλαϊνά, ηλεκτρικά θερμαινόμενο  
Στον σχεδιασμό SlimLine, με ρύθμιση υπολειπ. υγρασίας για τέλειο στέγνωμα.



EAN: 4002516659464 / Αριθμός υλικού: 12261480 /  
Παλιός αριθμός υλικού: 52516003SEE

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	1810
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	800
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	1180
Καθαρό βάρος σε kg	145,7
Μικτό βάρος σε kg	159
Μέγιστο φορτίο δαπέδου σε N/m <sup>2</sup>	1664
<b>Δεδομένα εκπομπών</b>	
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας	55 dB(A) re 20 μPa
Απώλεια θερμότητας στον χώρο σε MJ/ώρα	1,70
<b>Χαρακτηριστικά</b>	
Έξυπνη αντιστροφή κάδου	•
Φίλτρο χνουδιών μεγάλης επιφάνειας	•
PerfectDry	•
Πτερύγια κάδου SoftLift	•
Λειτουργία χαμηλής θερμοκρασίας	•
Βυθιζόμενη βάση	•
Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής	•
<b>Επιλογές σύνδεσης</b>	
Σύστημα πληρωμής (προαιρετικά)	•
Οπτική διασύνδεση service	•
Αποκοπή φορτίου αιχμής/διαχείριση ενέργειας (προαιρετικά)	•
Στεγνωτήριο με σύνδεση WiFi	•
Connector Box	•
Μονάδα LAN (προαιρετικά)	•
<b>Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Αξιολόγηση προστασίας από εκτινασόμενα υγρά IPX4	•
WEEE	•
Συμμορφ. με την οδηγία περί μηχ. 2006/42/EK	•