

PDR 516 SL TOP [EL GS]

Στεγνωτήριο με εξαγωγή αέρα, γαλβανισμένα πλαιϊνά, ηλεκτρικά θερμαινόμενο στον σχεδιασμό SlimLine, με εύχρηστο χρονοδιακόπτη.



- Χωρητικότητα κάδου 300.00 l, μέγεθος φορτίου 12.0 kg – 16.0 kg
- Πολύ εύκολη εγκατάσταση – πλάτος μόνο 711 mm
- Εύκολη μετακίνηση – άμεση πρόσβαση από το κάτω μέρος
- Πολύ σύντομοι κύκλοι χάρη στη διαγώνια ροή αέρα
- Απλός χειρισμός – εύκολος καθαρισμός μεγάλου φίλτρου χνουδιών

EAN: 4002516659495 / Αριθμός υλικού: 12261870 / Παλιός αριθμός υλικού: 52516022SEE

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Τύπος κατασκευής	SlimLine
Εύρος	Απόδοση
Πρόσοψη	Σκούρο γκρι
Χρώμα πρόσοψης	Ανοξείδωτος χάλυβας
Μέγεθος φορτίου με αναλογία φορτίου 1:25	12,0
Μέγεθος φορτίου με αναλογία φορτίου 1:18	16,0
Χωρητικότητα κάδου σε l	300,00
Σύστημα στεγνώματος	Εξαγόμενος αέρας
Άνοιγμα πόρτας [Ø] σε mm	520
Γωνία ανοίγματος πόρτας σε μοίρες	180
Άρθρωση πόρτας	αριστερά
Ανοξείδωτος κάδος	•
Ανοξείδωτος κυψελωτός κάδος	Όχι
Εφαρμογή	
Κατάλληλο για τον κλάδο ξενοδοχείων και τροφοδοσίας	•
Κατάλληλο για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηροκομεία	•
Κατάλληλο για διαχείριση εγκαταστάσεων	•
Κατάλληλο για καθαριστήρια με πλυντήρια	•
Κατάλληλο για στεγνοκαθαριστήρια	•
Κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια	•
Κατάλληλο για πανεπιστήμια, παιδικούς σταθμούς και σχολεία	•
Κατάλληλο για νοσοκομεία	•
Κατάλληλο για αθλητικά σωματεία	•
Κατάλληλο για κέντρα ομορφιάς, σπα και γυμναστήρια	•
Στοιχεία απόδοσης	
Μέγιστη ικανότητα εξάτμισης σε l/ώρα	12,50
Ειδική κατανάλωση ενέργειας σε kWh/kg	0,55
Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά	31
Στοιχεία ελέγχου	
Σύστημα χειρισμού	M Select Benchmark
Δυνατότητα προγραμματισμού	Ρύθμιση συγκεκριμένων παραμέτρων
Διασύνδεση χρήστη	με χρονικό έλεγχο
Μέγ. χρόνος προεπιλογής έναρξης προγράμ. σε ώρες	24
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου	•
Ένδειξη προόδου προγράμματος	•
Πίνακας ελέγχου με ευνότητα σύμβολα	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Τύπος θέρμανσης	Ηλεκτρική
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 400V 50/60HZ
Ισχύς ηλεκτρικής αντίστασης σε kW	13,50
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	14,10
Ασφάλεια σε A	25
Διαστάσεις και βάρος στεγνωτηρίου	
Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	1800
Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm	711
Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm	1089
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	1810

PDR 516 SL TOP [EL GS]

Στεγνωτήριο με εξαγωγή αέρα, γαλβανισμένα πλαιϊνά, ηλεκτρικά θερμαινόμενο στον σχεδιασμό SlimLine, με εύχρηστο χρονοδιακόπτη.



EAN: 4002516659495 / Αριθμός υλικού: 12261870 /
Παλιός αριθμός υλικού: 52516022SEE

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	800
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	1180
Καθαρό βάρος σε kg	145,7
Μικτό βάρος σε kg	159
Μέγιστο φορτίο δαπέδου σε N	1664
Δεδομένα εκπομπών	
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας	55 dB(A) re 20 μPa
Απώλεια θερμότητας στον χώρο σε MJ/ώρα	1,70
Χαρακτηριστικά	
Έξιπνη αντιστροφή κάδου	•
Φίλτρο χνουδιών μεγάλης επιφάνειας	•
Πτερύγια κάδου SoftLift	•
Βυθιζόμενη βάση	•
Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Ρυθμός ανακύκλωσης σε ποσοστό %	96
Επιλογές σύνδεσης	
Σύστημα πληρωμής (προαιρετικά)	•
Οπτική διασύνδεση service	•
Διακοπή λειτουργίας κυκλώματος λόγω φορτίου αιχμής / διαχείριση ενέργειας (προαιρετικά)	•
Στεγνωτήριο με σύνδεση WiFi	•
Connector Box	•
Μονάδα LAN (προαιρετικά)	•
Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Αξιολόγηση προστασίας από εκτινασσόμενα υγρά IPX4	•
WEEE	•
Συμμορφ. με την οδηγία περί μηχ. 2006/42/EK	•