

## PDR 516 SL COP [G GS]

Στεγνωτήριο με εξαγωγή αέρα, γαλβανισμένα πλαιϊνά, θερμαινόμενο με αέριο  
Στον σχεδιασμό SlimLine, με χρονοδιακόπτη, για σύνδεση με σύστημα κερματοδέκτη.



- Πολύ εύκολη εγκατάσταση – πλάτος μόνο 711 mm
- Εύκολη μετακίνηση – άμεση πρόσβαση από το κάτω μέρος
- Πολύ σύντομοι κύκλοι χάρη στη διαγώνια ροή αέρα
- Απλός χειρισμός – εύκολος καθαρισμός μεγάλου φίλτρου χνουδιών

EAN: 4002516659532 / Αριθμός υλικού: 12262090 /  
Παλιός αριθμός υλικού: 52516014SEE

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Τύπος κατασκευής	SlimLine
Εύρος	Επαγγελματικό
Πρόσοψη	Σκούρο γκρι
Χρώμα πρόσοψης	Ανοξείδωτος χάλυβας
Φορτίο σε kg	16,0
Μέγεθος φορτίου με αναλογία φορτίου 1:25	12,0
Μέγεθος φορτίου με αναλογία φορτίου 1:18	16,0
Αναλογία φορτίου	1:18
Χωρητικότητα κάδου σε l	300,00
Σύστημα στεγνώματος	Εξαγόμενος αέρας
Ανοιγμα πόρτας [Ø] σε mm	520
Γωνία ανοίγματος πόρτας σε μοίρες	180
Αρθρωση πόρτας	αριστερά
Ανοξείδωτος κάδος	•
Ανοξείδωτος κυβελωτός κάδος	Όχι
Εφαρμογή	
Κατάλληλο για καθαριστήρια με πλυντήρια	•
Στοιχεία απόδοσης	
Μέγιστη ικανότητα εξάτμισης σε l/ώρα	14,50
Ειδική κατανάλωση ενέργειας σε kWh/kg	0,65
Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά	27
Στοιχεία ελέγχου	
Σύστημα χειρισμού	M Select Benchmark
Δυνατότητα προγραμματισμού	Ρύθμιση συγκεκριμένων παραμέτρων
Διασύνδεση χρήστη	με χρονικό έλεγχο
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου	•
Ένδειξη προόδου προγράμματος	•
Πίνακας ελέγχου με ευνόητα σύμβολα	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Τύπος θέρμανσης	Αέριο
Ηλεκτρολογική σύνδεση	1N AC 230V 50/60HZ
Θερμαντική ισχύς αερίου σε kW	18,00
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,60
Ασφάλεια σε A	10
Διαστάσεις και βάρος στεγνωτηρίου	
Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	1800
Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm	711
Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm	1089
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	1810
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	800
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	1180
Καθαρό βάρος σε kg	149,7
Μικτό βάρος σε kg	163
Μέγιστο φορτίο δαπέδου σε N/m <sup>2</sup>	1704
Δεδομένα εκπομπών	
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας	56 dB(A) re 20 μPa
Απώλεια θερμότητας στον χώρο σε MJ/ώρα	1,70

## PDR 516 SL COP [G GS]

Στεγνωτήριο με εξαγωγή αέρα, γαλβανισμένα πλαιϊνά, θερμαινόμενο με αέριο  
Στον σχεδιασμό SlimLine, με χρονοδιακόπτη, για σύνδεση με σύστημα κερματοδέκτη.



EAN: 4002516659532 / Αριθμός υλικού: 12262090 /  
Παλιός αριθμός υλικού: 52516014SEE

Χαρακτηριστικά	
Έξυπνη αντιστροφή κάδου	•
Φίλτρο χνουδιών μεγάλης επιφάνειας	•
Πτερύγια κάδου SoftLift	•
Βυθιζόμενη βάση	•
Θύρα επικοινωνίας	•
Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής	•
Επιλογές σύνδεσης	
Σύστημα πληρωμής (προαιρετικά)	•
Οπτική διασύνδεση service	•
Αποκοπή φορτίου αιχμής/διαχείριση ενέργειας (προαιρετικά)	•
Στεγνωτήριο με σύνδεση WiFi	•
Connector Box	•
Μονάδα LAN (προαιρετικά)	•
Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Αξιολόγηση προστασίας από εκτινασόμενα υγρά IPX4	•
DVGW αερίου	•
WEEE	•
Συμμορφ. με την οδηγία περί μηχ. 2006/42/EK	•