

PDR 516 SL TOP [G GS]

Στεγνωτήριο με εξαγωγή αέρα, γαλβανισμένα πλαιϊνά, θερμαινόμενο με αέριο στον σχεδιασμό SlimLine, με εύχρηστο χρονοδιακόπτη.



- Πολύ εύκολη εγκατάσταση – πλάτος μόνο 711 mm
- Εύκολη μετακίνηση – άμεση πρόσβαση από το κάτω μέρος
- Πολύ σύντομοι κύκλοι χάρη στη διαγώνια ροή αέρα
- Απλός χειρισμός – εύκολος καθαρισμός μεγάλου φίλτρου χνουδιών

EAN: 4002516659563 / Αριθμός υλικού: 12262250 / Παλιός αριθμός υλικού: 52516025SEE

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Τύπος κατασκευής	SlimLine
Εύρος	Επαγγελματικό
Πρόσοψη	Σκούρο γκρι
Χρώμα πρόσοψη	Ανοξείδωτος χάλυβας
Φορτίο σε kg	16,0
Μέγεθος φορτίου με αναλογία φορτίου 1:25	12,0
Μέγεθος φορτίου με αναλογία φορτίου 1:18	16,0
Αναλογία φορτίου	1:18
Χωρητικότητα κάδου σε l	300,00
Σύστημα στεγνώματος	Εξαγόμενος αέρας
Ανοιγμα πόρτας [Ø] σε mm	520
Γωνία ανοίγματος πόρτας σε μοίρες	180
Άρθρωση πόρτας	αριστερά
Ανοξείδωτος κάδος	•
Ανοξείδωτος κυβελωτός κάδος	Όχι
Εφαρμογή	
Κατάλληλο για τον κλάδο ξενοδοχείων και τροφοδοσίας	•
Κατάλληλο για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηροκομεία	•
Κατάλληλο για διαχείριση εγκαταστάσεων	•
Κατάλληλο για καθαριστήρια με πλυντήρια	•
Κατάλληλο για στεγνοκαθαριστήρια	•
Κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια	•
Κατάλληλο για πανεπιστήμια, παιδικούς σταθμούς και σχολεία	•
Κατάλληλο για νοσοκομεία	•
Κατάλληλο για αθλητικά σωματεία	•
Κατάλληλο για κέντρα ομορφιάς, σπα και γυμναστήρια	•
Στοιχεία απόδοσης	
Μέγιστη ικανότητα εξάτμισης σε l/ώρα	14,50
Ειδική κατανάλωση ενέργειας σε kWh/kg	0,65
Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά	27
Στοιχεία ελέγχου	
Σύστημα χειρισμού	M Select Benchmark
Δυνατότητα προγραμματισμού	Ρύθμιση συγκεκριμένων παραμέτρων
Διασύνδεση χρήστη	με χρονικό έλεγχο
Μέγ. χρόνος προεπιλογής έναρξης προγράμμ. σε ώρες	24
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου	•
Ένδειξη προόδου προγράμματος	•
Πίνακας ελέγχου με ευνότητα σύμβολα	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Τύπος θέρμανσης	Αέριο
Ηλεκτρολογική σύνδεση	1N AC 230V 50/60HZ
Θερμαντική ισχύς αερίου σε kW	18,00
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,60
Ασφάλεια σε A	10
Διαστάσεις και βάρος στεγνωτηρίου	
Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	1800
Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm	711

PDR 516 SL TOP [G GS]

Στεγνωτήριο με εξαγωγή αέρα, γαλβανισμένα πλαιϊνά, θερμαινόμενο με αέριο στον σχεδιασμό SlimLine, με εύχρηστο χρονοδιακόπτη.



EAN: 4002516659563 / Αριθμός υλικού: 12262250 / Παλιός αριθμός υλικού: 52516025SEE

Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm	1089
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό ύψος σε mm	1810
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό πλάτος σε mm	800
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό βάθος σε mm	1180
Καθαρό βάρος σε kg	149,7
Μικό βάρος σε kg	163
Μέγιστο φορτίο δαπέδου σε N/m ²	1704
Δεδομένα εκπομπών	
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας	56 dB(A) re 20 μPa
Απώλεια θερμότητας στον χώρο σε MJ/ώρα	1,70
Χαρακτηριστικά	
Έξυπνη αντιστροφή κάδου	•
Φίλτρο χνουδιών μεγάλης επιφάνειας	•
Πτερύγια κάδου SoftLift	•
Βυθιζόμενη βάση	•
Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής	•
Επιλογές σύνδεσης	
Σύστημα πληρωμής (προαιρετικά)	•
Οπτική διασύνδεση service	•
Αποκοπή φορτίου αιχμής/διαχείριση ενέργειας (προαιρετικά)	•
Στεγνωτήριο με σύνδεση WiFi	•
Connector Box	•
Μονάδα LAN (προαιρετικά)	•
Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Αξιολόγηση προστασίας από εκτινασόμενα υγρά IPX4	•
DVGW αερίου	•
WEEE	•
Συμμορφ. με την οδηγία περί μηχ. 2006/42/EK	•