

PDR 511 SL COP HP [EL IGS]

Στεγνωτήρια με αντλία θερμού αέρα

σε σχεδιασμό SlimLine, με χρονοδιακόπτη, για σύνδεση με κερματοδέκτη, 230 V.



- 60% χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος από το στεγνωτήριο με εξαγωγή αέρα*
- Πολύ εύκολη εγκατάσταση – πλάτος μόνο 711 mm
- Εύκολη μετακίνηση – άμεση πρόσβαση από το κάτω μέρος
- Πολύ σύντομοι κύκλοι χάρη στη διαγώνια ροή αέρα

* Τα στεγνωτήρια με αντλία θερμότητας καταναλώνουν έως και 60% λιγότερη ενέργεια από ένα ηλεκτρικά θερμαινόμενο στεγνωτήριο με εξαγωγή αέρα.

EAN: 4002516681519 / Αριθμός υλικού: 12295770 / Παλιός αριθμός υλικού: 52511012SEE

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Τύπος κατασκευής	SlimLine
Εύρος	Επαγγελματικό
Πρόσοψη	Σκούρο γκρι
Χρώμα πρόσοψης	Ανοξειδωτος χάλυβας
Φορτίο σε kg	11,0
Μέγεθος φορτίου με αναλογία φορτίου 1:25	8,0
Μέγεθος φορτίου με αναλογία φορτίου 1:18	11,0
Αναλογία φορτίου	1:18
Χωρητικότητα κάδου σε l	200,00
Σύστημα στεγνώματος	Αντλία θερμού αέρα
Ανοιγμα πόρτας [Ø] σε mm	520
Γωνία ανοίγματος πόρτας σε μοίρες	180
Αρθρωση πόρτας	αριστερά
Ανοξειδωτος κάδος	•
Ανοξειδωτος κυβελωτός κάδος	Όχι
Εφαρμογή	
Κατάλληλο για καθαριστήρια με πλυντήρια	•
Στοιχεία απόδοσης	
Μέγιστη ικανότητα εξάτμισης σε l/ώρα	4,50
Ειδική κατανάλωση ενέργειας σε kWh/kg	0,22
Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά	59
Στοιχεία ελέγχου	
Σύστημα χειρισμού	M Select Benchmark
Δυνατότητα προγραμματισμού	Ρύθμιση συγκεκριμένων παραμέτρων
Διασύνδεση χρήστη	με χρονικό έλεγχο
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου	•
Ένδειξη προόδου προγράμματος	•
Πίνακας ελέγχου με ευνότητα σύμβολα	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Τύπος θέρμανσης	Αντλία θερμότητας με CleanStream
Ηλεκτρολογική σύνδεση	1N AC 230V 50HZ
Θερμαντική ισχύς αντλίας θερμότητας σε kW	6,40
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	3,00
Ασφάλεια σε A	16
Διαστάσεις και βάρος στεγνωτηρίου	
Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	1800
Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm	711
Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm	1075
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	1810
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	800
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	1180
Καθαρό βάρος σε kg	192,7
Μικτό βάρος σε kg	206
Μέγιστο φορτίο διαπέδου σε N/m ²	2052
Δεδομένα εκπομπών	
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας	55 dB(A) re 20 µPa
Απώλεια θερμότητας στον χώρο σε MJ/ώρα	2,30

PDR 511 SL COP HP [EL IGS]

Στεγνωτήρια με αντλία θερμού αέρα

σε σχεδιασμό SlimLine, με χρονοδιακόπτη, για σύνδεση με κερματοδέκτη, 230 V.



EAN: 4002516681519 / Αριθμός υλικού: 12295770 /
Παλιός αριθμός υλικού: 52511012SEE

Χαρακτηριστικά	
Έξυπνη αντιστροφή κάδου	•
Φίλτρο χνουδιών μεγάλης επιφάνειας	•
Πτερύγια κάδου SoftLift	•
Βυθιζόμενη βάση	•
Θύρα επικοινωνίας	•
Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Περιέχει φθοριωμένα αέρια θερμοκηπίου	•
Ερμητικά στεγανό σύστημα	•
Ψυκτικό	R450a
Ποσότητα ψυκτικού υγρού σε kg	1,35
Δυναμικό πλανητικής υπερθέρμανσης του ψυκτικού σε kg CO2e	605
Δυναμικό πλανητικής υπερθέρμανσης συσκευής σε kg CO2e	877
Επιλογές σύνδεσης	
Σύστημα πληρωμής (προαιρετικά)	•
Οπτική διασύνδεση service	•
Αποκοπή φορτίου αιχμής/διαχείριση ενέργειας (προαιρετικά)	•
Στεγνωτήριο με σύνδεση WiFi	•
Connector Box	•
Μονάδα LAN (προαιρετικά)	•
Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Αξιολόγηση προστασίας από εκτινασόμενα υγρά IPX4	•
WEEE	•
Συμμορφ. με την οδηγία περί μηχ. 2006/42/EK	•