

H 7440 BMX 125 Gala Ed

Συνδυαστικός φούρνος μικροκυμάτων χωρίς λαβή με ομοιόμορφο σχεδιασμό, αυτόματα προγράμματα και τρόπους συνδυασμού.



- Μεγ. οθόνη ευκρινούς κειμ. με σύστ. ελέγχ. αφής – DirectSensor
- Εύκολο καθάρισμα – θάλαμος με PerfectClean και σαγρέ επιφάνεια
- Γρήγορα και πιο συνεπή αποτελέσματα – γρήγορα και προσεκτικά
- Δικτύωση συσκευών μέσω WiFi – Miele@home
- Αποκτ. ό,τι θέλετε εύκολα – Πλήκτρο Quick MW και Porcorn

EAN: 4002516684565 / Αριθμός υλικού: 12305070 / Παλιός αριθμός υλικού: 22744086D

Επετειακή προσφορά	
Επετειακά μοντέλα 125	•
125 Gala Edition	•
Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Εντοιχιζόμενος φούρνος combi με μικροκύματα	•
Χρώμα	Μαύρο obsidian ματ
ArtLine	•
Χωρίς λαβή	•
Χαρακτηριστικά άνεσης	
Quick & Gentle	•
Γρήγορη προθέρμανση	•
Προθέρμανση	•
Διατήρηση θερμότητας	•
Τρόποι λειτουργίας	
Απόψυξη	•
Αυτόματα προγράμματα	•
Αυτόματα προγράμματα για συγκεκριμένες χώρες	•
Αυτόματο ψήσιμο	•
Θερμός αέρας Eco	•
Γκριλ	•
Θερμός αέρας plus	•
Μικροκύματα	•
Μικροκύματα με αυτόματο ψήσιμο	•
Μικροκύματα + Γκριλ	•
Μικροκύματα + Θερμός αέρας plus	•
Μικροκύματα + Γκριλ με θερμό αέρα	•
Γκριλ με θερμό αέρα	•
Ειδικές εφαρμογές	•
Άνεση για τον χρήστη	
Δικτύωση με το Miele@home	•
Οθόνη	DirectSensor
SoftOpen	•
Touch2Open	•
3 σε 1	Φούρνος, Μικροκύματα, Φούρνος με λειτουργία μικροκυμάτων
MultiLingua	•
Λειτουργία ποπκόρν	•
Ένδειξη ώρας	•
Συγχρονισμός ρολογιού	•
Ένδειξη ημερομηνίας	•
Χρονόμετρο	•
Προγραμματιζόμενη έναρξη διάρκειας μαγειρέματος	•
Προγραμματιζόμενη λήξη διάρκειας μαγειρέματος	•
Προγραμματιζόμενη διάρκεια μαγειρέματος	•
Ένδειξη πραγματικής θερμοκρασίας	•
Ένδειξη επιθυμητής θερμοκρασίας	•
Βομβητής για την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας	•
Προτεινόμενη θερμοκρασία	•
Συνιστώμενη ισχύς μικροκυμάτων	•

H 7440 BMX 125 Gala Ed

Συνδυαστικός φούρνος μικροκυμάτων χωρίς λαβή
με ομοιόμορφο σχεδιασμό, αυτόματα προγράμματα και τρόπους συνδυασμού.



EAN: 4002516684565 / Αριθμός υλικού: 12305070 / Παλιός αριθμός υλικού: 22744086D

Γρήγορο μαγείρεμα με μικροκύματα	•
Προγράμματα χρήστη	•
Εξατομικευμένες ρυθμίσεις	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Αυτόματη εκμετάλλευση υπολειπόμενης θερμοκρασίας	•
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση OFF σε W	0,5
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση αναμονής σε W	1,0
Ονομαστική ισχύς σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε W	2,0
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση αναμονής σε min	20
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε min	20
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση OFF σε min	20
Ευκολία στο καθάρισμα	
Ανοξείδωτος θάλαμος φούρνου με σαγρέ επιφάνεια και PerfectClean	•
Πτυσσόμενο στοιχείο γκριλ	•
Πόρτα CleanGlass	•
Safety	
Σύστημα αποθέρμανσης συσκευής και κρύα πρόσοψη	•
Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
Κλειδωμα συστήματος	•
Αισθητήρας ασφάλισης	•
Τεχνικά στοιχεία	
Χωρητικότητα θαλάμου φούρνου σε l	43
Αριθμός επιπέδων σχαρών	3
Πλήθος επιπέδων σχαρών, θάλαμος φούρνου 1	3
Πλήθος επιπέδων σχαρών, θάλαμος φούρνου 2	3
Φωτισμός φούρνου	1 σποτ LED
Θερμοκρασίες σε °C	30-250
Ελάχ. θερμοκρασίες σε °C	30
Μέγ. θερμοκρασίες σε °C	250
Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη ισχύς μικροκυμάτων	•
Επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων σε W	
Ελάχιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	560
Μέγιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	568
Ελάχιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	450
Μέγιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	452
Βάθος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	550
Πλάτος συσκευής σε mm	595
Ύψος συσκευής σε mm	456
Βάθος συσκευής σε mm	562
Βάρος σε kg	36,0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	2,70
Τάση σε V	220-240
Συχνότητα σε Hz	50
Ασφάλεια σε A	16
Αριθμός φάσεων	1
Καλώδιο τροφοδοσίας με βύσμα	•
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	2,00

H 7440 BMX 125 Gala Ed

Συνδυαστικός φούρνος μικροκυμάτων χωρίς λαβή
με ομοιόμορφο σχεδιασμό, αυτόματα προγράμματα και τρόπους συνδυασμού.



EAN: 4002516684565 / Αριθμός υλικού: 12305070 / Παλιός αριθμός υλικού: 22744086D

Αντικατάσταση λυχνιών

Εξυπηρέτηση πελατών

Παρεχόμενα εξαρτήματα

Σχάρα ψησίματος με PerfectClean

1

Γυάλινο ταψί

1


Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης

Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης μέσω MultiLingua


bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

H 7440 BMX 125 Gala Ed


Συνδυαστικός φούρνος μικροκυμάτων χωρίς λαβή με ομοιόμορφο σχεδιασμό, αυτόματα προγράμματα και τρόπους συνδυασμού.



side view H7000 BM, installation drawings



built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings