

H 7840 BMX 125 Gala Ed

Συνδυαστικός φούρνος μικροκυμάτων χωρίς λαβή
με ομοιόμορφο σχεδιασμό, αυτόματα προγράμματα και θερμομέτρο ψητού



- Μεγάλη οθόνη αφής με αισθητήρα κίνησης – M Touch + MotionReact
- Εύκολο καθάρισμα – θάλαμος με PerfectClean και σαγρέ επιφάνεια
- Γρήγορα και πιο συνεπή αποτελέσματα – γρήγορα και προσεκτικά
- Δικτύωση συσκευών μέσω WiFi – Miele@home
- Αποκτ. ό,τι θέλετε εύκολα – Πλήκτρο Quick MW και Porcorn

EAN: 4002516747628 / Αριθμός υλικού: 12305100 / Παλιός αριθμός υλικού: 22784086D

Επετειακή προσφορά	
Επετειακά μοντέλα 125	•
125 Gala Edition	•
Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Εντοιχιζόμενος φούρνος combi με μικροκύματα	•
Χρώμα	Μαύρο obsidian ματ
ArtLine	•
Χωρίς λαβή	•
Χαρακτηριστικά άνεσης	
Quick & Gentle	•
Γρήγορη προθέρμανση	•
Προθέρμανση	•
Θερμόμετρο ψητού	Με καλώδιο
Διατήρηση θερμότητας	•
Λειτουργία για τραγανή επιφάνεια	•
Τρόποι λειτουργίας	
Απόψυξη	•
Αυτόματα προγράμματα	•
Αυτόματα προγράμματα για συγκεκριμένες χώρες	•
Αυτόματο ψήσιμο	•
Θερμός αέρας Eco	•
Γκριλ	•
Θερμός αέρας plus	•
Εντατικό ψήσιμο	•
Μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία	•
Μικροκύματα	•
Μικροκύματα με αυτόματο ψήσιμο	•
Μικροκύματα + Γκριλ	•
Μικροκύματα + Θερμός αέρας plus	•
Μικροκύματα + Γκριλ με θερμό αέρα	•
Πάνω/κάτω αντίσταση	•
Κάτω αντίσταση	•
Γκριλ με θερμό αέρα	•
Ειδικές εφαρμογές	•
Άνεση για τον χρήστη	
Δικτύωση με το Miele@home	•
Οθόνη	M Touch
Αισθητήρας προσέγγισης MotionReact	•
MotionReact: το φως ανάβει όταν ανιχνεύεται κίνηση	•
MotionReact: η οθόνη ανάβει όταν ανιχνεύεται κίνηση	•
MotionReact: ηχητικό σήμα ειδοποίησης όταν ανιχνεύεται κίνηση	•
MotionReact: ανίχνευση προσώπων ντουλαπιών	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
3 σε 1	Φούρνος, Μικροκύματα, Φούρνος με λειτουργία μικροκυμάτων
MultiLingua	•
MyMiele	•
Λειτουργία βοήθειας	•

H 7840 BMX 125 Gala Ed

Συνδυαστικός φούρνος μικροκυμάτων χωρίς λαβή

με ομοιόμορφο σχεδιασμό, αυτόματα προγράμματα και θερμομέτρο ψητού



EAN: 4002516747628 / Αριθμός υλικού: 12305100 / Παλιός αριθμός υλικού: 22784086D

Λειτουργία ποπκόρν	•
Πολυφωνικοί βομβητές	•
Ένδειξη ώρας	•
Συγχρονισμός ρολογιού	•
Ένδειξη ημερομηνίας	•
Χρονόμετρο	•
Προγραμματιζόμενη έναρξη διάρκειας μαγειρέματος	•
Προγραμματιζόμενη λήξη διάρκειας μαγειρέματος	•
Προγραμματιζόμενη διάρκεια μαγειρέματος	•
Ένδειξη πραγματικής θερμοκρασίας	•
Ένδειξη επιθυμητής θερμοκρασίας	•
Βομβητής για την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας	•
Προτεινόμενη θερμοκρασία	•
Συνιστώμενη ισχύς μικροκυμάτων	•
Γρήγορο μαγείρεμα με μικροκύματα	•
Προγράμματα χρήστη	•
Εξατομικευμένες ρυθμίσεις	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Αυτόματη εκμετάλλευση υπολειπόμενης θερμοκρασίας	•
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση OFF σε W	0,5
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση αναμονής σε W	1,0
Ονομαστική ισχύς σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε W	2,0
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση αναμονής σε min	20
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε min	20
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση OFF σε min	20
Ευκολία στο καθάρισμα	
Ανοξείδωτος θάλαμος φούρνου με σαγρέ επιφάνεια και PerfectClean	•
Πτυσσόμενο στοιχείο γκριλ	•
Πόρτα CleanGlass	•
Safety	
Σύστημα αποθέρμανσης συσκευής και κρύα πρόσοψη	•
Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
Κλείδωμα συστήματος	•
Αισθητήρας ασφάλισης	•
Τεχνικά στοιχεία	
Χωρητικότητα θαλάμου φούρνου σε l	43
Αριθμός επιπέδων σχαρών	3
Πλήθος επιπέδων σχαρών, θάλαμος φούρνου 1	3
Πλήθος επιπέδων σχαρών, θάλαμος φούρνου 2	3
Φωτισμός φούρνου	1 σποτ LED
Θερμοκρασίες σε °C	30-250
Ελάχ. θερμοκρασίες σε °C	30
Μέγ. θερμοκρασίες σε °C	250
Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη ισχύς μικροκυμάτων	•
Επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων σε W	
Ελάχιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	560
Μέγιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	568

H 7840 BMX 125 Gala Ed

Συνδυαστικός φούρνος μικροκυμάτων χωρίς λαβή

με ομοιόμορφο σχεδιασμό, αυτόματα προγράμματα και θερμομέτρο ψητού




EAN: 4002516747628 / Αριθμός υλικού: 12305100 / Παλιός αριθμός υλικού: 22784086D


Ελάχιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	450
Μέγιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	452
Βάθος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	550
Πλάτος συσκευής σε mm	595
Ύψος συσκευής σε mm	456
Ύψος συσκευής σε mm	600
Βάθος συσκευής σε mm	562
Βάρος σε kg	38,0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	3,20
Τάση σε V	220-240
Συχνότητα σε Hz	50
Ασφάλεια σε A	16
Αριθμός φάσεων	1
Καλώδιο τροφοδοσίας με βύσμα	•
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	2,00
Αντικατάσταση λυχνιών	Εξυπηρέτηση πελατών
Παρεχόμενα εξαρτήματα	
Σχάρα ψησίματος με PerfectClean	1
Ενσύρματο θερμομέτρο ψητού	1
Γυάλινο ταψί	2
Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης	
Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης μέσω MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русскии, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

H 7840 BMX 125 Gala Ed


Συνδυαστικός φούρνος μικροκυμάτων χωρίς λαβή
με ομοιόμορφο σχεδιασμό, αυτόματα προγράμματα και θερμόμετρο ψητού



side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings