

H 7840 BMX

Συνδυαστικός φούρνος μικροκυμάτων χωρίς λαβή με ομοιόμορφο σχεδιασμό, αυτόματα προγράμματα και θερμομέτρο ψητού



- Μεγάλη οθόνη αφής με αισθητήρα κίνησης – M Touch + MotionReact
- Εύκολο καθάρισμα – θάλαμος με PerfectClean και σαγρέ επιφάνεια
- Γρήγορα και πιο συνεπή αποτελέσματα – γρήγορα και προσεκτικά
- Δικτύωση συσκευών μέσω WiFi – Miele@home
- Άμεση χρήση με μία κίνηση – Επιλογή Quick MW και Porcorn

EAN: 4002516747628 / Αριθμός υλικού: 12305100 / Παλαιός αριθμός υλικού: 22784086D

Γενικές πληροφορίες	
Αναγνωριστικό μοντέλου	H 7840 BMX
Κωδ. προϊόντος κατασκευαστή	12305100
Αριθμός EAN	4002516747628
Κατηγορία μάρκετινγκ	Diamond
Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
ArtLine	•
Χωρίς λαβή	•
Τύπος και σχεδιασμός της συσκευής	
Εντοιχίζόμενος φούρνος combi με μικροκύματα	•
3 σε 1	Φούρνος, Μικροκύματα, Φούρνος με λειτουργία μικροκυμάτων
Χρώμα	Μαύρο obsidian ματ
Χαρακτηριστικά άνεσης	
Quick & Gentle	•
Γρήγορη προθέρμανση	•
Προθέρμανση	•
Θερμόμετρο ψητού	Με καλώδιο
Διατήρηση θερμότητας	•
Λειτουργία για τραγανή επιφάνεια	•
Τρόποι λειτουργίας	
Απόψυξη	•
Αυτόματο ψήσιμο	•
Θερμός αέρας plus	•
Εντατικό ψήσιμο	•
Μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία	•
Μικροκύματα	•
Μικροκύματα + Γκριλ	•
Μικροκύματα + Θερμός αέρας plus	•
Μικροκύματα + Γκριλ με θερμό αέρα	•
Πάνω/κάτω αντίσταση	•
Κάτω αντίσταση	•
Γκριλ με θερμό αέρα	•
Μικροκύματα με αυτόματο ψήσιμο	•
Ειδικές εφαρμογές	•
Γκριλ	•
Θερμός αέρας Eco	•
Αυτόματα προγράμματα	•
Αυτόματα προγράμματα για συγκεκριμένες χώρες	•
Άνεση για τον χρήστη	
Αισθητήρας κίνησης MotionReact	•
Δικτύωση με το Miele@home	•
Οθόνη	M Touch
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•

H 7840 BMX

Συνδυαστικός φούρνος μικροκυμάτων χωρίς λαβή
με ομοιόμορφο σχεδιασμό, αυτόματα προγράμματα και θερμομέτρο ψητού




EAN: 4002516747628 / Αριθμός υλικού: 12305100 /
Παλιός αριθμός υλικού: 22784086D


Λειτουργία βοήθειας	•
Λειτουργία ποπκόρν	•
Πολυφωνικοί βομβητές	•
Ένδειξη ώρας	•
Συγχρονισμός ρολογιού	•
Ένδειξη ημερομηνίας	•
Χρονόμετρο	•
Προγραμματιζόμενη έναρξη διάρκειας μαγειρέματος	•
Προγραμματιζόμενη λήξη διάρκειας μαγειρέματος	•
Προγραμματιζόμενη διάρκεια μαγειρέματος	•
Ένδειξη πραγματικής θερμοκρασίας	•
Ένδειξη επιθυμητής θερμοκρασίας	•
Βομβητής για την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας	•
Προτεινόμενη θερμοκρασία	•
Συνιστώμενη ισχύς μικροκυμάτων	•
Γρήγορο μαγείρεμα με μικροκύματα	•
Προγράμματα χρήστη	•
Εξατομικευμένες ρυθμίσεις	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Αυτόματη εκμετάλλευση υπολειπόμενης θερμοκρασίας	•
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση OFF σε W	0,3
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση αναμονής σε W	0,8
Ονομαστική ισχύς σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε W	2,0
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση OFF σε min	20
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση αναμονής σε min	20
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε min	20
Ευκολία στο καθάρισμα	
Ανοξείδωτος θάλαμος φούρνου με σαγρέ επιφάνεια και PerfectClean	•
Πτυσσόμενο στοιχείο γκριλ	•
Πόρτα CleanGlass	•
Safety	
Σύστημα αποθέρμανσης συσκευής και κρύα πρόσψη	•
Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
Κλείδωμα συστήματος	•
Αισθητήρας ασφάλισης	•
Τεχνικά στοιχεία	
Χωρητικότητα θαλάμου φούρνου σε l	43
Αριθμός επιπέδων σαρώων	3
Φωτισμός φούρνου	1 σποτ LED
Θερμοκρασίες σε °C	30–250
Τύπος βύσματος	Βύσμα Schuko με γείωση
Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη ισχύς μικροκυμάτων	•
Επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων σε W	80 /150 /300 /450 /600 /850 /1000
Ελάχιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	560

H 7840 BMX


Συνδυαστικός φούρνος μικροκυμάτων χωρίς λαβή
με ομοιόμορφο σχεδιασμό, αυτόματα προγράμματα και θερμομέτρο ψητού




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings