

DGC 7840 HCX Pro 125 Gala Ed

Συνδυαστικός φούρνος ατμού μικρού μεγέθους χωρίς χειρολαβές



- Μεγ. οθόνη αφής με αισθητήρα προσέγγισης – M Touch + MotionReact
- Ιδανικά αποτελέσματα – τεχνολογία DualSteam
- Τραγανό εξωτερικά, ζουμερό εσωτερικά – συνδυαστικό μαγείρεμα
- Miele@home – δικτύωση συσκευών μέσω WiFi + Mix και Match
- Εύκολος καθαρισμός – HydroClean και ανοξείδωτος θάλαμος φούρνου



EAN: 4002516719793 / Αριθμός υλικού: 12305560 / Παλιός αριθμός υλικού: 23784088D

Επετειακή προσφορά	
Επετειακά μοντέλα 125	•
125 Gala Edition	•
Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Χρώμα	Μαύρο obsidian ματ
Φούρνος ατμού combi	•
ArtLine	•
Χωρίς λαβή	•
Χαρακτηριστικά άνεσης	
Γρήγορη προθέρμανση	•
Προθέρμανση	•
Εξωτερική παραγωγή ατμού	•
Αισθητήρας οξυγόνου	•
Εξατομικευμένες ρυθμίσεις υγρασίας στο συνδυαστικό μαγείρεμα	•
Μαγείρεμα μενού χωρίς ανάμιξη των γεύσεων	•
Mix & Match	•
Θερμόμετρο ψητού	Χωρίς καλώδιο
Αυτόματα προγράμματα με δυνατότητα ανεξάρτητης ρύθμισης	•
Διατήρηση θερμότητας	•
Λειτουργία για τραγανή επιφάνεια	•
Τρόποι λειτουργίας	
Απόψυξη	•
Αυτόματα προγράμματα	•
Αυτόματα προγράμματα για συγκεκριμένες χώρες	•
Συνδυαστικό μαγείρεμα	•
Συνδυαστικό μαγείρεμα με θερμό αέρα plus	•
Συνδυαστικό μαγείρεμα με πάνω/κάτω αντίσταση	•
Συνδυαστικό μαγείρεμα με γκριλ μεγάλης επιφάνειας	•
Μαγείρεμα στον ατμό	•
Sous-vide	•
Αναθέρμανση	•
Ψήσιμο με υγρασία	•
Τρόποι λειτουργίας γκριλ	•
Γκριλ	•
Γκριλ μικρής επιφάνειας	•
Θερμός αέρας plus	•
Εντατικό ψήσιμο	•
Κέικ plus	•
Πάνω/Κάτω αντίσταση	•
Άνω αντίσταση	•
Κάτω αντίσταση	•
Γκριλ με θερμό αέρα	•
Θερμός αέρας Eco	•
Μαγείρεμα στον ατμό Eco	•
Θέρμανση πιάτων	•
Ειδικές εφαρμογές	•
Άνεση για τον χρήστη	
Δικτύωση με το Miele@home	•

DGC 7840 HCX Pro 125 Gala Ed

Συνδυαστικός φούρνος ατμού μικρού μεγέθους χωρίς χειρολαβές



EAN: 4002516719793 / Αριθμός υλικού: 12305560 / Παλιός αριθμός υλικού: 23784088D

Οθόνη	M Touch
MotionReact: το φως ανάβει όταν ανιχνεύεται κίνηση	•
MotionReact: η οθόνη ανάβει όταν ανιχνεύεται κίνηση	•
MotionReact: ηχητικό σήμα ειδοποίησης όταν ανιχνεύεται κίνηση	•
MotionReact: ανίχνευση προσώπων ντουλαπιών	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Λειτουργία βοήθειας	•
Πτυσσόμενος πίνακας χειρισμού με SoftClose	•
Μαγείρεμα ανεξαρτήτως ποσότητας	•
Μαγείρεμα στον ατμό σε έως 3 επίπεδα ταυτόχρονα	•
Αυτόματη παρασκευή μενού	•
Μείωση ατμού πριν τη λήξη του προγράμματος	•
Πολυφωνικοί βομβητές	•
Ένδειξη ώρας	•
Ένδειξη ημερομηνίας	•
Χρονόμετρο	•
Προγραμματιζόμενη έναρξη διάρκειας μαγειρέματος	•
Προγραμματιζόμενη λήξη διάρκειας μαγειρέματος	•
Προγραμματιζόμενη διάρκεια μαγειρέματος	•
Ένδειξη πραγματικής θερμοκρασίας	•
Ένδειξη επιθυμητής θερμοκρασίας	•
Βομβητής για την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας	•
Προτεινόμενη θερμοκρασία	•
Προγράμματα χρήστη	•
Εξατομικευμένες ρυθμίσεις	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++-D)	A+
Ευκολία στο καθάρισμα	
Ανοξείδωτος θάλαμος φούρνου με σαγρέ επιφάνεια	•
Πτυσσόμενο στοιχείο γκριλ	•
Εξωτερική γεννήτρια ατμού	•
HydroClean	•
Προγράμματα συντήρησης	•
Πρόγραμμα μουλιάσματος	•
Πρόγραμμα ξεβγάλματος	•
Πρόγραμμα στεγνώματος θαλάμου φούρνου	•
Πλαϊνές ράγες γρήγορης αφαίρεσης	•
Αφαιρούμενες ανοξείδωτες πλαϊνές ράγες	•
Αυτόματη αφαλάτωση	•
Πόρτα CleanGlass	•
Τεχνολογία ατμού/Παροχή νερού	
DualSteam	•
Ισχύς γεννήτριας ατμού σε kW	3,30
Όγκος δοχείου φρέσκου νερού σε l	1,4
Δοχείο φρέσκου νερού πίσω από τον πίνακα χειρισμού με μηχανισμό ανύψωσης	•

DGC 7840 HCX Pro 125 Gala Ed

Συνδυαστικός φούρνος ατμού μικρού μεγέθους χωρίς χειρολαβές

EAN: 4002516719793 / Αριθμός υλικού: 12305560 / Παλιός αριθμός υλικού: 23784088D

Δίσκος περισυλλογής δίπλα στον πτυσσόμενο πίνακα χειρισμού με SoftClose	•
Φίλτρο αποχέτευσης	•
Safety	
Σύστημα αποθέρμανσης συσκευής και κρύα πρόσοψη	•
Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
Κλειδωμα συστήματος	•
Σύστημα ψύξης ατμού	•
Αισθητήρας ασφάλισης	•
Τεχνικά στοιχεία	
Χωρητικότητα θαλάμου φούρνου σε l	47
Αριθμός επιπέδων σχαρών	3
Αριθμημένα επίπεδα σχαρών	•
Άρθρωση πόρτας	Κάτω
Φωτισμός φούρνου	BrilliantLight
Ελάχ. θερμοκρασίες φούρνου σε °C	30
Μέγ. θερμοκρασίες φούρνου σε °C	230
Ελάχ. θερμοκρασίες μαγειρέματος στον ατμό σε °C	40
Μέγ. θερμοκρασίες μαγειρέματος στον ατμό σε °C	100
Ελάχιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	560
Μέγιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	568
Ελάχιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	450
Μέγιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	452
Βάθος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	550
Διαστάσεις συσκευής (Π x Υ x Β) σε mm	595 x 456 x 569
Πλάτος συσκευής σε mm	595
Ύψος συσκευής σε mm	456
Ύψος συσκευής σε mm	455,5
Ύψος συσκευής σε mm	456
Βάθος συσκευής σε mm	569
Βάθος συσκευής σε mm	568,5
Βάθος συσκευής σε mm	569
Βάρος σε kg	40,2
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	3,40
Τάση σε V	230
Συχνότητα σε Hz	50
Ασφάλεια σε A	16
Αριθμός φάσεων	1
Αντικατάσταση λυχνιών	Εξυπηρέτηση πελατών
Παρεχόμενα εξαρτήματα	
Ταψί γενικής χρήσης με PerfectClean HUBB 71	1
Σχάρα μαγειρέματος και ψησίματος με PerfectClean HBBR 71	1
Τηλεσκοπικές ράγες PerfectClean FlexiClip HFC 71 (ζεύγος)	1
Ασύρματο θερμομότρο ψητού	1
Αφαιρούμενες πλευρικές ράγες (ζεύγος)	1
Διάτρητα σκεύη μαγειρέματος από ανοξείδωτο ατσάλι	2
Μη διάτρητα ανοξείδωτα δοχεία μαγειρέματος	1
Καθαριστικό HydroClean	1
Ταμπλέτες αφαίρεσης αλάτων	2

DGC 7840 HCX Pro 125 Gala Ed

Συνδυαστικός φούρνος ατμού μικρού μεγέθους χωρίς χειρολαβές



EAN: 4002516719793 / Αριθμός υλικού: 12305560 / Παλιός αριθμός υλικού: 23784088D


Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης

Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης μέσω MultiLingua


bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά, , , ,

DGC 7840 HCX Pro 125 Gala Ed


Συνδυαστικός φούρνος ατμού μικρού μεγέθους χωρίς χειρολαβές




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing




DGC7x4x built-in tall cabinet, installation drawing




DGC7x40 connections and ventilation 45cm, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



screw joint DGC XL, installation drawing



side view DGC XL, installation drawings