

## PUR 68 W

Απορροφητήρας τοίχου

με διακόπτες απαλής αφής EasySwitch για άνετο χειρισμό και με φωτισμό LED



- Διαχρονικός σχεδιασμός – θόλος 598 mm πλάτους
- Powerful – 650 m<sup>3</sup>/h σε βαθμίδα Booster
- Αποτελεσματικό φιλτράρισμα- 10πλό ανοξειδωτο φίλτρο λίπους
- Ασφάλεια και εύκολος καθαρισμός – Miele CleanCover
- Κατάλληλος για κάθε σπίτι – με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα



EAN: 4002516717713 / Αριθμός υλικού: 12358170 / Παλαιός αριθμός υλικού: 28416855D

<b>Τύπος &amp; σχεδιασμός κατασκευής</b>	
Χρώμα	Ματ-μαύρο
<b>Τύπος κατασκευής</b>	
Επίτοιχος απορροφητήρας	•
<b>Τρόποι λειτουργίας</b>	
Τύπος αεραγωγού	Τοποθ. εκ των υστέρων
Σετ μετατροπής για ανακύκλωση αέρα (ξεχωριστή παραγγελία)	DUW 20
Φίλτρο ενεργού άνθρακα (ξεχωριστή παραγγελία)	DKF 12-P, DKF12-R
<b>Σχεδιασμός</b>	
Δυνατότητα επιλογής χρώματος RAL (προσδιορίστε τον κωδικό χρώματος κατά την παραγγελία)	•
<b>Άνεση για τον χρήστη</b>	
Ηλεκτρονικά χειριστήρια	•
Στοιχεία ελέγχου	Διακόπτες φωτισμού αφής με LED
Βαθμίδες ισχύος (αριθμός χωρίς βαθμίδα Booster)	3
Βαθμίδες booster	1
Προγραμματιζόμενος χρόνος απενεργοποίησης βαθμίδας Booster	•
<b>Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα</b>	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος	47,0
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++-D)	A
Κλάση απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους	A
Ενεργειακή κλάση υδροδυναμικής	A
Ενεργειακή κλάση φωτισμού	A
<b>Ευκολία στο καθάρισμα</b>	
Εύκολος καθαρισμός εσωτερικού θόλου – CleanCover	•
<b>Σύστημα φίλτρου</b>	
Πλήθος ανοξειδωτων φίλτρων λίπους που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων (10πλά)	2
<b>Φωτισμός</b>	
LED	•
Αριθμός x W	2 x 3 W
Ένταση φωτισμού σε Lx	330 lx
Θερμοκρασία χρώματος σε K	3000 Kelvin
<b>Τουρμπίνα</b>	
Διπλή τουρμπίνα	•
Μοτέρ AC	•
<b>Εξαγωγή</b>	
Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m <sup>3</sup> /h) σύμφωνα με το EN 61591	265
Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m <sup>3</sup> /h) σύμφωνα με το EN 61591	320
Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m <sup>3</sup> /h) σύμφωνα με το EN 61591	395
Απορροφητικότητα στη βαθμίδα booster 1 (m <sup>3</sup> /h)	650
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	47,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	52,0

## PUR 68 W

Απορροφητήρας τοίχου

με διακόπτες απαλής αφής EasySwitch για άνετο χειρισμό και με φωτισμό LED



EAN: 4002516717713 / Αριθμός υλικού: 12358170 / Παλαιός αριθμός υλικού: 28416855D

Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3	56,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3	67,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	32,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	37,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	41,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	52,0
<b>Ανακυκλοφορία</b>	
Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m <sup>3</sup> /h) σύμφωνα με το EN 61591	190
Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m <sup>3</sup> /h) σύμφωνα με το EN 61591	270
Ροή αέρα στην εντατική βαθμίδα (m <sup>3</sup> /h) κατά EN 61591	460
Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m <sup>3</sup> /h) σύμφωνα με το EN 61591	330
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	54,0
Επίπεδο θορύβου στην εντατική βαθμίδα (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3	71,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	60,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3	64,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	39,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	45,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	48,0
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στην εντατική βαθμίδα (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	56,0
<b>Safety</b>	
Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
<b>Τεχνικά στοιχεία</b>	
Συνολικό ύψος απορροφητήρα λειτουργίας εξαγωγής και εξωτερικό σε mm	685–1005
Συνολικό ύψος απορροφητήρων λειτουργίας ανακυκλοφορίας σε mm	815–1135
Συνολικό ύψος για εξαερισμό και εξωτερικό σε in. (mm)	685
Πλάτος θόλου σε mm	598
Συνολικό ύψος απορροφητήρων λειτουργίας εξαγωγής και απορροφητήρων εξωτερικής λειτουργίας σε mm	1005
Ύψος θόλου σε mm	62
Συνολικό ύψος για ανακύκλωση σε in. (mm)	815
Βάθος θόλου σε mm	500
Συνολικό ύψος απορροφητήρων λειτουργίας ανακυκλοφορίας σε mm	1135
Καθαρό βάρος σε kg	21,0
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	1,5
Με κοινό βύσμα	•

PUR 68 W

Απορροφητήρας τοίχου

με διακόπτες απαλής αφής EasySwitch για άνετο χειρισμό και με φωτισμό LED




EAN: 4002516717713 / Αριθμός υλικού: 12358170 / Παλιός αριθμός υλικού: 28416855D

Ελάχιστο ύψος πάνω από ηλεκτρικές εστίες σε mm	450
Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας επάνω από εστίες αερίου (έως 12,6 kW συνολική ισχύς, καυστήρας ≤ 4,5 kW) σε mm	650
Αριθμός φάσεων	1
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,22
Τάση σε V	230
Ασφάλεια σε A	10
Συχνότητα σε Hz	50
<b>Σημειώσεις για την τοποθέτηση</b>	
Σύνδεση αεραγωγού εξαγωγής επάνω	•
Σύνδεση εξαγωγής επάνω και πίσω	•
Διάμετρος αγωγού εξαγωγής σε mm	150
Τηλεσκοπική καμινάδα	•
<b>Παρεχόμενα εξαρτήματα</b>	
Κλαπέτο αντεπιστροφής	•
<b>Προαιρετικά εξαρτήματα</b>	
Φίλτρο ενεργού άνθρακα, επανενεργοποιούμενο	DKF 12-R

## PUR 68 W

Απορροφητήρας τοίχου

με διακόπτες απαλής αφής EasySwitch για άνετο χειρισμό και με φωτισμό LED



PUR68W, PUR62W Living, DA416-6, DA416-7 (Installation drawing)