


PUR 68 W

Απορροφητήρας τοίχου

με διακόπτες απαλής αφής EasySwitch για άνετο χειρισμό και με φωτισμό LED



- Διαχρονικός σχεδιασμός – θόλος 598 mm πλάτους
- Powerful – 650 m³/h σε βαθμίδα Booster
- Αποτελεσματικό φιλτράρισμα- 10πλό ανοξειδωτο φίλτρο λίπους
- Ασφάλεια και εύκολος καθαρισμός – Miele CleanCover
- Κατάλληλος για κάθε σπίτι – με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα



EAN: 4002516717713 / Αριθμός υλικού: 12358170 / Παλιός αριθμός υλικού: 28416855D

Τύπος κατασκευής	
Επίτοιχος απορροφητήρας	•
Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Χρώμα	Ματ-μαύρο
Τρόποι λειτουργίας	
Τύπος αεραγωγού	Τοποθ. εκ των υστέρων
Σετ μετατροπής για ανακύκλωση αέρα (ξεχωριστή παραγγελία)	DUW 20
Φίλτρο ενεργού άνθρακα (ξεχωριστή παραγγελία)	DKF 12-P, DKF12-R
Σχεδιασμός	
Χρώματα RAL διαθέσιμα για δυνατότητα εξατομίκευσης κατά παραγγελία	•
Άνεση για τον χρήστη	
Ηλεκτρονικά χειριστήρια	•
Βαθμίδες ισχύος (αριθμός χωρίς βαθμίδα Booster)	3
Βαθμίδες booster	1
Προγραμματιζόμενος χρόνος απενεργοποίησης βαθμίδα Booster	•
Εύκολος καθαρισμός εσωτερικού θόλου – CleanCover	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++-D)	A
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος	47,0
Ενεργειακή κλάση υδροδυναμικής	A
Ενεργειακή κλάση φωτισμού	A
Κλάση απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους	A
Σύστημα φίλτρου	
Πλήθος ανοξειδωτων φίλτρων λίπους που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων (10πλά)	2
Φωτισμός	
LED	•
Αριθμός x W	2 x 3 W
Ένταση φωτισμού σε Lx	330 lx
Θερμοκρασία χρώματος σε K	3000 Kelvin
Τουρμπίνα	
Διπλή τουρμπίνα	•
Μοτέρ AC	•
Εξαγωγή	
Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	265
Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	320
Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	395
Ροή αέρα στη βαθμίδα Booster (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	650
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	47,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	52,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	56,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	67,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	32,0

PUR 68 W

Απορροφητήρας τοίχου

με διακόπτες απαλής αφής EasySwitch για άνετο χειρισμό και με φωτισμό LED



EAN: 4002516717713 / Αριθμός υλικού: 12358170 / Παλιός αριθμός υλικού: 28416855D

Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	37,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	41,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	52,0
Ανακυκλοφορία	
Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	190
Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	270
Ροή αέρα στην εντατική βαθμίδα (m ³ /h) κατά EN 61591	460
Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	330
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	54,0
Επίπεδο θορύβου στην εντατική βαθμίδα (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3	71,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	60,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	64,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	39,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	45,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	48,0
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στην εντατική βαθμίδα (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	56,0
Safety	
Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
Τεχνικά στοιχεία	
Συνολικό ύψος απορροφητήρα λειτουργίας εξαγωγής και εξωτερικό σε mm	685–1005
Συνολικό ύψος απορροφητήρα ανακύκλωσης αέρα και εξωτερικό σε mm	815–1135
Συνολικό ύψος για εξαερισμό και εξωτερικό σε in. (mm)	685
Πλάτος θόλου σε mm	598
Συνολικό ύψος απορροφητήρων λειτουργίας εξαγωγής και απορροφητήρων εξωτερικής λειτουργίας σε mm	1005
Ύψος θόλου σε mm	62
Συνολικό ύψος για ανακύκλωση σε in. (mm)	815
Βάθος θόλου σε mm	500
Συνολικό ύψος απορροφητήρων λειτουργίας ανακυκλοφορίας σε mm	1135
Ελάχιστο ύψος πάνω από ηλεκτρικές εστίες σε mm	450
Καθαρό βάρος σε kg	21,0
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	1,5
Με κοινό βύσμα	•
Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας επάνω από εστίες αερίου (έως 12,6 kW συνολική ισχύς, καυστήρας ≤ 4,5 kW) σε mm	650
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,22
Τάση σε V	230
Ασφάλεια σε A	10
Αριθμός φάσεων	1

PUR 68 W

Απορροφητήρας τοίχου

με διακόπτες απαλής αφής EasySwitch για άνετο χειρισμό και με φωτισμό LED



EAN: 4002516717713 / Αριθμός υλικού: 12358170 / Παλιός αριθμός υλικού: 28416855D

Συχνότητα σε Hz

50

Σημειώσεις για την τοποθέτηση

Σύνδεση αεραγωγού εξαγωγής επάνω

•

Σύνδεση εξαγωγής επάνω και πίσω

•

Διάμετρος αγωγού εξαγωγής σε mm

150

Τηλεσκοπική καμινάδα

•

Παρεχόμενα εξαρτήματα

Κλαπέτο αντεπιστροφής

•

Προαιρετικά εξαρτήματα


Φίλτρο ενεργού άνθρακα, επανενεργοποιούμενο

DKF 12-R

PUR 68 W

Απορροφητήρας τοίχου

με διακόπτες απαλής αφής EasySwitch για άνετο χειρισμό και με φωτισμό LED



PUR68W, PUR62W Living, DA416-6, DA416-7 (Installation drawing)