

KWT 6422 iG-1

Εντοιχιζόμενος συντηρητής κρασιών, ύψος εσοχής εντοιχισμού 88 cm με FlexiFrame και Push2open για τους πιο απαιτητικούς γευσιγνώστες.



- Ευέλικτη αποθήκευση μεγάλων φιαλών κρασιού με το FlexiFrame
- Τέλειος σχεδιασμός για κουζίνες χωρίς λαβές – Push2open
- Ταυτόχρονη αποθήκευση κρασιών σε ανεξάρτητες ζώνες θερμοκρασίας
- Θάλαμος συντήρησης χωρίς οσμές χάρη στα φίλτρα Active AirClean
- Παρουσιάστε τα κρασιά σας στο ιδανικό φως – φωτισμός LED



EAN: 4002516712336 / Αριθμός υλικού: 12364300 / Παλαιός αριθμός υλικού: 36642227EU1

Γενικές πληροφορίες

Αναγνωριστικό μοντέλου	KWT 6422 iG-1
Κωδ. προϊόντος κατασκευαστή	12364300
Αριθμός EAN	4002516712336
Βαθμίδα προϊόντος	Diamond

Κατηγορία συσκευής

Συντηρητής κρασιών

Τύπος κατασκευής

Εντοιχιζόμενη συσκευή	•
Εντοιχισμένη συσκευή	•
Άρθρωση πόρτας	δεξιά
Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας	•
Με δυνατότητα παράπλευρης τοποθέτησης	•

Σχεδιασμός

Χρώμα πρόσοψης	Γκρι γραφίτη γυαλί
Φωτισμός τμήματος κρασιών	Φωτισμός LED

Άνεση για τον χρήστη

Δικτύωση με το Miele@home	•
Απαιτούμενα εξαρτήματα	XKS 3130 W
Υποβοηθούμενο άνοιγμα πόρτας	Push2open
DynaCool	•
SoftClose	•
Φίλτρο Active AirClean	•
Σύστημα αθόρυβης λειτουργίας Silence System	•
Συνολικός αριθμός ραφιών	4
Αριθμός ραφιών	2
Υλικό ραφιών	Οξιά
Πλήθος ραφιών FlexiFrame	2
NoteBoard	Ναι
Βάση φιάλης 3 D	•
Αποθήκευση με χαμηλούς κραδασμούς	•

Στοιχεία ελέγχου

Αρχή λειτουργίας	TouchControl
Αριθμός ζωνών θερμοκρασίας	2
Ελάχιστο εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας σε °C	5
Μέγιστο εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας σε °C	20

Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (A-G)	G
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh	143,00
24ωρη ενεργειακή κατανάλωση σε kWh	0,39

Safety

Λειτουργία κλειδώματος	•
Ηχητική ειδοποίηση πόρτας	•
Ηχητική ειδοποίηση θερμοκρασίας	•
Οπτική ειδοποίηση πόρτας	•
Οπτική ειδοποίηση θερμοκρασίας	•

Τεχνικά στοιχεία

Ελάχιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	560
--	-----

KWT 6422 iG-1

Εντοιχιζόμενος συντηρητής κρασιών, ύψος εσοχής εντοιχισμού 88 cm με FlexiFrame και Push2open για τους πιο απαιτητικούς γευσιγνώστες.




EAN: 4002516712336 / Αριθμός υλικού: 12364300 /
Παλιός αριθμός υλικού: 36642227EU1


Μέγιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	570
Ελάχιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	874
Μέγιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	890
Βάθος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	550
Πλάτος συσκευής σε mm	595
Ύψος συσκευής σε mm	906
Βάθος συσκευής σε mm	572
Βάρος σε kg	54,0
Κλιματική κλάση	SN
Τμήμα κρασιού σε l	104
Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα σε l	104
Χωρητικότητα φιαλών Bordeaux 0,75 l (αρ. φιαλών)	33 φιάλες
Επίπεδο εκπομπών αερόφερτου θορύβου (A-D)	B
Εκπομπές ήχου σε dB(A) re 1 pW	32
Κατανάλωση ρεύματος (mA)	1500
Τάση σε V	220-240
Ασφάλεια σε A	10
Αριθμός φάσεων	1
Συχνότητα σε Hz	50-60
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	2,0

KWT 6422 iG-1


Εντοιχιζόμενος συντηρητής κρασιών, ύψος εσοχής εντοιχισμού 88 cm με FlexiFrame και Push2open για τους πιο απαιτητικούς γευσινγώστες.




KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw




KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw, side view




KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw




KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw, side view




ENB1060, combination 2x45er + KWT6422iG, Installation draw



KWT6422iG, KWT6422iG-1, Interior dimensions (Installation drawings)



ENB1060, combination 60er & 32er ESW + 2x45er + KWT6422iG, Installation draw



ENB1060, combination 45er & 60er + KWT 6422 iG & 14er EVS, Installation draw