

Duoflex HX1 Cat & Dog

Ηλεκτρικές σκούπες με μπαταρία

υψηλή απορρόφηση | Grab & Go | ελαφριά και μικρή | εξάρτημα για τρίχες ζώων



- Μπαταρία ιόντων λιθίου: Χρόνος λειτουργίας έως και 55 λεπτά με μία φόρτιση*
- Μοντέρνος σχεδιασμός σε συνδυασμό με υψηλή υλικού υψηλής ποιότητας
- Ικανότητα συγκράτησης σκόνης 99,99%** με το φίλτρο υγιεινής
- Συμπερ. βούρτσας Electro Compact για τρίχες κατοικίδιων
- Έξυπνη ηλεκτρική βούρτσα με αυτόματη ρύθμιση ισχύος
- Ελαφριά και compact: Δοχείο σκόνης 3,1 kg/0,3 l
- Βολική λειτουργία Grab & Go με το επιτοίχιο στήριγμα του συστήματος SpeedLock
- Εξίσου ισχυρή με μια συμβατική ηλεκτρική σκούπα Miele***

* Ισχύει για τη βαθμίδα ισχύος 1 χωρίς συνδεδεμένη ηλεκτρική βούρτσα.

** Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62885-4

*** Απόδοση καθαρισμού σε σύγκριση με την κυλινδρική ηλεκτρική σκούπα Miele Complete C3 (SGEF3) με βούρτσα turbo STB 305-3 (αφαιρεί τη σκόνη από τα χαλιά και από το σκληρό δάπεδο με εσοχές, αφαιρεί τις κλωστές από τα χαλιά). Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62885-2.

EAN: 4002516714798 / Αριθμός υλικού: 12377820 /

Παλιός αριθμός υλικού: 41QLL033EU2

Τύπος κατασκευής	
Ασύρματες ηλεκτρικές σκούπες χειρός	•
Μάρκα προϊόντος	Duoflex HX1
Τύπος κινητήρα	Digital Efficiency Motor
Τύπος προϊόντος	SQLL0
Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Χρώμα	Μαύρο obsidian
Καθαρισμός	
Τεχνολογία Vortex	•
Άνεση για τον χρήστη	
Ηλεκτρονικός έλεγχος απορροφητικής ισχύος	Κουμπιά/2 βαθμίδες
Βραχίονας επιτοίχιας στήριξης	Speedlock
Σύστημα SpeedLock	SpeedLock system
Αποθήκευση εξαρτημάτων	HX-AH 20
Σύστημα φίλτρου	
ComfortClean	•
Χωρητικότητα σακούλας σε l	0,3
Τεχνικά στοιχεία	
Τύπος μπαταρίας	ιόντων λιθίου
Ονομαστική ισχύς μπαταρίας σε mAh	2500
Ένταση σε dB	79,0
Πλάτος σε mm	260
Ύψος σε mm	1250
Βάρος σε kg	3,1
Ελάχιστος χρόνος ανεξάρτητης λειτουργίας PowerUnit	55
Επιφάνεια καθαρισμού σε m ²	60
Χρόνος επαναφόρτισης σε min.	210
Ονομαστική ισχύς σε W	160
Παρεχόμενα εξαρτήματα	
Εργαλείο καθαρισμού	Ενσωματωμένο
Ηλεκτρική βούρτσα MultiFloor HX-EB 20	•
Βούρτσα ξεσκονίσματος HX-DB	•
Ρύγχος για ταπετσαρίες επίπλων HX-UN	•
Ρύγχος για εσοχές HX-CN	•
Electro Compact HX-EC 20	•