

P/LACOF2000

Σύστημα διπλώματος

Για σιδερωτήρια LACO με πλάτος εργασίας 1.750-2.000 mm.



- Εξοικονόμηση κόστους χάρη στο αυτόματο δίπλωμα κατά μήκος
- Μία λωρίδα με έως και δύο διπλώματα κατά μήκος

EAN: 4002516728658 / Αριθμός υλικού: 12401880 / Παλιός αριθμός υλικού: 59535043EU

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Σιδερωτήρια	•
Κατηγορία συσκευής/εξαρτήματος	
D 500-2000	•
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
Κατηγορία προϊόντων	
Άλλα εξαρτήματα	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	AC 230V 50HZ
Χρώμα	Σκούρο γκρι
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	1650
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	2710
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	1880
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	1800
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	2800
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	1700
Καθαρό βάρος [kg]	565,00
Μικτό βάρος σε kg	585,00