


LAC/EASY480

Τροφοδοσία σφιγκτήρα

Για την αυτόματη εισαγωγή έως και 480 τεμαχίων/ώρα.



EAN: 4002516728863 / Αριθμός υλικού: 12401990 / Παλιός αριθμός υλικού: 59535054EU

Κατηγοριοποίηση προϊόντος

Σιδερωτήρια

•

Κατηγορία συσκευής/εξαρτήματος

D 600-2000

•

D 600-2200

•

D 600-2500

•

D 600-3000

•

D 600-3300

•

D 800-2000

•

D 800-2200

•

D 800-2500

•

D 800-3000

•

D 800-3300

•

Κατηγορία προϊόντων

Άλλα εξαρτήματα

•

- Εξοικονόμηση δαπάνης χάρη στην ημιαυτόματη τροφοδοσία ιματισμού
- Τροφοδοσία με τέντωμα για τέλεια αποτελέσματα χωρίς τσαλάκωμα
- Δυνατότητα τροφοδοσίας μικρών αντικειμένων σε πολλές λωρίδες
- Περιλαμβάνει μονάδα χειρισμού με έγχρωμη οθόνη αφής
- Διατίθεται για πλάτος εργασίας από 2000 έως 3300 mm