

G 7210 SC Front

Ανεξάρτητα πλυντήριο πιάτων
με δίσκο 3D MultiFlex για μεγιστοποίηση της άνεσης.



- Με ενεργειακή κλάση A – για εξοικονόμηση ενέργειας και σεβασμό στο περιβάλλον
- Απόλυτη στεγνότητα – Λειτουργία στεγνώματος AutoOpen
- Τέλεια αποτελέσματα σε λιγότερο από μία ώρα – QuickPowerWash
- Πλυντήρια πιάτων με σύστημα φρέσκου νερού – μόνο 6.0 l νερού στο αυτόματο πρόγραμμα
- Άνεση και άψογα αποτελέσματα για καθημερινή χρήση – κάνιστρα ExtraComfort



EAN: 4002516738602 / Αριθμός υλικού: 12424640 / Παλιός αριθμός υλικού: 21721018A

Μοντέλο	
Ανεξάρτητο πλυντήριο πιάτων	•
Πλυντήριο πιάτων 60 cm	•
Σχεδιασμός	
Χρώμα πλάκα ελέγχου	Πρόσοψη CleanSteel
Έκδοση πλάκα χειρισμού	Κάθετος πλάκας χειρισμού
Τύπος χειρισμού	Διακόπτης επιλ. προγράμματος
Οθόνη	Οθόνη κειμένου 1 γραμμής
Χρώμα οθόνης	Λευκό
MultiLingua	•
Ευκολία	
Οθόνη ένδειξης υπόλοιπου χρόνου	•
Προγραμματισμός έναρξης προγράμματος έως 24 ώρες	•
Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας	Οθόνη
Επιλογή γλώσσας οθόνης	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (A-G)	A
Κατανάλωση νερού στο αυτόματο πρόγραμμα σε l από	6,0
Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος στο πρόγραμμα ECO σε kWh	0,54
Κατανάλωση ενέργειας στο πρόγραμμα ECO σε kWh μετά από 100 κύκλους προγράμματος	54
Τιμή κατανάλωσης σε kWh με σύνδεση ζεστού νερού στο πρόγραμμα ECO	0,29
Διάρκεια προγράμματος ECO σε λεπτά	230
Επίπεδο εκπομπών θορύβου	B
Εκπομπές θορύβου σε dB(A)	43
EcoFeedback	•
Τεχνολογία EcoPower	•
Αποδεδειγμένη υγιεινή	•
Σύνδεση ζεστού νερού	•
Μισό φορτίο	•
Ποιότητα αποτελεσμάτων	
Πλυντήριο πιάτων με σύστημα φρέσκου νερού	•
SensorDry	•
Ενεργό στέγνωμα με συμπίκνωση	•
BrilliantGlassCare	•
Προγράμματα πλύσης	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Αυτόματο	•
ComfortWash 45°C	•
Εντατικό 75°C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55°C	•
Απαλό	•
ExtraQuiet 39 dB(A)	•
Φροντίδα συσκευών	•

G 7210 SC Front

Ανεξάρτητα πλυντήριο πιάτων
με δίσκο 3D MultiFlex για μεγιστοποίηση της άνεσης.



EAN: 4002516738602 / Αριθμός υλικού: 12424640 / Παλιός αριθμός υλικού: 21721018A

Ξέπλυμα αλατιού	•
Επιλογές πλυντηρίου πιάτων	
BottleClean	•
Γρήγορο	•
IntenseZone	•
Πρόσθετη πλύση	•
Πρόσθετο στέγνωμα	•
Σχεδιασμός κάσιτρων	
Φόρτωση μαχαιροπήρουνων	Δίσκος 3D MultiFlex
Θήκη ποτηριών FlexCare	2
Θήκη ποτηριών FlexCare	1
Σχεδίαση καλαθιών	ExtraComfort
Πλήθος σερβιτσιών	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL Assist	•
Safety	
Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών WPS	•
Ενδεικτική λυχνία φίλτρου	•
Κλείδωμα ασφαλείας	•
Τεχνικά στοιχεία	
Ελάχιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	600
Μέγιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	600
Ελάχιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	845
Μέγιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	880
Βάθος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	600
Πλάτος συσκευής σε mm	598
Ύψος συσκευής σε mm	845
Βάθος συσκευής σε mm	600
Βάθος σε cm με την πόρτα ανοικτή	119,5
Καθαρό βάρος σε kg	57,0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	2,00
Τάση σε V	230
Ασφάλεια σε A	10
Αριθμός φάσεων	1
Πρότυπο ηλεκτρικής συχνότητας	50
Μήκος σωλήνα παροχής νερού σε cm	1,50
Μήκος σωλήνα αποχέτευσης νερού σε cm	1,50
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	1,70
Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης	
Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης μέσω MultiLingua	deutsch, english (GB), hrvatski, română, slovenščina, srpski, ελληνικά
Παρεχόμενα εξαρτήματα	
1 x κουτί UltraTabs (20 ταμπλέτες)	•
Κουπόνι για 1 κουτί UltraTabs (20 ταμπλέτες) ή 3 κουτιά (από 60 ταμπλέτες) σε μειωμένη τιμή	•