

G 7260 SCVi

Πλήρως εντοιχιζόμενα πλυντήρια πιάτων
με δίσκο 3D MultiFlex για μεγιστοποίηση της άνεσης.



- Εξοικονομήστε έως 50 % περισσότερη ενέργεια – σύνδ. ζεστού νερού
- Όλα τέλεια στεγνά – Στέγνωμα με τεχνολογία AutoOpen
- Πλυντήρια πιάτων με σύστημα φρέσκου νερού – από ?? στο αυτόματο πρόγραμμα
- Πολύ απλό άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας – ComfortClose
- Ευελιξία και ασφάλεια – Σχεδιασμός κανίστρων ExtraComfort



EAN: 4002516738671 / Αριθμός υλικού: 12424760 / Παλιός αριθμός υλικού: 21726062A

Μοντέλο	
Πλήρως εντοιχισμένο πλυντήριο πιάτων	•
Πλυντήριο πιάτων 60 cm	•
Σχεδιασμός	
Χρώμα πίνακα ελέγχου	Ανοξειδωτος χάλυβας.
Έκδοση πίνακα χειρισμού	Πλήρως εντοιχιζόμενη πρόσοψη
Τύπος χειρισμού	Διακόπτης επιλ. προγράμματος
Οθόνη	Οθόνη κειμένου 1 γραμμής
Χρώμα οθόνης	Λευκό
MultiLingua	•
Ευκολία	
Υποβοηθούμενο κλείσιμο πόρτας	ComfortClose
Οθόνη ένδειξης υπόλοιπου χρόνου	•
Προγραμματισμός έναρξης προγράμματος έως 24 ώρες	•
Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας	Οπτικά και ακουστικά
Επιλογή γλώσσας οθόνης	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (A-G)	A
Κατανάλωση νερού στο αυτόματο πρόγραμμα σε l από	6,0
Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος στο πρόγραμμα ECO σε kWh	0,54
Κατανάλωση ενέργειας στο πρόγραμμα ECO σε kWh μετά από 100 κύκλους προγράμματος	54
Τιμή κατανάλωσης σε kWh με σύνδεση ζεστού νερού στο πρόγραμμα ECO	0,29
Διάρκεια προγράμματος ECO σε λεπτά	230
Επίπεδο εκπομπών θορύβου	B
Εκπομπές θορύβου σε dB(A)	43
EcoFeedback	•
Τεχνολογία EcoPower	•
Αποδεδειγμένη υγιεινή	•
Σύνδεση ζεστού νερού	•
Μισό φορτίο	•
Ποιότητα αποτελεσμάτων	
Πλυντήριο πιάτων με σύστημα φρέσκου νερού	•
SensorDry	•
Στέγνωμα turbothermic με ανακυκλοφορία	•
Ενεργό στέγνωμα με συμπύκνωση	•
BrilliantGlassCare	•
Προγράμματα πλύσης	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Αυτόματο	•
Εντατικό 75°C	•
PowerWash	•
Απαλό	•
ExtraQuiet 40 dB(A)	•
Φροντίδα συσκευών	•

G 7260 SCVi

Πλήρως εντοιχιζόμενα πλυντήρια πιάτων
με δίσκο 3D MultiFlex για μεγιστοποίηση της άνεσης.



EAN: 4002516738671 / Αριθμός υλικού: 12424760 / Παλιός αριθμός υλικού: 21726062A

Επιλογές πλυντηρίου πιάτων	
Express	•
Πρόσθετη πλύση	•
Πρόσθετο στέγνωμα	•
Σχεδιασμός κάنيστρων	
Φόρτωση μαχαιροπήρουνων	Δίσκος 3D MultiFlex
Θήκη ποτηριών FlexCare	2
Θήκη ποτηριών FlexCare	1
Σχεδίαση καλαθιών	ExtraComfort
Πλήθος σερβιτσιών	14
MultiClip	•
Safety	
Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών WPS	•
Ενδεικτική λυχνία φίλτρου	•
Κλείδωμα ασφαλείας	•
Τεχνικά στοιχεία	
Ελάχιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	600
Μέγιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	600
Ελάχιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	805
Μέγιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	870
Βάθος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	550
Πλάτος συσκευής σε mm	598
Ύψος συσκευής σε mm	805
Βάθος συσκευής σε mm	550
Βάθος σε cm με την πόρτα ανοιχτή	116,5
Καθαρό βάρος σε kg	48,0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	2,00
Τάση σε V	230
Ασφάλεια σε A	10
Αριθμός φάσεων	1
Πρότυπο ηλεκτρικής συχνότητας	50
Μήκος σωλήνα παροχής νερού σε cm	1,50
Μήκος σωλήνα αποχέτευσης νερού σε cm	1,50
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	1,70
Ελάχιστο βάρος πρόσδεσης σε kg	4,0
Μέγιστο βάρος πρόσδεσης σε kg	10,0
[τοποθ. εκ των υστέρων από Service στο ελάχ.]	8,0
[τοποθ. εκ των υστέρων από Service στο μέγ.]	16,0
Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης	
Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης μέσω MultiLingua	deutsch, english (GB), hrvatski, română, slovenščina, srpski, ελληνικά
Παρεχόμενα εξαρτήματα	
1 x κουτί UltraTabs (20 ταμπλέτες)	•
Κουπόνι για 1 x κουτί UltraTabs (20 ταμπλέτες) ή 9 κουτιά σε μειωμένη τιμή	•