


## APLW 880

Κιτ εκ των υστέρων τοποθέτησης

για είσοδο ανακύκλωσης, τέταρτη είσοδος νερού, με αντλία booster για PLW 8636.



- Απαιτείται για την άντληση ενός μέσου από ένα δοχείο ρυθμιστικού διαλύματος
- Για χρήση με υπάρχον δοχείο ανακύκλωσης στον χώρο
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με υπάρχον δοχείο στον χώρο, π.χ. δοχείο IBC
- Η εγκατάσταση εκτελείται από το Miele Service με πιθανότητα πρόσθετης χρέωσης

EAN: 4002516745532 / Αριθμός υλικού: 12426490 /

Παλιός αριθμός υλικού: 69688000D

### Κατηγοριοποίηση προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου

•

Συσκευές για τον καθαρισμό βιομηχανικών εξαρτημάτων

•

### Παρόμοια προϊόντα

PLW 8636 [IPC]

•

PLW 8636 [LAB/LAB MON]

•

### Κατηγορία προϊόντων

Κιτ μετατροπής

•

### Διαστάσεις και βάρος

Εξωτερικές διαστάσεις, μικό ύψος σε mm

123

Εξωτερικές διαστάσεις, μικό πλάτος σε mm

315

Εξωτερικές διαστάσεις, μικό βάθος σε mm

505

Καθαρό βάρος σε kg

4,36

Μικό βάρος σε kg

4,84