

APLW 881

Κιτ εκ των υστέρων τοποθέτησης

για έξοδο ανακύκλωσης, πρόσθ. αποχέτευση νερού, με αντλία booster για PLW 8636.



- Απαιτείται για την άντληση ενός μέσου σε ένα δοχείο ρυθμιστικού διαλύματος
- Για χρήση με υπάρχον δοχείο ανακύκλωσης στον χώρο
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με υπάρχον δοχείο στον χώρο, π.χ. δοχείο IBC
- Εγκατάσταση από το Miele service

EAN: 4002516738978 / Αριθμός υλικού: 12426550 /

Παλαιός αριθμός υλικού: 69688100D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου

•

Συσκευές για τον καθαρισμό βιομηχανικών εξαρτημάτων

•

Παρόμοια προϊόντα

PLW 8636 [IPC]

•

PLW 8636 [LAB/LAB MON]

•

Κατηγορία προϊόντων

Κιτ μετατροπής

•

Διαστάσεις και βάρος

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm

123

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm

315

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm

505

Καθαρό βάρος σε kg

4,14

Μικτό βάρος σε kg

4,62