


APLW 882

Κιτ εκ των υστέρων τοποθέτησης

επαφές χωρίς δυναμικό για την ενεργοποίηση εξωτ. δεκτών σήματος για PLW 8636.



- 10 επαφές χωρίς δυναμικό (4 είσοδοι και 6 έξοδοι)
- Για εξωτ. αντλίες, βαλβίδες, ανεμιστήρες και συστήματα σειράς δακτυλίων, π.χ.
- Εγκατάσταση από το Miele service

EAN: 4002516744597 / Αριθμός υλικού: 12426880 /

Παλαιός αριθμός υλικού: 69688200D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου

•

Συσκευές για τον καθαρισμό βιομηχανικών εξαρτημάτων

•

Παρόμοια προϊόντα

PLW 8636 [IPC]

•

PLW 8636 [LAB/LAB MON]

•

Κατηγορία προϊόντων

Κιτ μετατροπής

•

Μονάδα σύνδεσης με επαφές χωρίς δυναμικό

•

Διαστάσεις και βάρος

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm

74

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm

327

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm

463

Καθαρό βάρος σε kg

0,96

Μικτό βάρος σε kg

1,33