

H 2766-1 BP 125 Edition

Φούρνος

σε κομψό μαύρο σχεδιασμό με λειτουργία AirFry, δικτύωση και πυρόλυση.



- Οθόνη ευκρινούς κειμένου με περιστρ. διακόπτες – EasyControl Plus
- Πανεύκολος καθαρισμός – Καθαρισμός με πυρόλυση
- Δικτύωση συσκευών μέσω WiFi – Miele@home
- Επιτύχετε τέλεια αποτελέσματα εύκολα – αυτόματα προγράμματα
- Για κάθε είδους τραγανή απόλαυση – λειτουργία AirFry



EAN: 4002516769934 / Αριθμός υλικού: 12432410 / Παλιός αριθμός υλικού: 22276675D

<b>Επετειακή προσφορά</b>	
Επετειακά μοντέλα 125	•
<b>Τύπος &amp; σχεδιασμός κατασκευής</b>	
Εντοιχιζόμενος φούρνος	•
Χρώμα	Μαύρο obsidian
BlackLine	•
<b>Χαρακτηριστικά άνεσης</b>	
Γρήγορη προθέρμανση	•
<b>Τρόποι λειτουργίας</b>	
AirFry	•
Αυτόματα προγράμματα	•
Θερμός αέρας Eco	•
Γκριλ	•
Θερμός αέρας plus	•
Εντατικό ψήσιμο	•
Πάνω/κάτω αντίσταση	•
Γκριλ με θερμό αέρα	•
<b>Άνεση για τον χρήστη</b>	
Δικτύωση με το Miele@home	•
Οθόνη	EasyControl Plus
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Ένδειξη ώρας	•
Χρονόμετρο	•
Προγραμματιζόμενη έναρξη διάρκειας μαγειρέματος	•
Προγραμματιζόμενη λήξη διάρκειας μαγειρέματος	•
Προγραμματιζόμενη διάρκεια μαγειρέματος	•
Ένδειξη πραγματικής θερμοκρασίας	•
Ένδειξη επιθυμητής θερμοκρασίας	•
Βομβητής για την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας	•
Προτεινόμενη θερμοκρασία	•
Εξατομικευμένες ρυθμίσεις	•
<b>Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα</b>	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++-D)	A+
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση OFF σε W	0,5
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση αναμονής σε W	1,0
Ονομαστική ισχύς σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε W	2,0
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση αναμονής σε min	20
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε min	20
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση OFF σε min	20
<b>Ευκολία στο καθαίρισμα</b>	
Αυτοκαθαρισμός με πυρόλυση	•
Πόρτα CleanGlass	•
<b>Safety</b>	
Σύστημα αποθέρμανσης συσκευής και κρύα πρόσψη	•
Απενεργοποίηση ασφαλείας	•

## H 2766-1 BP 125 Edition

### Φούρνος

σε κομψό μαύρο σχεδιασμό με λειτουργία AirFry, δικτύωση και πυρόλυση.



EAN: 4002516769934 / Αριθμός υλικού: 12432410 / Παλιός αριθμός υλικού: 22276675D

Κλειδίωμα συστήματος	•
Κλειδίωμα πόρτας κατά τον καθαρισμό με πυρόλυση	•
<b>Τεχνικά στοιχεία</b>	
Χωρητικότητα θαλάμου φούρνου σε l	76
Αριθμός επιπέδων σχαρών	5
Πλήθος επιπέδων σχαρών, θάλαμος φούρνου 1	5
Πλήθος επιπέδων σχαρών, θάλαμος φούρνου 2	5
Αριθμημένα επίπεδα σχαρών	•
Φωτισμός φούρνου	1 σποτ αλογόνου
Θερμοκρασίες σε °C	30–300
Ελάχ. θερμοκρασίες σε °C	30
Μέγ. θερμοκρασίες σε °C	300
Ελάχιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	560
Μέγιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	568
Ελάχιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	590
Μέγιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	595
Βάθος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	550
Πλάτος συσκευής σε mm	595
Ύψος συσκευής σε mm	596
Βάθος συσκευής σε mm	568
Βάρος σε kg	47,0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	3,60
Τάση σε V	220-240
Συχνότητα σε Hz	50
Ασφάλεια σε A	16
Αριθμός φάσεων	1
Καλώδιο τροφοδοσίας με βύσμα	•
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	1,50
Αντικατάσταση λυχνιών	Πελάτης
<b>Παρεχόμενα εξαρτήματα</b>	
Ρηχό ταψί με PerfectClean HBB 71	1
Ψήσιμο Gourmet και δίσκος AirFry, διάτρητος, με PerfectClean HBBL 71	1
Ταψί γενικής χρήσης με PerfectClean HUBB 71	1
Σχάρα ψησίματος χωρίς PerfectClean	1
Τηλεσκοπικές ράγες FlexiClip HFC 70-C (ζεύγος)	1
Αφαιρούμενες πλευρικές ράγες (ζεύγος)	1
Κουπόνι για το ένθετο HGBB71 για ψήσιμο και γκριλ με PerfectClean	1
<b>Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης</b>	
Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης μέσω MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugues, russckij, româna, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

H 2766-1 BP 125 Edition

Φούρνος

σε κομψό μαύρο σχεδιασμό με λειτουργία AirFry, δικτύωση και πυρόλυση.



installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing



Installation H7000 XL underframe, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



H7x65BP, H7145BM, H7165B, H7365B, H2756B, H2765B/BP, DGC7151, DGC7351 installation drawings