

K 7778 C

Εντοιχιζόμενο ψυγείο

PerfectFresh Active για φρεσκάδα, FlexiLight 2.0 και τμήμα κατάψυξης 4*.



- Φρέσκα έως 5x περισσότ. με ενεργή υγρανση – PerfectFresh Active
- Μεμονωμένα ρυθμιζόμ. φωτισμός γυάλινων ραφιών με FlexiLight 2.0
- Ενσωματωμένο τμήμα κατάψυξης 4 αστέρων
- Ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας σε όλη τη συσκευή – DynaCool
- Τα ράφια πόρτας επιδέχονται ρύθμιση ύψους το καθένα ξεχωριστά



EAN: 4002516748014 / Αριθμός υλικού: 12444940 / Παλιός αριθμός υλικού: 36777800EU1

Κατηγορία συσκευής	
Ψυγείο	•
Τύπος κατασκευής	
Εντοιχιζόμενη συσκευή	•
Εντοιχισμένη συσκευή	•
Άθρωση πόρτας	δεξιά
Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας	•
Σχεδιασμός	
Φωτισμός συντήρησης	FlexiLight 2,0
Φωτισμός τουρμπίνας	•
Φωτισμός συστήματος φρεσκάδας	•
Άνεση για τον χρήστη	
Δικτύωση με το Miele@home	•
Σύστημα φρεσκάδας	PerfectFresh Active
Ενεργή υγρανση στο πάνω συρτάρι	•
Εσωτερική πόρτα άριστη προσαρμογή	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortFrost	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Στοιχεία ελέγχου	
Αρχή λειτουργίας	FreshTouch
Δυνατότητα απενεργοποίησης τμήματος συντήρησης	Ναι
Ανεξάρτητη ρύθμιση θερμοκρασίας ζωνών συντήρησης και κατάψυξης	Όχι
Αυτόματο SuperCool	•
Αριθμός ζωνών θερμοκρασίας	3
Λειτουργία Sabbath	•
Λειτουργία πάρτυ	•
Λειτουργία διακοπών	•
Ψυγείο/τμήμα συντήρησης	
Αριθμός ραφιών	5
με αναδιπλούμενα ράφια (FlexiBoard)	1
εκ των οποίων φωτιζόμενα	2
Αριθμός ψυχρότερων συρταριών	3
Στεγνό πίσω τοίχωμα	CleanSteel
Πλήθος εσωτερικών ραφιών πόρτας για κονσέρβες τροφίμων	3
Ράφι πόρτας για φιάλες	2
Ράφια πόρτας	5
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (A-G)	C
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh	131,04
24ωρη ενεργειακή κατανάλωση σε kWh	0,35
Safety	
Λειτουργία κλειδώματος	•
Ηχητική ειδοποίηση πόρτας	•
Οπτική ειδοποίηση πόρτας	•

K 7778 C

Εντοιχιζόμενο ψυγείο

PerfectFresh Active για φρεσκάδα, FlexiLight 2.0 και τμήμα κατάψυξης 4*.



EAN: 4002516748014 / Αριθμός υλικού: 12444940 /
Παλιός αριθμός υλικού: 36777800EU1

Τεχνικά στοιχεία	
Ελάχιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	560
Μέγιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	570
Ελάχιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	1772
Μέγιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	1788
Βάθος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	550
Πλάτος συσκευής σε mm	559
Ύψος συσκευής σε mm	1770
Βάθος συσκευής σε mm	546
Βάρος σε kg	34,2
Τεχνολογία άρθρωσης πόρτας	Σταθερή πόρτα
Μέγιστο βάρος πρόσφισης πόρτας – ψυγείο, σε kg	26
Κλιματική κλάση	SN-T
Τμήμα συντήρησης σε l	250
με ζώνη PerfectFresh σε l	98
4* τμήμα κατάψυξης σε l	27
Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα σε l	276
Χρόνος συντήρησης σε περίπτωση βλάβης σε ώρες	14
Χωρητικότητα κατάψυξης σε kg/24 h	2,00
Επίπεδο εκπομπών αερόφερτου θορύβου (A-D)	B
Εκπομπές ήχου σε dB(A) re 1 pW	33
Κατανάλωση ρεύματος (mA)	1200
Τάση σε V	220-240
Ασφάλεια σε A	10
Αριθμός φάσεων	1
Συχνότητα σε Hz	50-60
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	2,2
Αντικατάσταση λυχνιών	Εξυπηρέτηση πελατών
Παρεχόμενα εξαρτήματα	
Αυγοθήκη	•
Θήκη οργάνωσης PerfectFresh	•
Παγοθήκη	•

K 7778 C



Εντοιχιζόμενο ψυγείο

PerfectFresh Active για φρεσκάδα, FlexiLight 2.0 και τμήμα κατάψυξης 4*.




K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7743D, K7744E, K7773D, K7774D (footnote*) (installation drawings)

[mm]



[mm]

K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7743D, K7744E, K7773D, K7774D, built-in (footnote*) (drawings)



[mm]

K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7743D, K7744E, K7773D, K7774D, side view (installation drawings)