

H 2455 B ACTIVE

Φούρνος

μοντέρνος σχεδ. με χρονόμετρο και PerfectClean σε εξαιρετική προνομιακή τιμή.



- Οθόνη 7 τμημ. με βυθιζόμενα, περιστρ. χειριστήρια – EasyControl
- Ιδιαίτερα εύκολος καθαρισμός – φινιρίσμα PerfectClean
- Άφθονος χώρος και ευελιξία – χωρητικ. φούρνου 76 l σε 5 επίπεδα
- Προστασία από εγκαύματα – κρύες προσόψεις
- Πάντα εγκαίρως χάρη στην ιδανική διαχείριση χρόνου – λειτουργίες χρόνου



EAN: 4002516765615 / Αριθμός υλικού: 12446860 /

Παλιός αριθμός υλικού: 22245524D

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Χωνευτοί περιστροφικοί διακόπτες	•
Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Εντοιχιζόμενος φούρνος	•
Χρώμα συσκευής	Μαύρο obsidian
Χαρακτηριστικά άνεσης	
Γρήγορη προθέρμανση	•
Τρόποι λειτουργίας	
Θερμός αέρας plus	•
Πάνω/κάτω αντίσταση	•
Εντατικό ψήσιμο	•
Γκριλ με θερμό αέρα	•
Γκριλ	•
Κάτω αντίσταση	•
Θερμός αέρας Eco	•
Απόψυξη	•
Άνεση για τον χρήστη	
Οθόνη	EasyControl
Ένδειξη ώρας	•
Χρονόμετρο	•
Προγραμματιζόμενη λήξη διάρκειας μαγειρέματος	•
Προγραμματιζόμενη διάρκεια μαγειρέματος	•
Ένδειξη πραγματικής θερμοκρασίας	•
Ένδειξη επιθυμητής θερμοκρασίας	•
Βομβητής για την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας	•
Προτεινόμενη θερμοκρασία	•
Εξατομικευμένες ρυθμίσεις	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++ - D)	A+
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση OFF σε W	0,3
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση αναμονής σε W	0,8
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση αναμονής σε min	20
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση OFF σε min	20
Ευκολία στο καθάρισμα	
Θάλαμος φούρνου με PerfectClean και καταλυτική εμαγιέ επένδυση	•
Πόρτα CleanGlass	•
Safety	
Σύστημα αποθέρμανσης συσκευής και κρύα πρόσοψη	•
Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
Κλείδωμα συστήματος	•
Τεχνικά στοιχεία	
Χωρητικότητα θαλάμου φούρνου σε l	76
Αριθμός επιπέδων σχαρών	5
Πλήθος επιπέδων σχαρών, θάλαμος φούρνου 1	5
Πλήθος επιπέδων σχαρών, θάλαμος φούρνου 2	5

H 2455 B ACTIVE

Φούρνος

μοντέρνος σχεδ. με χρονόμετρο και PerfectClean σε εξαιρετική προνομιακή τιμή.



EAN: 4002516765615 / Αριθμός υλικού: 12446860 /


Παλιός αριθμός υλικού: 22245524D

Αριθμημένα επίπεδα σαχαρών	•
Φωτισμός φούρνου	1 σποτ αλογόνου
Θερμοκρασίες σε °C	30–280
Ελάχ. θερμοκρασίες σε °C	30
Μέγ. θερμοκρασίες σε °C	280
Ελάχιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	560
Μέγιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	568
Ελάχιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	590
Μέγιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	595
Βάθος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	550
Πλάτος συσκευής σε mm	595
Ύψος συσκευής σε mm	596
Βάθος συσκευής σε mm	569
Βάρος σε kg	42,0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	3,50
Τάση σε V	220-240
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	1,50
Συχνότητα σε Hz	50
Ασφάλεια σε A	16
Αριθμός φάσεων	1
Καλώδιο τροφοδοσίας με βύσμα	•
Αντικατάσταση λυχνιών	Πελάτης
Παρεχόμενα εξαρτήματα	
Ταψί γενικής χρήσης με PerfectClean HUBB 71	1
Σχάρα ψησίματος χωρίς PerfectClean	1
Αφαιρούμενες πλευρικές ράγες (ζεύγος)	1


H 2455 B ACTIVE

Φούρνος


μοντέρνος σχεδ. με χρονόμετρο και PerfectClean σε εξαιρετική προνομιακή τιμή.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing



Installation H7000 XL underframe, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



H2465B, H2465BP, H2466B, H2466BP, H2467B, H2467BP, H2468B, H2468BP, H2469B, H2469BP installation drawings