

DAS 4631 125 Edition
Συρταρωτός απορροφητήρας
με διαισθητικό χειρισμό SmartControl



- Κομψή σχεδίαση – πίνακας ελέγχου σε μαύρο obsidian, πλάτος 60 cm
- Δικτύωση με Con@ctivity και Miele@home
- Ζώνη LED για ομοιόμορφο φωτισμό
- Αποτελεσματικό φιλτράρισμα-10πλό ανοξειδωτο φίλτρο λίπους
- Ανακυκλοφορία αέρα – Φίλτρο Active AirClean ή Longlife AirClean



EAN: 4002516771616 / Αριθμός υλικού: 12459980 / Παλιός αριθμός υλικού: 28S4631BD

Επετειακή προσφορά	
Επετειακά μοντέλα 125	•
Τύπος κατασκευής	
Απορροφητήρας Slimline	•
Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Χρώμα	Μαύρο obsidian
Τρόποι λειτουργίας	
Τύπος αεραγωγού	Τοποθ. εκ των υστέρων
Σετ μετατροπής για ανακύκλωση αέρα (ξεχωριστή παραγγελία)	DUU 151,DUU 150
Φίλτρο ενεργού άνθρακα (ξεχωριστή παραγγελία)	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Άνεση για τον χρήστη	
Miele@home	•
Αυτόματη λειτουργία Con@ctivity	•
Ηλεκτρονικά χειριστήρια	•
Βαθμίδες ισχύος (αριθμός χωρίς βαθμίδα Booster)	3
Διακόπτες αφής σε γυαλί	•
Χρόνος παράτασης 5/15 min.	•
Βαθμίδες booster	2
Προγραμματιζόμενος χρόνος απενεργοποίησης βαθμίδας Booster	•
Ένδειξη κορεσμού φίλτρου λίπους	•
Ένδειξη κορεσμού φίλτρου ενεργού άνθρακα	•
Εύκολος καθαρισμός εσωτερικού θόλου – CleanCover	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++-D)	A+++
Μοτέρ ECO	•
Σύστημα PowerManagement	•
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος	23,5
Ενεργειακή κλάση υδροδυναμικής	A
Ενεργειακή κλάση φωτισμού	A
Κλάση απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους	A
Σύστημα φίλτρου	
Πλήθος ανοξειδωτων φίλτρων λίπους που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων (10πλά)	1
Φωτισμός	
LED	•
Αριθμός x W	1 x 3 W
Ένταση φωτισμού σε lx	330 lx
Θερμοκρασία χρώματος σε K	3500 Kelvin
Λειτουργία ρύθμισης έντασης φωτισμού	•
Τουρμπίνα	
Διπλή τουρμπίνα	•
Μοτέρ DC	•
Εξαγωγή	
Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	180
Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	280
Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	400
Ροή αέρα στη βαθμίδα Booster (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	600
Απορροφητικότητα στη βαθμίδα booster 2 (m ³ /h)	720

DAS 4631 125 Edition
 Συρταρωτός απορροφητήρας
 με διαισθητικό χειρισμό SmartControl



EAN: 4002516771616 / Αριθμός υλικού: 12459980 / Παλιός αριθμός υλικού: 28S4631BD

Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	38,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	48,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	56,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	66,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster 2 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3	70,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	25,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	34,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	42,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	53,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster 2 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	57,0
Ανακυκλοφορία	
Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	165
Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	265
Ροή αέρα στην εντακτική βαθμίδα (m ³ /h) κατά EN 61591	585
Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	380
Ροή αέρα στη βαθμίδα Booster 2 (m ³ /h) κατά EN 61591	695
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	43,0
Επίπεδο θορύβου στην εντακτική βαθμίδα (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3	72,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	53,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	62,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster 2 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3	77,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	29,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	40,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	48,0
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στην εντακτική βαθμίδα (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	59,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster 2 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	63,0
Safety	
Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
Μονό τζάμι ασφαλείας (ESG)	•
Τεχνικά στοιχεία	
Πλάτος θόλου σε mm	596
Ύψος θόλου σε mm	36
Βάθος θόλου σε mm	273
Ελάχιστο ύψος πάνω από ηλεκτρικές εστίες σε mm	450


DAS 4631 125 Edition
Συρταρωτός απορροφητήρας
με διαισθητικό χειρισμό SmartControl



EAN: 4002516771616 / Αριθμός υλικού: 12459980 / Παλιός αριθμός υλικού: 28S4631BD

Καθαρό βάρος σε kg	12,0
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	1,5
Με κοινό βύσμα	•
Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας επάνω από εστίες αερίου (έως 12,6 kW συνολική ισχύς, καυστήρας ≤ 4,5 kW) σε mm	650
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,16
Τάση σε V	230
Ασφάλεια σε A	10
Αριθμός φάσεων	1
Συχνότητα σε Hz	50
Σημειώσεις για την τοποθέτηση	
Σύνδεση αεραγωγού εξαγωγής επάνω	•
Διάμετρος αγωγού εξαγωγής σε mm	150
Παρεχόμενα εξαρτήματα	
Κλαπέτο αντεπιστροφής	•
Κουπόνι για φίλτρο DKF 31-S Sensitive AirClean	•

DAS 4631 125 Edition
Συρταρωτός απορροφητήρας
με διαισθητικό χειρισμό SmartControl



DAS4630, DAS4631, Installation drawings