

DAS 4631 125 Edition
Συρταρωτός απορροφητήρας
με διαισθητικό χειρισμό SmartControl



- Κομψή σχεδίαση – πίνακας ελέγχου σε μαύρο obsidian, πλάτος 60 cm
- Δικτύωση με Con@ctivity και Miele@home
- Ζώνη LED για ομοιόμορφο φωτισμό
- Αποτελεσματικό φιλτράρισμα-10πλό ανοξειδωτο φίλτρο λίπους
- Ανακυκλοφορία αέρα – Φίλτρο Active AirClean ή Longlife AirClean

A+++

EAN: 4002516771616 / Αριθμός υλικού: 12459980 / Παλιός αριθμός υλικού: 28S4631BD

Επετειακή προσφορά	
Επετειακά μοντέλα 125	•
Τύπος κατασκευής	
Απορροφητήρας Slimline	•
Τρόποι λειτουργίας	
Τύπος αεραγωγού	Τοποθ. εκ των υστέρων
Σετ μετατροπής για ανακύκλωση αέρα (ξεχωριστή παραγγελία)	DUU 151
Φίλτρο ενεργού άνθρακα (ξεχωριστή παραγγελία)	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Σχεδιασμός	
Χρώμα	Μαύρο obsidian
Άνεση για τον χρήστη	
Miele@home	•
Αυτόματη λειτουργία Con@ctivity	•
Ηλεκτρονικά χειριστήρια	•
Βαθμίδες ισχύος (αριθμός χωρίς βαθμίδα Booster)	3
Διακόπτες αφής σε γυαλί	•
Προγραμματιζόμενος χρόνος απενεργοποίησης βαθμίδας Booster	•
Χρόνος παράτασης 5/15 min.	•
Ένδειξη κορεσμού φίλτρου λίπους	•
Προγραμματιζόμενη ένδειξη κορεσμού φίλτρου λίπους	•
Προγραμματιζόμενη ένδειξη κορεσμού φίλτρου ενεργού άνθρακα	•
Εύκολος καθαρισμός εσωτερικού θόλου – CleanCover	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++-D)	A+++
Μοτέρ ECO	•
Σύστημα PowerManagement	•
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος	23,5
Ενεργειακή κλάση υδροδυναμικής	A
Ενεργειακή κλάση φωτισμού	A
Κλάση απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους	A
Σύστημα φίλτρου	
Πλήθος ανοξειδωτων φίλτρων λίπους που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων (10πλά)	1
Φωτισμός	
LED	•
Αριθμός x W	1 x 3 W
Ένταση φωτισμού σε lx	330 lx
Θερμοκρασία χρώματος σε K	3500 Kelvin
Λειτουργία ρύθμισης έντασης φωτισμού	•
Τουρμπίνα	
Διπλή τουρμπίνα	•
Μοτέρ DC	•
Εξαγωγή	
Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	180
Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	280
Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	400
Ροή αέρα στη βαθμίδα Booster (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	600

DAS 4631 125 Edition
Συρταρωτός απορροφητήρας
με διαισθητικό χειρισμό SmartControl



EAN: 4002516771616 / Αριθμός υλικού: 12459980 / Παλιός αριθμός υλικού: 28S4631BD

Απορροφητικότητα στη βαθμίδα booster 2 (m ³ /h)	720
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	38,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	48,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	56,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	66,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster 2 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3	70,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	25,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	34,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	42,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	53,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster 2 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	57,0
Ανακυκλοφορία	
Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	165
Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	265
Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	380
Ροή αέρα στη βαθμίδα Booster 1 (m ³ /h) κατά EN 61591	585
Ροή αέρα στη βαθμίδα Booster 2 (m ³ /h) κατά EN 61591	695
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	43,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	53,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	62,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3	72,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster 2 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3	77,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	29,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	40,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	48,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	59,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster 2 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	63,0
Safety	
Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
Μονό τζάμι ασφαλείας (ESG)	•
Τεχνικά στοιχεία	
Πλάτος θόλου σε mm	596
Ύψος θόλου σε mm	36
Βάθος θόλου σε mm	273


DAS 4631 125 Edition
Συρταρωτός απορροφητήρας
με διαισθητικό χειρισμό SmartControl



EAN: 4002516771616 / Αριθμός υλικού: 12459980 / Παλιός αριθμός υλικού: 28S4631BD

Ελάχιστο ύψος πάνω από ηλεκτρικές εστίες σε mm	450
Καθαρό βάρος σε kg	12,0
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	1,5
Με κοινό βύσμα	•
Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας επάνω από εστίες αερίου (έως 12,6 kW συνολική ισχύς, καυστήρας ≤ 4,5 kW) σε mm	650
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,16
Τάση σε V	230
Ασφάλεια σε A	10
Αριθμός φάσεων	1
Συχνότητα σε Hz	50
Σημειώσεις για την τοποθέτηση	
Σύνδεση αεραγωγού εξαγωγής επάνω	•
Διάμετρος αγωγού εξαγωγής σε mm	150
Παρεχόμενα εξαρτήματα	
Κλαπέτο αντεπιστροφής	•
Κουπόνι για φίλτρο DKF 31-S Sensitive AirClean	•
Προαιρετικά εξαρτήματα	
Φίλτρο ενεργού άνθρακα	Nein

DAS 4631 125 Edition
Συρταρωτός απορροφητήρας
με διαισθητικό χειρισμό SmartControl



DAS4630, DAS4631, Installation drawings