

TEL695WP 125 Gala Edition

Στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας T1:

με SteamFinish και DryCare 40 για απαλή φροντίδα των ρούχων.



- Λιγότερο σιδέρωμα, περισσότερη φρεσκάδα – SteamFinish
- Ευχάριστα αθόρυβο στέγνωμα – SilenceDrum
- DryCare 40 – στεγνώνει σχεδόν ό,τι πλένεται στους 40°C
- Ταχύτερο στέγνωμα με μέγιστη ενεργειακή απόδοση – EcoSpeed
- Miele@home – η έξυπνη δικτύωση προσφέρει νέες δυνατότητες*

* Επιπλέον ψηφιακή προσφορά από τη Miele & Cie. KG. Όλες οι έξυπνες εφαρμογές λειτουργούν με το σύστημα Miele@home. Το εύρος λειτουργιών εξαρτάται από το μοντέλο και τη χώρα.

A+++

EAN: 4002516782513 / Αριθμός υλικού: 12488090 / Παλιός αριθμός υλικού: 12EL6952EU1

Επετειακή προσφορά	
125 Gala Edition	•
Επετειακή προσφορά	
Επετειακά μοντέλα 125	•
Τύπος κατασκευής	
Δυνατότητα τοποθέτησης σε κολόνα	•
Παράπλευρη τοποθέτηση	•
Χωνευτή τοποθέτηση	•
Άρθρωση πόρτας	αριστερά
Μοντέλο	
Στεγνωτήριο με αντλία θερμού αέρα	•
Σχεδιασμός	
Χρώμα συσκευής	Λευκό λωτού
Χρώμα πίνακα χειρισμού	Λευκό λωτού
Χρώμα περιστροφικού επιλογέα	Λευκό λωτού/δακτ. χρωμίου
Έκδοση πίνακα χειρισμού	Κεκλιμένο
Τύπος χειρισμού	Περιστροφικό χειριστήριο
Οθόνη	DirectSensor λευκό, 1 γραμμής
Αποτελέσματα στεγνώματος	
Στέγνωμα ακριβείας PerfectDry	•
Σύστημα αρώματος FragranceDos ²	•
Έξυπνη αντιστροφή κάδου	•
Αποδεδειγμένη υγιεινή	•
Αποδεδειγμένη υγιεινή κατά των ιών	•
Απαλή φροντίδα των ρούχων	
SilenceDrum	•
Φορτίο σε kg	9,0
Άνεση για τον χρήστη	
Δικτύωση με το Miele@home	•
Wash2Dry	•
Προγραμματισμός έναρξης προγράμματος έως 24 ώρες	•
Οθόνη ένδειξης υπόλοιπου χρόνου	•
Ένδειξη προόδου προγράμματος	Όχι
Φωτισμός κάδου	LED
MultiLingua	•
Πακέτο ακουστικής για τις χαμηλότερες δυνατές εκπομπές θορύβου	•
Δοχείο συλλογής συμπυκνώματος	•
Εντοχισμένη αποχέτευση συμπυκνωμένων υδρατμών	•
AddLoad	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++-D)	A+++
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh	185
Διάρκεια κανονικού προγράμματος σε λεπτά	184
Επίπεδο θορύβου στο πρόγραμμα για βαμβακερά με πλήρες φορτίο σε dB(A)re1pW	64
Κλάση απόδοσης συμπύκνωσης	A
Ενεργειακή κατανάλωση σε kWh στο κανονικό πρόγραμμα στεγνώματος για βαμβακερά με πλήρες φορτίο	1,55

TEL695WP 125 Gala Edition

Στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας T1:

με SteamFinish και DryCare 40 για απαλή φροντίδα των ρούχων.



EAN: 4002516782513 / Αριθμός υλικού: 12488090 /

Παλιός αριθμός υλικού: 12EL6952EU1

EcoFeedback	•
Τεχνολογία EcoDry	•
Εναλλάκτης θερμότητας που δεν χρειάζεται συντήρηση	•
Μοτέρ ProfiEco	•
EcoSpeed	•
Προγράμματα στεγνωμάτος	
Αυτόματο plus	•
Βαμβακερά (χρωματιστά)	•
Προστασία από τσαλάκωμα	•
Ευαίσθητα	•
Πουκάμισα	•
Ευαίσθητα μεταξωτά	•
Ευαίσθητα μάλλινα	•
Express	•
Τζιν	•
Ρούχα Outdoor	•
Αδιαβροχοποίηση	•
Αθλητικά ρούχα	•
Μαξιλάρια κανονικά	•
Κρύος αέρας	•
Ζεστός αέρας	•
Πρόγραμμα για καλάθι	•
Άνετη αφαίρεση τσαλακώματος	•
Σεντόνια	•
Φροντίδα με ατμό	•
Πρόσθετα στεγνωμάτος	
Προστασία από το τσαλάκωμα	•
Βομβητής	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
Ποιότητα	
Απαλές ραβδώσεις	•
Safety	
Κωδικός PIN	•
Ένδειξη «αδειάστε το δοχείο»	•
Οπτική διεπαφή	•
Τεχνικά στοιχεία	
Διαστάσεις σε mm (πλάτος)	596
Διαστάσεις σε mm (ύψος)	850
Διαστάσεις σε mm (βάθος)	636
Βάθος συσκευής με ανοικτή πόρτα	1054
Βάρος σε kg	57
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	1,10
Τάση σε V	220-240
Ασφάλεια σε A	10
Συχνότητα σε Hz	50
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	2,0
Ερμητικά στεγανό	•
Τύπος ψυκτικού	R290
Ποσότητα ψυκτικού υγρού σε kg	0,14

TEL695WP 125 Gala Edition

Στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας T1:

με SteamFinish και DryCare 40 για απαλή φροντίδα των ρούχων.



EAN: 4002516782513 / Αριθμός υλικού: 12488090 /
Παλιός αριθμός υλικού: 12EL6952EU1

Δυναμικό πλανητικής υπερθέρμανσης του ψυκτικού σε CO ₂ e	3
---	---

Δυναμικό πλανητικής υπερθέρμανσης της συσκευής σε CO ₂ e	0,42
---	------

Αντικατάσταση λυχνιών	Εξυπηρέτηση πελατών
-----------------------	---------------------

Παρεχόμενα εξαρτήματα

Φιαλίδιο αρώματος	•
-------------------	---

Κουπόνι για δεύτερο φιαλίδιο αρώματος	•
---------------------------------------	---

Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης


Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης μέσω MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русскии, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , ,


TEL695WP 125 Gala Edition

Στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας T1:


με SteamFinish και DryCare 40 για απαλή φροντίδα των ρούχων.




T1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, with porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm