

TWL680WP 125 Gala Edition

Στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας T1:

A+++ | 9 kg | SteamFinish | SilenceDrum | DryCare 40



- Το SteamFinish εξαμαλύνει και φρεσκάρει τα ρούχα, για πιο γρήγορο σιδέρωμα
- Το SilenceDrum[†] μειώνει τους θορύβους για πολύ πιο αθόρυβο στέγνωμα
- Τέρμα στο ξεδιάλεγμα των ρούχων με το DryCare 40 για πλύσεις 40°C^{**}
- Το EcoSpeed μειώνει αποτελεσματικά τον χρόνο στεγνώματος κατά 20 λεπτά^{***}
- Πλήρης έλεγχος του στεγνωτηρίου σας μέσω εφαρμογής με το Miele@home^{****}

[†] Ευρεσιτεχνία EP 4 163 433

^{**} Δεν είναι κατάλληλο για μάλλινα ή μεταξωτά.

^{***} Σε σύγκριση με τα στεγνωτήρια Miele χωρίς EcoSpeed με το ίδιο φορτίο και την ίδια κατηγορία ενεργειακής απόδοσης. Πραγματοποιήθηκαν δοκιμές στο πρόγραμμα «Βαμβακερά» με πλήρες φορτίο.

^{****} Επιπλέον ψηφιακή προσφορά από τη Miele & Cie. KG. Όλες οι έξυπνες εφαρμογές λειτουργούν με το σύστημα Miele@home. Το εύρος λειτουργιών εξαρτάται από το μοντέλο και τη χώρα.



EAN: 4002516784173 / Αριθμός υλικού: 12488160 / Παλιός αριθμός υλικού: 12WL6802EU1

Επετειακή προσφορά	
Επετειακά μοντέλα 125	•
125 Gala Edition	•
Τύπος κατασκευής	
Δυνατότητα τοποθέτησης σε κολόνα	•
Παράπλευρη τοποθέτηση	•
Χωνευτή τοποθέτηση	•
Άρθρωση πόρτας	αριστερά, Αναστρέψιμο
Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας	•
Μοντέλο	
Στεγνωτήριο με αντλία θερμού αέρα	•
Σχεδιασμός	
Χρώμα συσκευής	Λευκό λωτού
Χρώμα πίνακα χειρισμού	Λευκό λωτού
Σχεδίαση πόρτας	Μαύρο obsidian με δακτύλιο χρωμίου
Χρώμα περιστροφικού επιλογέα	Λευκό λωτού/δακτ. χρωμίου
Έκδοση πίνακα χειρισμού	Κλίση 5°
Τύπος χειρισμού	Περιστροφικό χειριστήριο
Οθόνη	DirectSensor λευκό, 1 γραμμής
Αποτελέσματα στεγνώματος	
Στέγνωμα ακριβείας PerfectDry	•
Σύστημα αρώματος FragranceDos ²	•
Έξυπνη αντιστροφή κάδου	•
Αποδεδειγμένη υγιεινή	•
Αποδεδειγμένη υγιεινή κατά των ιών	•
Απαλή φροντίδα των ρούχων	
SilenceDrum	•
Φορτίο σε kg	9,0
Άνεση για τον χρήστη	
Δικτύωση με το Miele@home	•
Wash2Dry	•
Προγραμματισμός έναρξης προγράμματος έως 24 ώρες	•
Οθόνη ένδειξης υπόλοιπου χρόνου	•
Ένδειξη προόδου προγράμματος	Όχι
Φωτισμός κάδου	LED
MultiLingua	•
Πακέτο ακουστικής για τις χαμηλότερες δυνατές εκπομπές θορύβου	•
Δοχείο συλλογής συμπυκνώματος	•
Εντοχισμένη αποχέτευση συμπυκνωμένων υδρατμών	•
AddLoad	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++-D)	A+++
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh	185
Διάρκεια κανονικού προγράμματος σε λεπτά	184
Επίπεδο θορύβου στο πρόγραμμα για βαμβακερά με πλήρες φορτίο σε dB(A) _{re1pW}	64
Κλάση απόδοσης συμπύκνωσης	A

TWL680WP 125 Gala Edition

Στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας T1:

A+++ | 9 kg | SteamFinish | SilenceDrum | DryCare 40



EAN: 4002516784173 / Αριθμός υλικού: 12488160 /

Παλιός αριθμός υλικού: 12WL6802EU1

Ενεργειακή κατανάλωση σε kWh στο κανονικό πρόγραμμα στεγνώματος για βαμβακερά με πλήρες φορτίο 1,55

EcoFeedback	•
Τεχνολογία EcoDry	•
Εναλλάκτης θερμότητας που δεν χρειάζεται συντήρηση	•
Μοτέρ ProfiEco	•
EcoSpeed	•
Προγράμματα στεγνώματος	
Αυτόματο plus	•
Βαμβακερά (χρωματιστά)	•
Βαμβακερά	•
Προστασία από τσαλάκωμα	•
Ευαίσθητα	•
Πουκάμισα	•
Ευαίσθητα μεταξωτά	•
Ευαίσθητα μάλλινα	•
Express	•
Τζιν	•
Ρούχα Outdoor	•
Αδιαβροχοποίηση	•
Αθλητικά ρούχα	•
Μαξιλάρια κανονικά	•
Κρύος αέρας	•
Ζεστός αέρας	•
Πρόγραμμα για καλάθι	•
Άνετη αφαίρεση τσαλακώματος	•
Σεντόνια	•
Φροντίδα με ατμό	•
Πρόσθετα στεγνώματος	
Προστασία από το τσαλάκωμα	•
Βομβητής	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
Ποιότητα	
Απαλές ραβδώσεις	•
Safety	
Κωδικός PIN	•
Ένδειξη «αδειάστε το δοχείο»	•
Ένδειξη «καθαρίστε το φίλτρο»	•
Οπτική διεπαφή	•
Τεχνικά στοιχεία	
Διαστάσεις σε mm (πλάτος)	596
Διαστάσεις σε mm (ύψος)	850
Διαστάσεις σε mm (βάθος)	643
Βάθος συσκευής με ανοικτή πόρτα	1077
Βάρος σε kg	57
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	1,10
Τάση σε V	220-240
Ασφάλεια σε A	10
Συχνότητα σε Hz	50

TWL680WP 125 Gala Edition

Στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας T1:

A+++ | 9 kg | SteamFinish | SilenceDrum | DryCare 40




EAN: 4002516784173 / Αριθμός υλικού: 12488160 /


Παλιός αριθμός υλικού: 12WL6802EU1

Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	2,0
Ερμητικά στεγανό	•
Τύπος ψυκτικού	R290
Ποσότητα ψυκτικού υγρού σε kg	0,14
Δυναμικό πλανητικής υπερθέρμανσης του ψυκτικού σε CO ₂ e	3
Δυναμικό πλανητικής υπερθέρμανσης της συσκευής σε CO ₂ e	0,42
Αντικατάσταση λυχνιών	Εξυπηρέτηση πελατών
Παρεχόμενα εξαρτήματα	
Φιαλίδιο αρώματος	•
Κουπόνι για δεύτερο φιαλίδιο αρώματος	•
Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης	
Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης μέσω MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, russkij, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , ,


TWL680WP 125 Gala Edition
Στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας T1:
A+++ | 9 kg | SteamFinish | SilenceDrum | DryCare 40




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, without porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm