

WEB395 WCS 125 Edition

Πλυντήριο ρούχων μπροστινής φόρτωσης W1

με A -20%, SteamCare και PowerWash για άψογη φροντίδα των ρούχων.



- Δοκιμασμένα για άριστη φροντίδα ματισμού 20 ετών
- Εξοικονομήστε ακόμη περισσότερη ενέργεια με A -20%*
- Το SteamCare μειώνει τον χρόνο σιδερώματος έως και 50% και φρεσκάρει τα ρούχα
- Το QuickPowerWash εξασφαλίζει γρήγορα αποδοτικά αποτελέσματα σε μόλις 49 λεπτά
- Miele@home – η έξυπνη δικτύωση προσφέρει νέες δυνατότητες**

* κατά 20% πιο οικονομικό από την οριακή τιμή (52) της κλάσης ενεργειακής απόδοσης A

** Επιπλέον ψηφιακή προσφορά από τη Miele & Cie. KG. Όλες οι έξυπνες εφαρμογές λειτουργούν με το σύστημα Miele@home. Το εύρος λειτουργιών εξαρτάται από το μοντέλο και τη χώρα.



EAN: 4002516776574 / Αριθμός υλικού: 12491390 / Παλιός αριθμός υλικού: 11EB3951EU1

Επετειακή προσφορά	
Επετειακά μοντέλα 125	•
Τύπος κατασκευής	
Δυνατότητα τοποθέτησης σε κολόνα	•
Παράπλευρη τοποθέτηση	•
Χωνευτή τοποθέτηση	•
Άρθρωση πόρτας	δεξιά
Μοντέλο	
Μάρκα προϊόντος	W1 Chrome Edition
Πόρτα εμπρός	•
Στύψιμο	
Μέγιστες στροφές στυψίματος	1400
Παύση ξεβγάλματος	•
Λειτουργία χωρίς στύψιμο	•
Σχεδιασμός	
Χρώμα συσκευής	Λευκό λωτού
Χρώμα πίνακα χειρισμού	Λευκό λωτού
Σχεδίαση πόρτας	Γκρι γραφίτη PearlFinish
Χρώμα περιστροφικού επιλογέα	Λευκό λωτού
Έκδοση πίνακα χειρισμού	Κεκλιμένο
Τύπος χειρισμού	Περιστροφικό χειριστήριο
Οθόνη	DirectSensor λευκή, 7 τμημ.
Απόδοση καθαρισμού	
Πρωτοποριακή τεχνολογία PowerWash	•
Δοσομετρημένη παροχή CapDosing	•
Απαλή φροντίδα των ρούχων	
Κυψελωτός κάδος	•
Φορτίο σε kg	8,0
Άνεση για τον χρήστη	
Δικτύωση με το Miele@home	•
Σύστημα ατμού SteamCare	•
Προγραμματισμός έναρξης προγράμματος έως 24 ώρες	•
Οθόνη ένδειξης υπόλοιπου χρόνου	•
Αυτοκαθαριζόμενη θήκη απορρυπαντικού	•
AddLoad	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (A-G)	A
Πιο οικονομικό από την τιμή ορίου (52) της κλάσης ενεργειακής απόδοσης A	20%
Σταθμισμένη ενεργειακή κατανάλωση ανά 100 κύκλους λειτουργίας για τον κύκλο πλύσης σε kWh	38
Σταθμισμένη κατανάλωση νερού ανά κύκλο σε l	48
Κατηγορία απόδοσης στυψίματος	B
Επίπεδο εκπομπών αερόφερτου θορύβου (κύκλος στυψίματος)	A
Διάρκεια προγράμματος ECO 40-60 με ονομαστική χωρητικότητα	219
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση OFF σε W	0,30
Ονομαστική ισχύς σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε W	0,60

WEB395 WCS 125 Edition

Πλυντήριο ρούχων μπροστινής φόρτωσης W1

με A -20%, SteamCare και PowerWash για άψογη φροντίδα των ρούχων.



EAN: 4002516776574 / Αριθμός υλικού: 12491390 /
Παλιός αριθμός υλικού: 11EB3951EU1

Πλύσιμο σε χαμηλή θερμοκρασία «Κρύο» και «20°C»

Έλεγχος εισερχόμενου νερού

Ρύθμιση αφρού

Μοτέρ ProfiEco

Προγράμματα πλύσης

QuickPowerWash

Βαμβακερά (χρωματιστά)

Προστασία από τσαλάκωμα

Ευαίσθητα

Πουκάμισα

Μάλλινα (που πλένονται στο χέρι)

Express 20

Σκούρα/τζιν

Φρεσκάρισμα (ατμός)

Άντληση/σύψιμο

ECO 40-60

Πρόσθετα πλύσης

Σύντομο

Πρόπλυση

Πρόσθετο νερό

Πρόσθετο ξέβγαλμα

Αφράτεμα με ατμό

Άνετη αφαίρεση τσαλακώματος με ατμό

Βομβητής

Safety

Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών

Watercontrol-System

Κλείδωμα ασφαλείας

Κωδικός PIN

Οπτική διεπαφή

Τεχνικά στοιχεία

Διαστάσεις σε mm (πλάτος)

596

Διαστάσεις σε mm (ύψος)

850

Διαστάσεις σε mm (βάθος)

636

Βάθος συσκευής με ανοικτή πόρτα

1054

Βάθος συσκευής εκτός πόρτας (για εντοιχισμό κάτω από πάγκο) σε mm

600

Βάρος σε kg

80

Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW

2,10-2,40

Τάση σε V

220-240

Ασφάλεια σε A

10

Συχνότητα σε Hz

50


Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m

2


WEB395 WCS 125 Edition

Πλυντήριο ρούχων μπροστινής φόρτωσης W1


με A -20%, SteamCare και PowerWash για άψογη φροντίδα των ρούχων.




W1 installation drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm