

WWB680 WCS 125 Edition

Πλυντήριο ρούχων μπροστινής φόρτωσης W1

με A -10%, SteamCare και TwinDos για άψογη φροντίδα των ρούχων.



- Δοκιμασμένα για άριστη φροντίδα ματιισμού 20 ετών
- Εξοικονομήστε ακόμη περισσότερη ενέργεια με A – 10%*
- Το SteamCare μειώνει τον χρόνο σιδερώματος έως και 50% και φρεσκάρει τα ρούχα
- Ακριβής και αυτόματη δοσομέτρηση απορρυπαντικού με το TwinDos®
- Miele@home – η έξυπνη δικτύωση προσφέρει νέες δυνατότητες**

* κατά 10% πιο οικονομικό από την οριακή τιμή (52) της κλάσης ενεργειακής απόδοσης A

** Επιπλέον ψηφιακή προσφορά από τη Miele & Cie. KG. Όλες οι έξυπνες εφαρμογές λειτουργούν με το σύστημα Miele@home. Το εύρος λειτουργιών εξαρτάται από το μοντέλο και τη χώρα.



EAN: 4002516776871 / Αριθμός υλικού: 12491450 / Παλιός αριθμός υλικού: 11WB6801EU1

Επετειακή προσφορά	
Επετειακά μοντέλα 125	•
Τύπος κατασκευής	
Δυνατότητα τοποθέτησης σε κολόνα	•
Παράπλευρη τοποθέτηση	•
Χωνευτή τοποθέτηση	•
Άρθρωση πόρτας	δεξιά
Μοντέλο	
Μάρκα προϊόντος	W1 White Edition
Πόρτα εμπρός	•
Στύψιμο	
Μέγιστες στροφές στυψίματος	1400
Παύση ξεβγάλματος	•
Λειτουργία χωρίς στύψιμο	•
Σχεδιασμός	
Χρώμα συσκευής	Λευκό λωτού
Χρώμα πίνακα χειρισμού	Λευκό λωτού
Σχεδίαση πόρτας	Μαύρο obsidian με λευκό δακτύλιο
Χρώμα περιστροφικού επιλογέα	Λευκό λωτού
Έκδοση πίνακα χειρισμού	Κλίση 5°
Τύπος χειρισμού	Περιστροφικό χειριστήριο
Οθόνη	DirectSensor κίτρινη, 7 τμημ.
Απόδοση καθαρισμού	
Αυτόματος δοσομετρητής απορρυπαντικού TwinDos	•
Δοσομετρημένη παροχή CapDosing	•
Απαλή φροντίδα των ρούχων	
Κυψελωτός κάδος	•
Φορτίο σε kg	8,0
Άνεση για τον χρήστη	
Δικτύωση με το Miele@home	•
Σύστημα ατμού SteamCare	•
Προγραμματισμός έναρξης προγράμματος έως 24 ώρες	•
Οθόνη ένδειξης υπόλοιπου χρόνου	•
Αυτοκαθαριζόμενη θήκη απορρυπαντικού	•
AddLoad	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (A-G)	A
Πιο οικονομικό από την τιμή ορίου (52) της κλάσης ενεργειακής απόδοσης A	10%
Σταθμισμένη ενεργειακή κατανάλωση ανά 100 κύκλους λειτουργίας για τον κύκλο πλύσης σε kWh	43
Σταθμισμένη κατανάλωση νερού ανά κύκλο σε l	48
Κατηγορία απόδοσης στυψίματος	B
Επίπεδο εκπομπών αερόφερτου θορύβου (κύκλος στυψίματος)	A
Διάρκεια προγράμματος ECO 40-60 με ονομαστική χωρητικότητα	219
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση OFF σε W	0,30

WWB680 WCS 125 Edition

Πλυντήριο ρούχων μπροστινής φόρτωσης W1

με A -10%, SteamCare και TwinDos για άψογη φροντίδα των ρούχων.



EAN: 4002516776871 / Αριθμός υλικού: 12491450 /


Παλιός αριθμός υλικού: 11WB6801EU1

Ονομαστική ισχύς σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε W 0,60


Πλύσιμο σε χαμηλή θερμοκρασία «Κρύο» και «20°C»	•
Έλεγχος εισερχόμενου νερού	•
Ρύθμιση αφρού	•
Μοτέρ ProfiEco	•
Προγράμματα πλύσης	
Βαμβακερά (χρωματιστά)	•
Βαμβακερά με πρόπλυση	•
Προστασία από τσαλάκωμα	•
Ευαίσθητα	•
Πουκάμισα	•
Μάλλινα (που πλένονται στο χέρι)	•
Express 20	•
Σκούρα/τζιν	•
Φρεσκάρισμα (ατμός)	•
Αντληση/στύψιμο	•
ECO 40-60	•
Πρόσθετα πλύσης	
Σύντομο	•
Αφράτεμα με ατμό	•
Άνετη αφαίρεση τσαλακώματος με ατμό	•
Βομβητής	•
Safety	
Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών	Watercontrol-System
Κλειδώμα ασφαλείας	•
Κωδικός PIN	•
Οπτική διεπαφή	•
Τεχνικά στοιχεία	
Διαστάσεις σε mm (πλάτος)	596
Διαστάσεις σε mm (ύψος)	850
Διαστάσεις σε mm (βάθος)	636
Βάθος συσκευής με ανοικτή πόρτα	1054
Βάθος συσκευής εκτός πόρτας (για εντοιχισμό κάτω από πάγκο) σε mm	600
Βάρος σε kg	80
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	2,10-2,40
Τάση σε V	220-240
Ασφάλεια σε A	10
Συχνότητα σε Hz	50
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	2
Παρεχόμενα εξαρτήματα	
UltraPhase 1 + 2	•
Κουπόνι για 5 δοχεία UltraPhase Miele	•

WWB680 WCS 125 Edition


Πλυντήριο ρούχων μπροστινής φόρτωσης W1
με A -10%, SteamCare και TwinDos για άψογη φροντίδα των ρούχων.




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm