

WEI895 WCS 125 Gala Edition

Πλυντήριο ρούχων μπροστινής φόρτωσης W1

A | 9 kg | 1.600 σ.α.λ. | SteamCare | Αυτόματη δοσολογία | QuickPowerWash



- Δοκιμασμένα για άριστη φροντίδα ιματισμού 20 ετών
- Εξοικονόμηση ενέργειας στην καλύτερη ενεργειακή κλάση (A)
- Το SteamCare μειώνει τον χρόνο σιδερώματος έως και 50% και φρεσκάει τα ρούχα
- Ακριβής και αυτόματη δοσομέτρηση απορρυπαντικού με το TwinDos®
- Το QuickPowerWash εξασφαλίζει γρήγορα αποδοτικά αποτελέσματα σε μόλις 49 λεπτά



EAN: 4002516785309 / Αριθμός υλικού: 12491470 / Παλιός αριθμός υλικού: 11E18955EU1

Επετειακή προσφορά	
Επετειακά μοντέλα 125	•
125 Gala Edition	•
Τύπος κατασκευής	
Δυνατότητα τοποθέτησης σε κολόνα	•
Παράπλευρη τοποθέτηση	•
Χωνευτή τοποθέτηση	•
Άρθρωση πόρτας	δεξιά
Μοντέλο	
Μάρκα προϊόντος	W1 Chrome Edition
Πόρτα εμπρός	•
Στύψιμο	
Μέγιστες στροφές στυψίματος	1600
Παύση ξεβγάλματος	•
Λειτουργία χωρίς στύψιμο	•
Σχεδιασμός	
Χρώμα συσκευής	Λευκό λωτού
Χρώμα πίνακα χειρισμού	Λευκό λωτού
Σχεδίαση πόρτας	Χρώμιο
Χρώμα περιστροφικού επιλογέα	Λευκό λωτού/δακτ. χρωμίου
Έκδοση πίνακα χειρισμού	Κεκλιμένο
Τύπος χειρισμού	Περιστροφικό χειριστήριο
Οθόνη	DirectSensor λευκό, 1 γραμμής
Απόδοση καθαρισμού	
Πρωτοποριακή τεχνολογία PowerWash	•
Αυτόματος δοσομετρητής απορρυπαντικού TwinDos	•
Δοσομετρημένη παροχή CapDosing	•
Επιλογή αφαίρεσης λεκέδων	•
Πιστοποιημένη υγιεινή κατά των ιών	•
Απαλή φροντίδα των ρούχων	
Κυψελωτός κάδος	•
Φορτίο σε kg	9,0
Άνεση για τον χρήστη	
Δικτύωση με το Miele@home	•
Σύστημα ατμού SteamCare	•
Προγραμματισμός έναρξης προγράμματος έως 24 ώρες	•
Οθόνη ένδειξης υπόλοιπου χρόνου	•
Ένδειξη προόδου προγράμματος	•
Φωτισμός κάδου	LED
MultiLingua	•
Αυτοκαθαριζόμενη θήκη απορρυπαντικού	•
AddLoad	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (A-G)	A
Σταθμισμένη ενεργειακή κατανάλωση ανά 100 κύκλους λειτουργίας για τον κύκλο πλύσης σε kWh	49
Σταθμισμένη κατανάλωση νερού ανά κύκλο σε l	48
Κατηγορία απόδοσης στυψίματος	A

WEI895 WCS 125 Gala Edition

Πλυντήριο ρούχων μπροστινής φόρτωσης W1

A | 9 kg | 1.600 σ.α.λ. | SteamCare | Αυτόματη δοσολογία | QuickPowerWash



EAN: 4002516785309 / Αριθμός υλικού: 12491470 /

Παλιός αριθμός υλικού: 11E18955EU1

Επίπεδο εκπομπών αερόφερτου θορύβου (κύκλος στυψίματος) A

Διάρκεια προγράμματος ECO 40-60 με ονομαστική χωρητικότητα 199

Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση OFF σε W 0,40

Ονομαστική ισχύς σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε W 0,80

EcoFeedback

Πλύσιμο σε χαμηλή θερμοκρασία «Κρύο» και «20°C»

Αυτόματος έλεγχος φορτίου

Έλεγχος εισερχόμενου νερού

Ρύθμιση αφρού

Μοτέρ ProfiEco

Προγράμματα πλύσης

QuickPowerWash

Αυτόματο plus

Βαμβακερά (χρωματιστά)

Προστασία από τσαλάκωμα

Ευαίσθητα

Πουκάμισα

Μεταξωτά (που πλένονται στο χέρι)

Μάλλινα (που πλένονται στο χέρι)

Express 20

Σκούρα/τζιν

Ρούχα Outdoor

Αδιαβροχοποίηση

Αθλητικά ρούχα

Παπλώματα πουπουλένια

Μαξιλάρια

Πουπουλένια

Κουρτίνες

Υγιεινή – βαμβακερά

Φροντίδα με ατμό

Καθαρισμός συσκευής

Πρώτη πλύση

Ξεχωριστό ξέβγαλμα/κολλάρισμα

Άντληση/στύψιμο

ECO 40-60

Πρόσθετα πλύσης

SingleWash

Σύντομο

Μούλιασμα

Πρόπλυση

Πρόσθετο νερό

Πρόσθετο ξέβγαλμα

Άνετη αφαίρεση τσαλακώματος με ατμό

Βομβητής

AllergoWash

Ποιότητα

Αντίβαρα από χυτοσίδηρο

WEI895 WCS 125 Gala Edition

Πλυντήριο ρούχων μπροστινής φόρτωσης W1

A | 9 kg | 1.600 σ.α.λ. | SteamCare | Αυτόματη δοσολογία | QuickPowerWash



EAN: 4002516785309 / Αριθμός υλικού: 12491470 /
Παλιός αριθμός υλικού: 11E18955EU1

Safety

Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών	Watercontrol-System
Κλειδωμα ασφαλείας	•
Κωδικός PIN	•
Οπτική διεπαφή	•

Τεχνικά στοιχεία

Διαστάσεις σε mm (πλάτος)	596
Διαστάσεις σε mm (ύψος)	850
Διαστάσεις σε mm (βάθος)	636
Βάθος συσκευής με ανοικτή πόρτα	1054
Βάθος συσκευής εκτός πόρτας (για εντοιχισμό κάτω από πάγκο) σε mm	600
Βάρος σε kg	95
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	2,10-2,40
Τάση σε V	220-240
Ασφάλεια σε A	10
Συχνότητα σε Hz	50
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	2
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	2,0
Αντικατάσταση λυχνιών	Εξυπηρέτηση πελατών

Παρεχόμενα εξαρτήματα

3 Caps	•
UltraPhase 1 + 2	•
Κουπόνι για 5 δοχεία UltraPhase Miele	•

Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης

Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης μέσω MultiLingua

dansk, deutsch, english (GB), español, norsk, portuguese, russkij, slovenčina, suomi, svenska, українська, čeština


WEI895 WCS 125 Gala Edition

Πλυντήριο ρούχων μπροστινής φόρτωσης W1

A | 9 kg | 1.600 σ.α.λ. | SteamCare | Αυτόματη δοσολογία | QuickPowerWash




W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm