

WWI880 WCS 125 Gala Edition

Πλυντήριο ρούχων μπροστινής φόρτωσης W1

με SteamCare, TwinDos και PowerWash για άψογη φροντίδα των ρούχων.



- Δοκιμασμένα για άριστη φροντίδα ματιασμού 20 ετών
- Εξοικονόμηση ενέργειας στην καλύτερη ενεργειακή κλάση (A)
- Το SteamCare μειώνει τον χρόνο σιδερώματος έως και 50% και φρεσκάρει τα ρούχα
- Ακριβής και αυτόματη δοσομέτρηση απορρυπαντικού με το TwinDos®
- Το QuickPowerWash εξασφαλίζει γρήγορα αποδοτικά αποτελέσματα σε μόλις 49 λεπτά



EAN: 4002516785651 / Αριθμός υλικού: 12491490 / Παλιός αριθμός υλικού: 11WI8801EU1

Επετειακή προσφορά	
125 Gala Edition	•
Επετειακή προσφορά	
Επετειακά μοντέλα 125	•
Τύπος κατασκευής	
Δυνατότητα τοποθέτησης σε κολόνα	•
Παράπλευρη τοποθέτηση	•
Χωνευτή τοποθέτηση	•
Άρθρωση πόρτας	δεξιά
Μοντέλο	
Μάρκα προϊόντος	W1 White Edition
Πόρτα εμπρός	•
Στύψιμο	
Μέγιστες στροφές στύψιματος	1600
Παύση ξεβγάλματος	•
Λειτουργία χωρίς στύψιμο	•
Σχεδιασμός	
Χρώμα συσκευής	Λευκό λωτού
Χρώμα πίνακα χειρισμού	Λευκό λωτού
Σχεδίαση πόρτας	Μαύρο obsidian με δακτύλιο χρωμίου
Χρώμα περιστροφικού επιλογέα	Λευκό λωτού/δακτ. χρωμίου
Έκδοση πίνακα χειρισμού	Κλίση 5°
Τύπος χειρισμού	Περιστροφικό χειριστήριο
Οθόνη	DirectSensor λευκό, 1 γραμμής
Απόδοση καθαρισμού	
Πρωτοποριακή τεχνολογία PowerWash	•
Αυτόματος δοσομετρητής απορρυπαντικού TwinDos	•
Δοσομετρημένη παροχή CapDosing	•
Επιλογή αφαίρεσης λεκέδων	•
Πιστοποιημένη υγιεινή κατά των ιών	•
Απαλή φροντίδα των ρούχων	
Κυψελωτός κάδος	•
Φορτίο σε kg	9,0
Άνεση για τον χρήστη	
Δικτύωση με το Miele@home	•
Σύστημα ατμού SteamCare	•
Προγραμματισμός έναρξης προγράμματος έως 24 ώρες	•
Οθόνη ένδειξης υπόλοιπου χρόνου	•
Ένδειξη προόδου προγράμματος	•
MultiLingua	•
Αυτοκαθαριζόμενη θήκη απορρυπαντικού	•
AddLoad	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (A-G)	A
Σταθμισμένη ενεργειακή κατανάλωση ανά 100 κύκλους λειτουργίας για τον κύκλο πλύσης σε kWh	49
Σταθμισμένη κατανάλωση νερού ανά κύκλο σε l	48
Κατηγορία απόδοσης στύψιματος	A

WWI880 WCS 125 Gala Edition

Πλυντήριο ρούχων μπροστινής φόρτωσης W1

με SteamCare, TwinDos και PowerWash για άψογη φροντίδα των ρούχων.



EAN: 4002516785651 / Αριθμός υλικού: 12491490 /

Παλιός αριθμός υλικού: 11WI8801EU1

Επίπεδο εκπομπών αερόφερτου θορύβου (κύκλος στυψίματος) A

Διάρκεια προγράμματος ECO 40-60 με ονομαστική χωρητικότητα 199

Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση OFF σε W 0,40

Ονομαστική ισχύς σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε W 0,80

EcoFeedback

Πλύσιμο σε χαμηλή θερμοκρασία «Κρύο» και «20°C»

Αυτόματος έλεγχος φορτίου

Έλεγχος εισερχόμενου νερού

Ρύθμιση αφρού

Μοτέρ ProfiEco

Προγράμματα πλύσης

QuickPowerWash

Αυτόματο plus

Βαμβακερά (χρωματιστά)

Προστασία από τσαλάκωμα

Ευαίσθητα

Πουκάμισα

Μεταξωτά (που πλένονται στο χέρι)

Μάλλινα (που πλένονται στο χέρι)

Express 20

Σκούρα/τζιν

Ρούχα Outdoor

Αδιαβροχοποίηση

Αθλητικά ρούχα

Παπλώματα πουπουλένια

Μαξιλάρια

Πουπουλένια

Κουρτίνες

Υγιεινή – βαμβακερά

Φρεσκάρισμα (ατμός)

Φροντίδα με ατμό

Καθαρισμός συσκευής

Πρώτη πλύση

Ξεχωριστό ξέβγαλμα/κολλάρισμα

Αντληση/στύψιμο

ECO 40-60

Πρόσθετα πλύσης

SingleWash

Σύντομο

Μούλιασμα

Πρόπλυση

Πρόσθετο νερό

Πρόσθετο ξέβγαλμα

Αφράτεμα με ατμό

Άνετη αφαίρεση τσαλακώματος με ατμό

Βομβητής

AllergoWash

WWI880 WCS 125 Gala Edition

Πλυντήριο ρούχων μπροστινής φόρτωσης W1

με SteamCare, TwinDos και PowerWash για άψογη φροντίδα των ρούχων.



EAN: 4002516785651 / Αριθμός υλικού: 12491490 /
Παλιός αριθμός υλικού: 11WI8801EU1

Ποιότητα

Αντίβαρα από χυτοσίδηρο

•

Safety

Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών

Watercontrol-System

Κλείδωμα ασφαλείας

•

Κωδικός PIN

•

Οπτική διεπαφή

•

Τεχνικά στοιχεία

Διαστάσεις σε mm (πλάτος)

596

Διαστάσεις σε mm (ύψος)

850

Διαστάσεις σε mm (βάθος)

643

Βάθος συσκευής με ανοικτή πόρτα

1077

Βάρος σε kg

94

Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW

2,10-2,40

Τάση σε V

220-240

Ασφάλεια σε A

10

Συχνότητα σε Hz

50

Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m

2

Παρεχόμενα εξαρτήματα

3 Caps

•

UltraPhase 1 + 2

•

Κουπόνι για 5 δοχεία UltraPhase Miele

•

Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης

Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης μέσω Multilingua

dansk, deutsch, english (GB), español, norsk, portugês, русский, slovenčina, suomi, svenska, українська, čeština

WWI880 WCS 125 Gala Edition

Πλυντήριο ρούχων μπροστινής φόρτωσης W1


με SteamCare, TwinDos και PowerWash για άψογη φροντίδα των ρούχων.



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm