

## DA 9092 W Screen

Απορροφητήρας τοίχου

Με κάθετη γυάλινη πρόσοψη και πολύ επίπεδο σχεδιασμό για μεγαλύτερο περιθώριο.



- Γραμμικός σχεδιασμός με 880 mm πλάτος και ελάχιστο βάθος 260 mm
- Σύγχρονα χειριστήρια αφής στη γυάλινη πρόσοψη
- Ζώνη LED για ομοιόμορφο φωτισμό
- Η πλατιάσχάρα – μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ράφι π.χ. για βότανα
- Αποτελεσματικό φιλτράρισμα- 10πλό ανοξειδωτο φίλτρο λίπους



EAN: 4002516788478 / Αριθμός υλικού: 12506070 /  
Παλιός αριθμός υλικού: 28909260D

Τύπος κατασκευής	
Επίτοιχος απορροφητήρας	•
Χρώμα συσκευής	Γκρι γραφίτη
Τρόποι λειτουργίας	
Τύπος αεραγωγού	Τοποθ. εκ των υστέρων
Φίλτρο ενεργού άνθρακα (ξεχωριστή παραγγελία)	Φίλτρο άνθρακα DFK 29
Άνεση για τον χρήστη	
Ηλεκτρονικά χειριστήρια	•
Βαθμίδες ισχύος (αριθμός χωρίς βαθμίδα Booster)	3
Διακόπτες αφής	•
Βαθμίδες booster	1
Προγραμματιζόμενος χρόνος απενεργοποίησης βαθμίδας Booster	•
Πακέτο αθόρυβης λειτουργίας	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++-D)	B
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος	67,7
Ενεργειακή κλάση υδροδυναμικής	B
Ενεργειακή κλάση φωτισμού	A
Κλάση απόδοσης φιλτράρισματος λίπους	B
Ευκολία στο καθάρισμα	
Εύκολος καθαρισμός εσωτερικού θόλου – CleanCover	•
Σύστημα φίλτρου	
Πλήθος ανοξειδωτων φίλτρων λίπους που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων (10πλά)	2
Φωτισμός	
LED	•
Αριθμός x W	1 x 3,2 W
Ένταση φωτισμού σε lx	300 lx
Θερμοκρασία χρώματος σε K	3500 Kelvin
Τουρμπίνα	
Διπλή τουρμπίνα	•
Μοτέρ AC	•
Εξαγωγή	
Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m <sup>3</sup> /h) σύμφωνα με το EN 61591	205
Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m <sup>3</sup> /h) σύμφωνα με το EN 61591	310
Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m <sup>3</sup> /h) σύμφωνα με το EN 61591	415
Ροή αέρα στη βαθμίδα Booster (m <sup>3</sup> /h) σύμφωνα με το EN 61591	670
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	39,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	45,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	50,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	62,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	25,0

## DA 9092 W Screen

Απορροφητήρας τοίχου

Με κάθετη γυάλινη πρόσοψη και πολύ επίπεδο σχεδιασμό για μεγαλύτερο περιθώριο.



EAN: 4002516788478 / Αριθμός υλικού: 12506070 /

Παλιός αριθμός υλικού: 28909260D

Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 31,0

Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 36,0

Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 48,0

### Ανακυκλοφορία

Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m<sup>3</sup>/h) σύμφωνα με το EN 61591 190

Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m<sup>3</sup>/h) σύμφωνα με το EN 61591 290

Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m<sup>3</sup>/h) σύμφωνα με το EN 61591 385

Ροή αέρα στη βαθμίδα Booster (m<sup>3</sup>/h) σύμφωνα με το EN 61591 605

Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 44,0

Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 51,0

Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 58,0

Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 69,0

Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 30,0

Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 37,0

Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 44,0

Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 55,0

### Safety

Απενεργοποίηση ασφαλείας •

Μονό τζάμι ασφαλείας (ESG) •

### Τεχνικά στοιχεία

Συνολικό ύψος απορροφητήρα λειτουργίας εξαγωγής και εξωτερικό σε mm 500

Συνολικό ύψος απορροφητήρα ανακύκλωσης αέρα και εξωτερικό σε mm 500

Συνολικό ύψος για εξαερισμό και εξωτερικό σε in. (mm) 500

Πλάτος θόλου σε mm 880

Συνολικό ύψος απορροφητήρων λειτουργίας εξαγωγής και απορροφητήρων εξωτερικής λειτουργίας σε mm 500

Ύψος θόλου σε mm 500

Συνολικό ύψος για ανακύκλωση σε in. (mm) 500

Βάθος θόλου σε mm 260

Συνολικό ύψος απορροφητήρων λειτουργίας ανακυκλοφορίας σε mm 500

Ελάχιστο ύψος πάνω από ηλεκτρικές εστίες σε mm 450

Ελάχιστη απόσταση πάνω από εστίες αερίου (μέγ. 12,6 kW συνολική ισχύς, καυστήρας ≤ 4,5 kW) σε mm 650

Καθαρό βάρος σε kg 21,5

Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m 1,5

Με κοινό βύσμα •

Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW 0,20

DA 9092 W Screen

Απορροφητήρας τοίχου

Με κάθετη γυάλινη πρόσοψη και πολύ επίπεδο σχεδιασμό για μεγαλύτερο περιθώριο.



EAN: 4002516788478 / Αριθμός υλικού: 12506070 /


Παλιός αριθμός υλικού: 28909260D

Τάση σε V	230
Ασφάλεια σε A	10
Αριθμός φάσεων	1
Συχνότητα σε Hz	50
<b>Σημειώσεις για την τοποθέτηση</b>	
Σύνδεση αεραγωγού εξαγωγής επάνω	•
Σύνδεση εξαγωγής επάνω και πίσω	•
Διάμετρος αγωγού εξαγωγής σε mm	150
<b>Παρεχόμενα εξαρτήματα</b>	
Κλαπέτο αντεπιστροφής	•

## DA 9092 W Screen

Απορροφητήρας τοίχου

Με κάθετη γυάλινη πρόσοψη και πολύ επίπεδο σχεδιασμό για μεγαλύτερο περιθώριο.



DA9091W, DA9092W (Installation drawings)