

## DA 9092 W Screen

Απορροφητήρας τοίχου

Με κάθετη γυάλινη πρόσοψη και πολύ επίπεδο σχεδιασμό για μεγαλύτερο περιθώριο.



- Γραμμικός σχεδιασμός με 880 mm πλάτος και ελάχιστο βάθος 260 mm
- Σύγχρονα χειριστήρια αφής στη γυάλινη πρόσοψη
- Ζώνη LED για ομοιόμορφο φωτισμό
- Η πλατιάσχάρα – μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ράφι π.χ. για βότανα
- Αποτελεσματικό φιλτράρισμα- 10πλό ανοξειδωτο φίλτρο λίπους



EAN: 4002516788478 / Αριθμός υλικού: 12506070 /  
Παλιός αριθμός υλικού: 28909260D

Τύπος κατασκευής	
Επίτοιχος απορροφητήρας	•
Χρώμα συσκευής	Γκρι γραφίτη
Τρόποι λειτουργίας	
Τύπος αεραγωγού	Τοποθ. εκ των υστέρων
Φίλτρο ενεργού άνθρακα (ξεχωριστή παραγγελία)	Φίλτρο άνθρακα DFK 29
Άνεση για τον χρήστη	
Ηλεκτρονικά χειριστήρια	•
Βαθμίδες ισχύος (αριθμός χωρίς βαθμίδα Booster)	3
Διακόπτες αφής	•
Βαθμίδες booster	1
Προγραμματιζόμενος χρόνος απενεργοποίησης βαθμίδας Booster	•
Πακέτο αθόρυβης λειτουργίας	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος	67,7
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++ -D)	B
Ενεργειακή κλάση υδροδυναμικής	B
Ενεργειακή κλάση φωτισμού	A
Κλάση απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους	B
Ευκολία στο καθάρισμα	
Εύκολος καθαρισμός εσωτερικού θόλου – CleanCover	•
Σύστημα φίλτρου	
Πλήθος ανοξειδωτων φίλτρων λίπους που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων (10πλά)	2
Φωτισμός	
LED	•
Αριθμός x W	1 x 3,2 W
Ένταση φωτισμού σε lx	300 lx
Θερμοκρασία χρώματος σε K	3500 Kelvin
Τουρμπίνα	
Διπλή τουρμπίνα	•
Μοτέρ AC	•
Εξαγωγή	
Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m <sup>3</sup> /h) σύμφωνα με το EN 61591	205
Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m <sup>3</sup> /h) σύμφωνα με το EN 61591	310
Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m <sup>3</sup> /h) σύμφωνα με το EN 61591	415
Απορροφητικότητα στη βαθμίδα booster 1 (m <sup>3</sup> /h)	670
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	39,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	45,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3	50,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3	62,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	25,0

## DA 9092 W Screen

Απορροφητήρας τοίχου

Με κάθετη γυάλινη πρόσοψη και πολύ επίπεδο σχεδιασμό για μεγαλύτερο περιθώριο.



EAN: 4002516788478 / Αριθμός υλικού: 12506070 /  
Παλιός αριθμός υλικού: 28909260D

Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	31,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	36,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	48,0
<b>Ανακυκλοφορία</b>	
Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m <sup>3</sup> /h) σύμφωνα με το EN 61591	190
Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m <sup>3</sup> /h) σύμφωνα με το EN 61591	290
Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m <sup>3</sup> /h) σύμφωνα με το EN 61591	385
Ροή αέρα στη βαθμίδα Booster 1 (m <sup>3</sup> /h) κατά EN 61591	605
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	44,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	51,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3	58,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3	69,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	30,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	37,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	44,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	55,0
<b>Safety</b>	
Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
Μονό τζάμι ασφαλείας (ESG)	•
<b>Τεχνικά στοιχεία</b>	
Συνολικό ύψος απορροφητήρα λειτουργίας εξαγωγής και εξωτερικό σε mm	500
Συνολικό ύψος απορροφητήρα ανακύκλωσης αέρα και εξωτερικό σε mm	500
Συνολικό ύψος για εξαερισμό και εξωτερικό σε in. (mm)	500
Πλάτος θόλου σε mm	880
Συνολικό ύψος απορροφητήρων λειτουργίας εξαγωγής και απορροφητήρων εξωτερικής λειτουργίας σε mm	500
Ύψος θόλου σε mm	500
Συνολικό ύψος για ανακύκλωση σε in. (mm)	500
Βάθος θόλου σε mm	260
Συνολικό ύψος απορροφητήρων λειτουργίας ανακυκλοφορίας σε mm	500
Καθαρό βάρος σε kg	21,5
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	1,5
Με κοινό βύσμα	•
Ελάχιστο ύψος πάνω από ηλεκτρικές εστίες σε mm	450
Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας επάνω από εστίες αερίου (έως 12,6 kW συνολική ισχύς, καυστήρας ≤ 4,5 kW) σε mm	650
Τάση σε V	230

DA 9092 W Screen

Απορροφητήρας τοίχου

Με κάθετη γυάλινη πρόσοψη και πολύ επίπεδο σχεδιασμό για μεγαλύτερο περιθώριο.



EAN: 4002516788478 / Αριθμός υλικού: 12506070 /


Παλιός αριθμός υλικού: 28909260D

Ασφάλεια σε A	10
Αριθμός φάσεων	1
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,20
Συχνότητα σε Hz	50
<b>Σημειώσεις για την τοποθέτηση</b>	
Σύνδεση αεραγωγού εξαγωγής επάνω	•
Σύνδεση εξαγωγής επάνω και πίσω	•
Διάμετρος αγωγού εξαγωγής σε mm	150
<b>Παρεχόμενα εξαρτήματα</b>	
Κλαπέτο αντεπιστροφής	•

## DA 9092 W Screen

Απορροφητήρας τοίχου

Με κάθετη γυάλινη πρόσοψη και πολύ επίπεδο σχεδιασμό για μεγαλύτερο περιθώριο.



DA9091W, DA9092W (Installation drawings)