

## PWM 1108 SmartBiz [EL DP]

Πλυντήριο ρούχων, ηλεκτρικά θερμαινόμενο

επαγγελματική ποιότητα με διάρκεια προγράμματος 79 min, εύκολη εγκατάσταση.



- Όγκος κάδου 64 l, φορτίο 8.0 kg
- Ανοξ. πίνακας χειρισμού υψηλής ποιότητας, κυψελωτός κάδος Miele
- Παραδίδεται έτοιμο για σύνδεση, συμπερ. βύσμα κεντρικής παροχής
- Διάρκεια επαγγελματικού προγράμματος μόλις 79 min με φορτίο 8.0 kg
- Εγκατάσταση με εξοικονόμηση χώρου ως κολώνα πλυντήριο-στεγνωτήριο



EAN: 4002516791904 / Αριθμός υλικού: 12506790 / Παλιός αριθμός υλικού: 51110801GR

<b>Τύπος &amp; σχεδιασμός κατασκευής</b>	
Τύπος κατασκευής	Εμπρ. φόρτ., τοποθ/νο σε κολ.
Εύρος	SmartBiz
Πρόσοψη	Λευκό λωτού
Φορτίο σε kg	8,0
Χωρητικότητα κάδου σε l	64
Άνοιγμα πόρτας [Ø] σε mm	300
Γωνία ανοίγματος πόρτας σε μοίρες	167
Άρθρωση πόρτας	δεξιά
Σύγχρονος κινητήρας χωρίς συντήρηση	•
Ανοξειδωτος κυψελωτός κάδος	•
<b>Εφαρμογή</b>	
Κατάλληλο για τον κλάδο ξενοδοχείων και τροφοδοσίας	•
Κατάλληλο για μικρές επιχειρήσεις	•
Κατάλληλο για πανεπιστήμια, παιδικούς σταθμούς και σχολεία	•
Κατάλληλο για αθλητικά σωματεία	•
Κατάλληλο για κέντρα ομορφιάς, σπα και γυμναστήρια	•
Κατάλληλο για οικιακή χρήση	•
<b>Στοιχεία απόδοσης</b>	
Ειδική κατανάλωση νερού για παροχή κρύου νερού σε l/kg	6,50
Ειδική κατανάλωση ενέργειας για παροχή κρύου νερού σε kWh/kg	0,16
Κατανάλωση νερού με παροχή κρύου νερού σε l	52,0
Κατανάλωση ενέργειας με παροχή κρύου νερού σε kW	1,30
Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά με μόνιμη παροχή κρύου νερού	79
Υπολειμματική υγρασία με ξέβγαλμα με κρύο νερό σε ποσοστό %	49
Ταχύτητα στροφών σε rpm	1400
Συντελεστής g	535
Ωφέλιμη διάρκεια ζωής σε ώρες λειτουργίας	15000
<b>Στοιχεία ελέγχου</b>	
Σύστημα χειρισμού	DirectSensor 7 τμημ.
Μέγ. χρόνος προεπιλογής έναρξης προγράμμ. σε ώρες	24
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου	•
Ένδειξη προόδου προγράμματος	•
Πίνακας ελέγχου με απλό κείμενο	•
<b>Δοσομέτρηση</b>	
Θήκη απορρυπαντικού	3 τμήματα
<b>Βασική ηλεκτρική παροχή</b>	
Τύπος θέρμανσης	Ηλεκτρική
Ηλεκτρολογική σύνδεση	220-240V~ 50HZ
Θερμαντική ισχύς σε kW	1,90-2,20
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	2,10-2,40
Ασφάλεια σε A	10
Παρέχεται με βύσμα	•
<b>Παροχή / αποχέτευση νερού</b>	
Κρύο νερό [αριθμός]	1x 1/2" με σπειρ. σύνδ. 3/4"

## PWM 1108 SmartBiz [EL DP]

Πλυντήριο ρούχων, ηλεκτρικά θερμαινόμενο

επαγγελματική ποιότητα με διάρκεια προγράμματος 79 min, εύκολη εγκατάσταση.



EAN: 4002516791904 / Αριθμός υλικού: 12506790 / Παλιός αριθμός υλικού: 51110801GR

Αντλία αποχέτευσης	DN 22
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	850
Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm	596
Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm	636
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	944
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	660
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	690
Καθαρό βάρος σε kg	91,0
Μικτό βάρος σε kg	95
Μέγιστο φορτίο διαπέδου σε N	2820
<b>Δεδομένα εκπομπών</b>	
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας	<70 dB(A) re 20 μPa
Απόδοση θερμότητας στον χώρο σε MJ/ώρα	1,00
<b>Χαρακτηριστικά</b>	
Ανθεκτική στη φθορά ανοξείδωτη φλάντζα	•
Ειδικό θερμαντικό στοιχείο	•
Αυτόματος έλεγχος φορτίου	•
Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής	•
<b>Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα</b>	
Ενεργειακή κλάση (A-G)	A
Κλάση απόδοσης στύψιματος (A-G)	B
Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας ανά 100 κύκλους στο πρόγραμμα «Eco 40-60» σε kWh	43
Σταθμισμένη κατανάλωση νερού ανά κύκλο στο πρόγραμμα «Eco 40-60» σε l	48
Διαβαθμισμένη τιμή εκπομπής θορύβου (κύκλος στύψιματος) (A-D)	A
Εκπομπές θορύβου κατά τη διάρκεια του κύκλου στύψιματος σε dB(A) re 1 pW	69
Χρόνος λειτουργίας του προγράμματος «Eco 40-60» σε min	219
Ρυθμός ανακύκλωσης σε ποσοστό %	95
<b>Επιλογές σύνδεσης</b>	
Οπτική διασύνδεση service	•
WiFiConn@ct	•
<b>Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Αξιολόγηση προστασίας από εκτινασόμενα υγρά IPX4	•
WEEE	•
Συμμορφ. με την οδηγία περί μηχ. 2006/42/EK	•