

KU 7016 D

Ψυγείο κάτω πάγκου

με φωτισμό LED, καταψύκτη, ράφια πόρτας σε συμπαγή σχεδιασμό.



- Βέλτιστος εσωτερικός φωτισμός LED
- Ενσωματωμένο τμήμα κατάψυξης 4 αστέρων
- Ευέλικτη εσωτερική πόρτα – Ράφια χωριστής πόρτας
- Ράφια πόρτας που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων – ComfortClean
- Τα τρόφιμα κρυώνουν γρήγορα με την αυτόματη λειτουργία SuperCool



EAN: 4002516779100 / Αριθμός υλικού: 12519090 /
Παλαιός αριθμός υλικού: 36701610EU1

Κατηγορία συσκευής	
Ψυγείο	•
Τύπος κατασκευής	
Εντοιχιζόμενη συσκευή	•
Εντοιχισμένη συσκευή	•
Συσκευή κάτω πάγκου	•
Άρθρωση πόρτας	δεξιά
Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας	•
Σχεδιασμός	
Φωτισμός συντήρησης	LED
Άνεση για τον χρήστη	
Δικτύωση με το Miele@home	•
ComfortClean	•
ComfortFrost	•
Στοιχεία ελέγχου	
Αρχή λειτουργίας	EasyControl
Ανεξάρτητη ρύθμιση θερμοκρασίας ζωνών συντήρησης και κατάψυξης	Όχι
SuperCool	•
Αριθμός ζωνών θερμοκρασίας	2
Λειτουργία Sabbath	•
Ψυγείο/τμήμα συντήρησης	
Αριθμός ραφιών	2
Πλήθος εσωτερικών ραφιών πόρτας για κονσέρβες τροφίμων	2
Ράφι πόρτας για φιάλες	1
Ράφια πόρτας	3
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (A-G)	D
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh	115,20
24ωρη ενεργειακή κατανάλωση σε kWh	0,31
Safety	
Ηχητική ειδοποίηση πόρτας	•
Οπτική ειδοποίηση πόρτας	•
Τεχνικά στοιχεία	
Ελάχιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	600
Μέγιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	600
Ελάχιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	820
Μέγιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	880
Βάθος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	560
Πλάτος συσκευής σε mm	597
Ύψος συσκευής σε mm	818
Βάθος συσκευής σε mm	550
Βάρος σε kg	36,0
Τεχνολογία άρθρωσης πόρτας	Σταθερή πόρτα
Μέγιστο βάρος πρόσδεσης πόρτας – ψυγείο, σε kg	10
Κλιματική κλάση	N-ST
Τμήμα συντήρησης σε l	92

KU 7016 D

Ψυγείο κάτω πάγκου

με φωτισμό LED, καταψύκτη, ράφια πόρτας σε συμπαγή σχεδιασμό.




EAN: 4002516779100 / Αριθμός υλικού: 12519090 /
Παλιός αριθμός υλικού: 36701610EU1

4* τμήμα κατάψυξης σε l	14
Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα σε l	106
Χρόνος συντήρησης σε περίπτωση βλάβης σε ώρες	9
Χωρητικότητα κατάψυξης σε kg/24 h	2,00
Επίπεδο εκπομπών αερόφερτου θορύβου (A-D)	B
Εκπομπές ήχου σε dB(A) re 1 pW	34
Κατανάλωση ρεύματος (mA)	2000
Τάση σε V	220-240
Ασφάλεια σε A	10
Αριθμός φάσεων	1
Συχνότητα σε Hz	50-60
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	2,2
Αντικατάσταση λυχνιών	Εξυπηρέτηση πελατών
Παρεχόμενα εξαρτήματα	
Αυγοθήκη	•


KU 7016 D

Ψυγείο κάτω πάγκου


με φωτισμό LED, καταψύκτη, ράφια πόρτας σε συμπαγή σχεδιασμό.




KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-under, Einbauskizze, Nischenmaß (installation drawings)



KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C, FNUS7040D, FNUS7140C, Built-under, top view (installation drawings)



KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-under, side view (installation drawings)



KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C, FNUS7140C, Built-under, installation drawing (*footnote) (installation drawings)