

## FNUS 7040 D

Καταψύκτης κάτω πάγκου

με NoFrost, SoftClose και SuperFreeze σε συμπαγή σχεδιασμό.



- Δεν σχηματίζεται πάγος και δεν χρειάζεται απόψυξη – NoFrost
- Απαλό κλείσιμο της πόρτας με το SoftClose
- Τα τρόφιμα καταψύχονται γρήγορα και προσεκτικά – SuperFreeze
- Ευέλικτη αύξηση της χωρητικότητας του καταψύκτη – VarioRoom



EAN: 4002516779322 / Αριθμός υλικού: 12519380 /  
Παλαιός αριθμός υλικού: 37704010EU1

|                                                                |               |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Κατηγορία συσκευής</b>                                      |               |
| Καταψύκτης                                                     | •             |
| <b>Τύπος κατασκευής</b>                                        |               |
| Εντοιχισμένη συσκευή                                           | •             |
| Συσκευή κάτω πάγκου                                            | •             |
| Άρθρωση πόρτας                                                 | δεξιά         |
| Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας                                | •             |
| Με δυνατότητα παράπλευρης τοποθέτησης                          | •             |
| <b>Σχεδιασμός</b>                                              |               |
| Φωτισμός τμήματος κατάψυξης                                    | LED           |
| <b>Άνεση για τον χρήστη</b>                                    |               |
| Δικτύωση με το Miele@home                                      | •             |
| NoFrost                                                        | •             |
| VarioRoom                                                      | •             |
| SoftClose                                                      | •             |
| <b>Στοιχεία ελέγχου</b>                                        |               |
| Αρχή λειτουργίας                                               | FreshTouch    |
| Ανεξάρτητη ρύθμιση θερμοκρασίας ζωνών συντήρησης και κατάψυξης | Όχι           |
| Εντατική κατάψυξη                                              | •             |
| Αριθμός ζωνών θερμοκρασίας                                     | 1             |
| Λειτουργία Sabbath                                             | •             |
| Λειτουργία διακοπών                                            | •             |
| <b>Καταψύκτης/τμήμα κατάψυξης</b>                              |               |
| Πλήθος συρταριών καταψύκτη                                     | 3             |
| <b>Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα</b>                           |               |
| Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (A-G)                           | D             |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh                             | 149,70        |
| 24ωρη ενεργειακή κατανάλωση σε kWh                             | 0,41          |
| <b>Safety</b>                                                  |               |
| Λειτουργία κλειδώματος                                         | •             |
| Ηχητική ειδοποίηση πόρτας                                      | •             |
| Ηχητική ειδοποίηση θερμοκρασίας                                | •             |
| Οπτική ειδοποίηση πόρτας                                       | •             |
| Οπτική ειδοποίηση θερμοκρασίας                                 | •             |
| Ένδειξη διακοπής ρεύματος για το τμήμα κατάψυξης               | •             |
| <b>Τεχνικά στοιχεία</b>                                        |               |
| Ελάχιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm                   | 600           |
| Μέγιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm                    | 600           |
| Ελάχιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm                     | 820           |
| Μέγιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm                      | 880           |
| Βάθος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm                             | 560           |
| Πλάτος συσκευής σε mm                                          | 597           |
| Ύψος συσκευής σε mm                                            | 818           |
| Βάθος συσκευής σε mm                                           | 550           |
| Βάρος σε kg                                                    | 36,0          |
| Τεχνολογία άρθρωσης πόρτας                                     | Σταθερή πόρτα |
| Μέγιστο βάρος πρόσοψης πόρτας – ψυγείο, σε kg                  | 10            |

## FNUS 7040 D

Καταψύκτης κάτω πάγκου

με NoFrost, SoftClose και SuperFreeze σε συμπαγή σχεδιασμό.




EAN: 4002516779322 / Αριθμός υλικού: 12519380 /  
Παλιός αριθμός υλικού: 37704010EU1

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| Κλιματική κλάση                               | SN-T    |
| 4* τμήμα κατάψυξης σε l                       | 74      |
| Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα σε l            | 74      |
| Χρόνος συντήρησης σε περίπτωση βλάβης σε ώρες | 12      |
| Χωρητικότητα κατάψυξης σε kg/24 h             | 8,20    |
| Επίπεδο εκπομπών αερόφερτου θορύβου (A-D)     | B       |
| Εκπομπές ήχου σε dB(A) re 1 pW                | 32      |
| Κατανάλωση ρεύματος (mA)                      | 2000    |
| Τάση σε V                                     | 220-240 |
| Ασφάλεια σε A                                 | 10      |
| Αριθμός φάσεων                                | 1       |
| Συχνότητα σε Hz                               | 50-60   |
| Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m               | 2,2     |
| <b>Παρεχόμενα εξαρτήματα</b>                  |         |
| Παγοθήκη                                      | •       |


## FNUS 7040 D

Καταψύκτης κάτω πάγκου


με NoFrost, SoftClose και SuperFreeze σε συμπαγή σχεδιασμό.




KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-under, Einbauskizze, Nischenmaß (installation drawings)



KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C, FNUS7040D, FNUS7140C, Built-under, top view (installation drawings)



KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-under, side view (installation drawings)



KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C, FNUS7140C, Built-under, installation drawing (\*footnote) (installation drawings)