

Duoflex HX1 CarCare

Ηλεκτρικές σκούπες με μπαταρία

δύναμη | Grab & Go | ελαφριά και μικρή | εξάρτημα για αυτοκίνητα



- Μπαταρία ιόντων λιθίου: Χρόνος λειτουργίας έως και 55 λεπτά με μία φόρτιση*
- Εξίσου ισχυρή με μια συμβατική ηλεκτρική σκούπα Miele**
- SpeedLock: Γρήγορη εναλλαγή μεταξύ ολοκληρωμένης συσκευής και μονάδας χειρός
- Ελαφριά και compact: Δοχείο σκόνης 3,1 kg/0,3 l
- Έξυπνη ηλεκτρική βούρτσα με αυτόματη ρύθμιση ισχύος
- με εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης και εύκαμπτο, μακρύ ρύγχος για εσοχές
- Μοντέρνος σχεδιασμός: γκρι casa, γκρι space, υφή υλικού υψηλής ποιότητας
- Ικανότητα συγκράτησης σκόνης 99,99%*** με το φίλτρο υγιεινής

* Ισχύει για τη βαθμίδα ισχύος 1 χωρίς συνδεδεμένη ηλεκτρική βούρτσα.

** Απόδοση καθαρισμού σε σύγκριση με την κυλινδρική ηλεκτρική σκούπα Miele Complete C3 (SGEF3) με βούρτσα turbo STB 305-3 (αφαιρεί τη σκόνη από τα χαλιά και από το σκληρό δάπεδο με εσοχές, αφαιρεί τις κλωστές από τα χαλιά). Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62885-2.

*** Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62885-4

EAN: 4002516785774 / Αριθμός υλικού: 12532830 / Παλιός αριθμός υλικού: 41QLL039EU2

Τύπος κατασκευής	
Ασύρματες ηλεκτρικές σκούπες χειρός	•
Μάρκα προϊόντος	Duoflex HX1
Τύπος κινητήρα	Digital Efficiency Motor
Τύπος προϊόντος	SQLL0
Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Χρώμα	Γκρι του τσιμέντου
Καθαρισμός	
Τεχνολογία Vortex	•
Άνεση για τον χρήστη	
Ηλεκτρονικός έλεγχος απορροφητικής ισχύος	Κουμπιά/2 βαθμίδες
Σύστημα SpeedLock	SpeedLock system
Αποθήκευση εξαρτημάτων	HX-AH 20
Σύστημα φίλτρου	
ComfortClean	•
Χωρητικότητα σακούλας σε l	0,3
Τεχνικά στοιχεία	
Τύπος μπαταρίας	ιόντων λιθίου
Ονομαστική ισχύς μπαταρίας σε mAh	2500
Ένταση σε dB	79,0
Πλάτος σε mm	260
Ύψος σε mm	1250
Βάρος σε kg	3,1
Ελάχιστος χρόνος ανεξάρτητης λειτουργίας PowerUnit	55
Επιφάνεια καθαρισμού σε m ²	60
Χρόνος επαναφόρτισης σε min.	210
Ονομαστική ισχύς σε W	160
Παρεχόμενα εξαρτήματα	
Εργαλείο καθαρισμού	Ενσωματωμένο
Ηλεκτρική βούρτσα MultiFloor HX-EB 20	•
Βούρτσα ξεσκονίσματος HX-DB	•
Ρύγχος για ταπετσαρίες επίπλων HX-UN	•
Ρύγχος για εσοχές HX-CN	•
Εύκαμπτο ρύγχος XL για εσοχές HX-CNXL	•
Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης HX-FSH 20	•