

DAH 1650 Active
Απορροφητήρας τοίχου
με ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό LED και κομψά πλήκτρα αφής



- Άφθονος χώρος πάνω από το κεφάλι – με γυάλινη πλατιά πρόσοψη 598 mm
- Powerful – 635 m³/h σε βαθμίδα Booster
- Αποτελεσματικό φιλτράρισμα- 10πλό ανοξειδωτο φίλτρο λίπους
- Τέλειος συνδυασμός – γυάλινο πάνελ και πρόσοψη στο ίδιο χρώμα
- Κατάλληλος για κάθε σπίτι – με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα



EAN: 4002516801948 / Αριθμός υλικού: 12533860 /
Παλαιός αριθμός υλικού: 28H1650BD

Τύπος κατασκευής	
Επίτοιχος απορροφητήρας	•
Χρώμα συσκευής	Μαύρο obsidian
Τρόποι λειτουργίας	
Τύπος αεραγωγού	Τοποθ. εκ των υστέρων
Φίλτρο ενεργού άνθρακα (ξεχωριστή παραγγελία)	Φίλτρο άνθρακα DFK 29
Άνεση για τον χρήστη	
Ηλεκτρονικά χειριστήρια	•
Βαθμίδες ισχύος (αριθμός χωρίς βαθμίδα Booster)	3
Διακόπτες αφής σε γυαλί	•
Διακόπτης ON/OFF	•
Βαθμίδες booster	1
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος	56,2
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++ -D)	B
Ενεργειακή κλάση υδροδυναμικής	A
Ενεργειακή κλάση φωτισμού	A
Κλάση απόδοσης φιλτράρισματος λίπους	C
Σύστημα φίλτρου	
Πλήθος ανοξειδωτων φίλτρων λίπους που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων (10πλά)	2
Φωτισμός	
LED	•
Αριθμός x W	1 x 3,2 W
Ένταση φωτισμού σε Lx	330 lx
Θερμοκρασία χρώματος σε K	3500 Kelvin
Τουρμπίνα	
Διπλή τουρμπίνα	•
Μοτέρ AC	•
Εξαγωγή	
Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	260
Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	325
Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	405
Απορροφητικότητα στη βαθμίδα booster 1 (m ³ /h)	635
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	51,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	56,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3	60,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3	69,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	38,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	42,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	46,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	55,0

DAH 1650 Active
Απορροφητήρας τοίχου
με ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό LED και κομψά πλήκτρα αφής



EAN: 4002516801948 / Αριθμός υλικού: 12533860 /
Παλαιός αριθμός υλικού: 28H1650BD

Ανακυκλοφορία	
Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	215
Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	290
Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	385
Ροή αέρα στη βαθμίδα Booster 1 (m ³ /h) κατά EN 61591	570
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	56,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	61,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3	67,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3	74,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	42,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	47,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	53,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	61,0
Safety	
Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
Μονό τζάμι ασφαλείας (ESG)	•
Τεχνικά στοιχεία	
Συνολικό ύψος απορροφητήρα λειτουργίας εξαγωγής και εξωτερικό σε mm	830–1210
Συνολικό ύψος απορροφητήρα ανακύκλωσης αέρα και εξωτερικό σε mm	443
Συνολικό ύψος για εξαερισμό και εξωτερικό σε in. (mm)	830
Πλάτος θόλου σε mm	598
Συνολικό ύψος απορροφητήρων λειτουργίας εξαγωγής και απορροφητήρων εξωτερικής λειτουργίας σε mm	1210
Ύψος θόλου σε mm	443
Συνολικό ύψος για ανακύκλωση σε in. (mm)	443
Βάθος θόλου σε mm	388
Συνολικό ύψος απορροφητήρων λειτουργίας ανακυκλοφορίας σε mm	443
Καθαρό βάρος σε kg	13,0
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	1,3
Με κοινό βύσμα	•
Ελάχιστο ύψος πάνω από ηλεκτρικές εστίες σε mm	450
Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας επάνω από εστίες αερίου (έως 12,6 kW συνολική ισχύς, καυστήρας ≤ 4,5 kW) σε mm	650
Τάση σε V	230
Ασφάλεια σε A	10
Αριθμός φάσεων	1
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,24
Συχνότητα σε Hz	50
Σημειώσεις για την τοποθέτηση	
Σύνδεση αεραγωγού εξαγωγής επάνω	•

DAH 1650 Active

Απορροφητήρας τοίχου

με ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό LED και κομψά πλήκτρα αφής



EAN: 4002516801948 / Αριθμός υλικού: 12533860 /

Παλιός αριθμός υλικού: 28H1650BD

Σύνδεση εξαγωγής επάνω και πίσω

•

Διάμετρος αγωγού εξαγωγής σε mm

150

Παρεχόμενα εξαρτήματα


Κλαπέτο αντεπιστροφής

•

DAH 1650 Active

Απορροφητήρας τοίχου

με ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό LED και κομψά πλήκτρα αφής



DAH1650 Installation drawings