

DAH 1650 Active Απορροφητήρας τοίχου με ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό LED και κομψά πλήκτρα αφής



- Άφθονος χώρος πάνω από το κεφάλι – με γυάλινη πλατιά πρόσοψη 598 mm
- Powerful – 635 m³/h σε βαθμίδα Booster
- Αποτελεσματικό φιλτράρισμα- 10πλό ανοξειδωτο φίλτρο λίπους
- Τέλειος συνδυασμός – γυάλινο πάνελ και πρόσοψη στο ίδιο χρώμα
- Κατάλληλος για κάθε σπίτι – με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα

B

EAN: 4002516801948 / Αριθμός υλικού: 12533860 / Παλιός αριθμός υλικού: 28H1650BD

Τύπος κατασκευής	
Επίτοιχος απορροφητήρας	•
Τρόποι λειτουργίας	
Τύπος αεραγωγού	Τοποθ. εκ των υστέρων
Φίλτρο ενεργού άνθρακα (ξεχωριστή παραγγελία)	Φίλτρο άνθρακα DFK 29
Σχεδιασμός	
Χρώμα	Μαύρο obsidian
Άνεση για τον χρήστη	
Ηλεκτρονικά χειριστήρια	•
Βαθμίδες ισχύος (αριθμός χωρίς βαθμίδα Booster)	3
Διακόπτης ON/OFF	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++ -D)	B
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος	56,2
Ενεργειακή κλάση υδροδυναμικής	A
Ενεργειακή κλάση φωτισμού	A
Κλάση απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους	C
Σύστημα φίλτρου	
Πλήθος ανοξειδωτων φίλτρων λίπους που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων (10πλά)	2
Φωτισμός	
LED	•
Αριθμός x W	1 x 3,2 W
Ένταση φωτισμού σε Lx	330 lx
Θερμοκρασία χρώματος σε K	3500 Kelvin
Τουρμπίνα	
Διπλή τουρμπίνα	•
Μοτέρ AC	•
Εξαγωγή	
Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	260
Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	325
Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	405
Ροή αέρα στη βαθμίδα Booster (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	635
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	51,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	56,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	60,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	69,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	38,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	42,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	46,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	55,0
Ανακυκλοφορία	
Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	215

DAH 1650 Active
Απορροφητήρας τοίχου
με ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό LED και κομψά πλήκτρα αφής



EAN: 4002516801948 / Αριθμός υλικού: 12533860 / Παλιός αριθμός υλικού: 28H1650BD

Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	290
Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	385
Ροή αέρα στη βαθμίδα Booster 1 (m ³ /h) κατά EN 61591	570
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	56,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	61,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	67,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3	74,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	42,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	47,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	53,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	61,0
Safety	
Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
Μονό τζάμι ασφαλείας (ESG)	•
Τεχνικά στοιχεία	
Συνολικό ύψος απορροφητήρα λειτουργίας εξαγωγής και εξωτερικό σε mm	830-1210
Συνολικό ύψος απορροφητήρα ανακύκλωσης αέρα και εξωτερικό σε mm	443
Συνολικό ύψος για εξαερισμό και εξωτερικό σε in. (mm)	830
Πλάτος θόλου σε mm	598
Συνολικό ύψος απορροφητήρων λειτουργίας εξαγωγής και απορροφητήρων εξωτερικής λειτουργίας σε mm	1210
Ύψος θόλου σε mm	443
Συνολικό ύψος για ανακύκλωση σε in. (mm)	443
Βάθος θόλου σε mm	388
Συνολικό ύψος απορροφητήρων λειτουργίας ανακυκλοφορίας σε mm	443
Ελάχιστο ύψος πάνω από ηλεκτρικές εστίες σε mm	450
Καθαρό βάρος σε kg	13,0
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	1,3
Με κοινό βύσμα	•
Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας επάνω από εστίες αερίου (έως 12,6 kW συνολική ισχύς, καυστήρας ≤ 4,5 kW) σε mm	650
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,24
Τάση σε V	230
Ασφάλεια σε A	10
Αριθμός φάσεων	1
Συχνότητα σε Hz	50
Σημειώσεις για την τοποθέτηση	
Σύνδεση αεραγωγού εξαγωγής επάνω	•
Σύνδεση εξαγωγής επάνω και πίσω	•
Διάμετρος αγωγού εξαγωγής σε mm	150
Παρεχόμενα εξαρτήματα	
Κλαπέτο αντεπιστροφής	•

DAH 1650 Active

Απορροφητήρας τοίχου

με ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό LED και κομψά πλήκτρα αφής



EAN: 4002516801948 / Αριθμός υλικού: 12533860 / Παλιός αριθμός υλικού: 28H1650BD

Προαιρετικά εξαρτήματα


Φίλτρο ενεργού άνθρακα

Nein

DAH 1650 Active

Απορροφητήρας τοίχου

με ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό LED και κομψά πλήκτρα αφής



DAH1650 Installation drawings