

DAH 1650 Active Απορροφητήρας τοίχου με ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό LED και κομψά πλήκτρα αφής



- Άφθονος χώρος πάνω από το κεφάλι – με γυάλινη πλατιά πρόσοψη 598 mm
- Powerful – 635 m³/h σε βαθμίδα Booster
- Αποτελεσματικό φιλτράρισμα- 10πλό ανοξειδωτο φίλτρο λίπους
- Τέλειος συνδυασμός – γυάλινο πάνελ και πρόσοψη στο ίδιο χρώμα
- Κατάλληλος για κάθε σπίτι – με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα



EAN: 4002516801955 / Αριθμός υλικού: 12533870 /
Παλαιός αριθμός υλικού: 28H1650WD

Τύπος κατασκευής	
Επίτοιχος απορροφητήρας	•
Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Χρώμα	Φωτεινό λευκό
Τρόποι λειτουργίας	
Τύπος αεραγωγού	Τοποθ. εκ των υστέρων
Φίλτρο ενεργού άνθρακα (ξεχωριστή παραγγελία)	Φίλτρο άνθρακα DFK 29
Άνεση για τον χρήστη	
Ηλεκτρονικά χειριστήρια	•
Βαθμίδες ισχύος (αριθμός χωρίς βαθμίδα Booster)	3
Διακόπτες αφής σε γυαλί	•
Στοιχεία ελέγχου	ComfortControl
Διακόπτης ON/OFF	•
Βαθμίδες booster	1
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος	56,2
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++-D)	B
Κλάση απόδοσης φιλτράρισματος λίπους	C
Ενεργειακή κλάση υδροδυναμικής	A
Ενεργειακή κλάση φωτισμού	A
Σύστημα φίλτρου	
Πλήθος ανοξειδωτων φίλτρων λίπους που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων (10πλά)	2
Φωτισμός	
LED	•
Αριθμός x W	1 x 3,2 W
Ένταση φωτισμού σε Lx	330 lx
Θερμοκρασία χρώματος σε K	3500 Kelvin
Τουρμπίνα	
Διπλή τουρμπίνα	•
Μοτέρ AC	•
Εξαγωγή	
Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	260
Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	325
Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	405
Απορροφητικότητα στη βαθμίδα booster 1 (m ³ /h)	635
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	51,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	56,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3	60,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3	69,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	38,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	42,0

DAH 1650 Active
Απορροφητήρας τοίχου
με ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό LED και κομπά πλήκτρα αφής



EAN: 4002516801955 / Αριθμός υλικού: 12533870 /
Παλιός αριθμός υλικού: 28H1650WD

Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 46,0

Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 55,0

Ανακυκλοφορία

Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m³/h) σύμφωνα με το EN 61591 215

Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m³/h) σύμφωνα με το EN 61591 290

Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m³/h) σύμφωνα με το EN 61591 385

Ροή αέρα στη βαθμίδα Booster 1 (m³/h) κατά EN 61591 570

Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 56,0

Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 61,0

Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3 67,0

Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3 74,0

Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 42,0

Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 47,0

Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 53,0

Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 61,0

Safety

Απενεργοποίηση ασφαλείας •

Μονό τζάμι ασφαλείας (ESG) •

Τεχνικά στοιχεία

Συνολικό ύψος απορροφητήρα λειτουργίας εξαγωγής και εξωτερικό σε mm 830–1210

Συνολικό ύψος απορροφητήρα ανακύκλωσης αέρα και εξωτερικό σε mm 443

Συνολικό ύψος για εξαερισμό και εξωτερικό σε in. (mm) 830

Πλάτος θόλου σε mm 598

Συνολικό ύψος απορροφητήρων λειτουργίας εξαγωγής και απορροφητήρων εξωτερικής λειτουργίας σε mm 1210

Ύψος θόλου σε mm 443

Συνολικό ύψος για ανακύκλωση σε in. (mm) 443

Βάθος θόλου σε mm 388

Συνολικό ύψος απορροφητήρων λειτουργίας ανακυκλοφορίας σε mm 443

Καθαρό βάρος σε kg 13,0

Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m 1,3

Με κοινό βύσμα •

Ελάχιστο ύψος πάνω από ηλεκτρικές εστίες σε mm 450

Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας επάνω από εστίες αερίου (έως 12,6 kW συνολική ισχύς, καυστήρας ≤ 4,5 kW) σε mm 650

Αριθμός φάσεων 1

Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW 0,24

Τάση σε V 230

DAH 1650 Active

Απορροφητήρας τοίχου

με ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό LED και κομψά πλήκτρα αφής



EAN: 4002516801955 / Αριθμός υλικού: 12533870 /

Παλιός αριθμός υλικού: 28H1650WD

Ασφάλεια σε A	10
---------------	----

Συχνότητα σε Hz	50
-----------------	----

Σημειώσεις για την τοποθέτηση	
--------------------------------------	--

Σύνδεση αεραγωγού εξαγωγής επάνω	•
----------------------------------	---

Σύνδεση εξαγωγής επάνω και πίσω	•
---------------------------------	---

Διάμετρος αγωγού εξαγωγής σε mm	150
---------------------------------	-----


Παρεχόμενα εξαρτήματα	
------------------------------	--

Κλαπέτο αντεπιστροφής	•
-----------------------	---

DAH 1650 Active

Απορροφητήρας τοίχου

με ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό LED και κομψά πλήκτρα αφής



DAH1650 Installation drawings