

DAH 2660 Escala
Απορροφητήρας τοίχου
με λειτουργία Con@ctivity και έξυπνα πλήκτρα αφής για απόλυτη άνεση



- Άφθονος χώρος πάνω από το κεφάλι – με γυάλινη πλατιά πρόσοψη 598 mm
- Μοναδική άνεση για τον χρήστη – Con@ctivity
- Αποτελεσματικό φιλτράρισμα-10πλό ανοξειδωτο φίλτρο λίπους
- Τέλειος συνδυασμός – γυάλινο πάνελ και πρόσοψη στο ίδιο χρώμα
- Κατάλληλος για κάθε σπίτι – με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα



EAN: 4002516802211 / Αριθμός υλικού: 12533930 /
Παλαιός αριθμός υλικού: 28H2660GD

Τύπος κατασκευής	
Επίτοιχος απορροφητήρας	•
Χρώμα συσκευής	Γκρι γραφίτη
Τρόποι λειτουργίας	
Τύπος αεραγωγού	Τοποθ. εκ των υστέρων
Φίλτρο ενεργού άνθρακα (ξεχωριστή παραγγελία)	Φίλτρο άνθρακα DFK 29
Σχεδιασμός	
Εξαγωγή από τα άκρα	•
Άνεση για τον χρήστη	
Miele@home	•
Αυτόματη λειτουργία Con@ctivity	•
Ηλεκτρονικά χειριστήρια	•
Βαθμίδες ισχύος (αριθμός χωρίς βαθμίδα Booster)	3
Διακόπτες αφής σε γυαλί	•
Διακόπτης ON/OFF	•
Βαθμίδες booster	1
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++ -D)	B
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος	72,2
Ενεργειακή κλάση υδροδυναμικής	B
Ενεργειακή κλάση φωτισμού	A
Κλάση απόδοσης φιλτράρισματος λίπους	C
Ευκολία στο καθάρισμα	
Εύκολος καθαρισμός εσωτερικού θόλου – CleanCover	•
Σύστημα φίλτρου	
Πλήθος ανοξειδωτων φίλτρων λίπους που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων (10πλά)	2
Φωτισμός	
LED	•
Αριθμός x W	1 x 3,2 W
Ένταση φωτισμού σε Lx	330 lx
Θερμοκρασία χρώματος σε K	3500 Kelvin
Τουρμπίνα	
Διπλή τουρμπίνα	•
Μοτέρ AC	•
Εξαγωγή	
Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	215
Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	315
Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	415
Ροή αέρα στη βαθμίδα Booster (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	675
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	43,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	47,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	52,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	64,0

DAH 2660 Escala
Απορροφητήρας τοίχου
με λειτουργία Con@ctivity και έξυπνα πλήκτρα αφής για απόλυτη άνεση



EAN: 4002516802211 / Αριθμός υλικού: 12533930 /
Παλιός αριθμός υλικού: 28H2660GD

Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 28,0

Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 33,0

Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 38,0

Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 50,0

Ανακυκλοφορία

Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m³/h) σύμφωνα με το EN 61591 190

Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m³/h) σύμφωνα με το EN 61591 280

Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m³/h) σύμφωνα με το EN 61591 380

Ροή αέρα στη βαθμίδα Booster (m³/h) σύμφωνα με το EN 61591 575

Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 47,0

Επίπεδο θορύβου στην εντατική βαθμίδα (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3 71,0

Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 54,0

Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 60,0

Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 33,0

Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 40,0

Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 46,0

Επίπεδο ηχητικής πίεσης στην εντατική βαθμίδα (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 57,0

Safety

Απενεργοποίηση ασφαλείας •

Μονό τζάμι ασφαλείας (ESG) •

Τεχνικά στοιχεία

Συνολικό ύψος απορροφητήρα λειτουργίας εξαγωγής και εξωτερικό σε mm 830–1210

Συνολικό ύψος απορροφητήρα ανακύκλωσης αέρα και εξωτερικό σε mm 443

Συνολικό ύψος για εξαερισμό και εξωτερικό σε in. (mm) 830

Πλάτος θόλου σε mm 598

Συνολικό ύψος απορροφητήρων λειτουργίας εξαγωγής και απορροφητήρων εξωτερικής λειτουργίας σε mm 1210

Ύψος θόλου σε mm 443

Συνολικό ύψος για ανακύκλωση σε in. (mm) 443

Βάθος θόλου σε mm 388

Συνολικό ύψος απορροφητήρων λειτουργίας ανακυκλοφορίας σε mm 443

Ελάχιστο ύψος πάνω από ηλεκτρικές εστίες σε mm 450

Ελάχιστη απόσταση πάνω από εστίες αερίου (μέγ. 12,6 kW συνολική ισχύς, καυστήρας ≤ 4,5 kW) σε mm 650

Καθαρό βάρος σε kg 15,5

Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m 1,3

DAH 2660 Escala
Απορροφητήρας τοίχου
με λειτουργία Con@ctivity και έξυπνα πλήκτρα αφής για απόλυτη άνεση




EAN: 4002516802211 / Αριθμός υλικού: 12533930 /
Παλιός αριθμός υλικού: 28H2660GD

Με κοινό βύσμα	•
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,20
Τάση σε V	230
Ασφάλεια σε A	10
Αριθμός φάσεων	1
Συχνότητα σε Hz	50
Σημειώσεις για την τοποθέτηση	
Σύνδεση αεραγωγού εξαγωγής επάνω	•
Σύνδεση εξαγωγής επάνω και πίσω	•
Διάμετρος αγωγού εξαγωγής σε mm	150
Παρεχόμενα εξαρτήματα	
Κλαπέτο αντεπιστροφής	•

DAH 2660 Escala

Απορροφητήρας τοίχου

με λειτουργία Con@ctivity και έξυπνα πλήκτρα αφής για απόλυτη άνεση



DAH2660 Installation drawings