

## DAH 4970 Sienna Απορροφητήρας τοίχου με λειτουργία Con@ctivity και SmartControl για απόλυτη άνεση



- Μοτέρ ECO με ελάχιστες εκπομπές θορύβου με υψηλή παροχή αέρα
- Μοναδική άνεση για τον χρήστη – SmartControl και Con@ctivity
- Αποτελεσματικό φιλτράρισμα-10πλό ανοξειδωτο φίλτρο λίπους
- Πολύς χώρος πάνω από το κεφάλι – με πλατιά πρόσοψη, 898 mm
- Τέλειος συνδυασμός – γυάλινο πάνελ και πρόσοψη στο ίδιο χρώμα

**A++**

EAN: 4002516802402 / Αριθμός υλικού: 12534070 / Παλιός αριθμός υλικού: 28H4970BD

<b>Τύπος κατασκευής</b>	
Επίτοιχος απορροφητήρας	•
<b>Τρόποι λειτουργίας</b>	
Τύπος αεραγωγού	Τοποθ. εκ των υστέρων
Φίλτρο ενεργού άνθρακα (ξεχωριστή παραγγελία)	Φίλτρο άνθρακα DFK 29
<b>Σχεδιασμός</b>	
Χρώμα	Μαύρο obsidian
Εξαγωγή από τα άκρα	•
<b>Άνεση για τον χρήστη</b>	
Miele@home	•
Αυτόματη λειτουργία Con@ctivity	•
Ηλεκτρονικά χειριστήρια	•
Βαθμίδες ισχύος (αριθμός χωρίς βαθμίδα Booster)	3
Διακόπτες αφής σε γυαλί	•
Διακόπτης ON/OFF	•
Χρόνος παράτασης 5/15 min.	•
Ένδειξη κορεσμού φίλτρου λίπους	•
Προγραμματιζόμενη ένδειξη κορεσμού φίλτρου ενεργού άνθρακα	•
Πακέτο αθόρυβης λειτουργίας	•
Εύκολος καθαρισμός εσωτερικού θόλου – CleanCover	•
<b>Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα</b>	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++-D)	A++
Μοτέρ ECO	•
Σύστημα PowerManagement	•
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος	28,2
Ενεργειακή κλάση υδροδυναμικής	A
Ενεργειακή κλάση φωτισμού	A
Κλάση απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους	D
<b>Σύστημα φίλτρου</b>	
Πλήθος ανοξειδωτων φίλτρων λίπους που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων (10πλά)	2
<b>Φωτισμός</b>	
LED	•
Αριθμός x W	1 x 3,2 W
Ένταση φωτισμού σε Lx	260 lx
Θερμοκρασία χρώματος σε K	3500 Kelvin
Λειτουργία ρύθμισης έντασης φωτισμού	•
<b>Τουρμπίνα</b>	
Διπλή τουρμπίνα	•
Μοτέρ DC	•
<b>Εξαγωγή</b>	
Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m <sup>3</sup> /h) σύμφωνα με το EN 61591	215
Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m <sup>3</sup> /h) σύμφωνα με το EN 61591	315
Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m <sup>3</sup> /h) σύμφωνα με το EN 61591	415
Ροή αέρα στη βαθμίδα Booster (m <sup>3</sup> /h) σύμφωνα με το EN 61591	660
Απορροφητικότητα στη βαθμίδα booster 2 (m <sup>3</sup> /h)	875
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	38,0

DAH 4970 Sienna  
Απορροφητήρας τοίχου  
με λειτουργία Con@ctivity και SmartControl για απόλυτη άνεση



EAN: 4002516802402 / Αριθμός υλικού: 12534070 / Παλιός αριθμός υλικού: 28H4970BD

Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	45,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	50,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	61,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster 2 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3	68,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	24,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	31,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	36,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	47,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster 2 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	54,0
<b>Ανακυκλοφορία</b>	
Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m <sup>3</sup> /h) σύμφωνα με το EN 61591	175
Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m <sup>3</sup> /h) σύμφωνα με το EN 61591	275
Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m <sup>3</sup> /h) σύμφωνα με το EN 61591	430
Ροή αέρα στη βαθμίδα Booster 1 (m <sup>3</sup> /h) κατά EN 61591	625
Ροή αέρα στη βαθμίδα Booster 2 (m <sup>3</sup> /h) κατά EN 61591	720
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	46,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	53,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	64,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3	73,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster 2 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3	76,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	32,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	39,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	50,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	59,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster 2 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	62,0
<b>Safety</b>	
Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
Μονό τζάμι ασφαλείας (ESG)	•
<b>Τεχνικά στοιχεία</b>	
Συνολικό ύψος απορροφητήρα λειτουργίας εξαγωγής και εξωτερικό σε mm	830-1210
Συνολικό ύψος απορροφητήρα ανακύκλωσης αέρα και εξωτερικό σε mm	420
Συνολικό ύψος για εξαερισμό και εξωτερικό σε in. (mm)	830
Πλάτος θόλου σε mm	898

DAH 4970 Sienna  
Απορροφητήρας τοίχου  
με λειτουργία Con@ctivity και SmartControl για απόλυτη άνεση





EAN: 4002516802402 / Αριθμός υλικού: 12534070 / Παλιός αριθμός υλικού: 28H4970BD

Συνολικό ύψος απορροφητήρων λειτουργίας εξαγωγής και απορροφητήρων εξωτερικής λειτουργίας σε mm	1210
Ύψος θόλου σε mm	420
Συνολικό ύψος για ανακύκλωση σε in. (mm)	420
Βάθος θόλου σε mm	381
Συνολικό ύψος απορροφητήρων λειτουργίας ανακυκλοφορίας σε mm	420
Ελάχιστο ύψος πάνω από ηλεκτρικές εστίες σε mm	450
Καθαρό βάρος σε kg	18,0
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	1,3
Με κοινό βύσμα	•
Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας επάνω από εστίες αερίου (έως 12,6 kW συνολική ισχύς, καυστήρας ≤ 4,5 kW) σε mm	650
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,22
Τάση σε V	230
Ασφάλεια σε A	10
Αριθμός φάσεων	1
Συχνότητα σε Hz	50
<b>Σημειώσεις για την τοποθέτηση</b>	
Σύνδεση αεραγωγού εξαγωγής επάνω	•
Σύνδεση εξαγωγής επάνω και πίσω	•
Διάμετρος αγωγού εξαγωγής σε mm	150
<b>Παρεχόμενα εξαρτήματα</b>	
Κλαπέτο αντεπιστροφής	•
<b>Προαιρετικά εξαρτήματα</b>	
Φίλτρο ενεργού άνθρακα	Nein

DAH 4970 Sienna

Απορροφητήρας τοίχου

με λειτουργία Con@ctivity και SmartControl για απόλυτη άνεση



DAH4970, DAH4980 Installation drawings