

DAC 2240 Stella
Απορροφητήρας οροφής
συμπαγής σχεδιασμός με πλάτος 1165 mm



- Απλή εγκατάσταση συστήματος ανακυκλοφορίας αέρα με plug&play
- Άνετο σύστημα χειρισμού – με Con@ctivity και τηλεχειρισμό
- Ενεργειακά αποδοτικός και αθόρυβος – ισχυρό μοτέρ ECO
- Αποτελεσματικό φιλτράρισμα- 10πλό ανοξειδωτο φίλτρο λίπους
- Δυνατότητα προσαρμογής μετόπης



EAN: 4002516802686 / Αριθμός υλικού: 12555920 /
Παλαιός αριθμός υλικού: 28C2240HD

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Χρώμα συσκευής	Ματ λευκό
Τύπος κατασκευής	
Απορροφητήρας οροφής	•
Τρόποι λειτουργίας	
Τύπος αεραγωγού	Τοποθ. εκ των υστέρων
Φίλτρο ενεργού άνθρακα (ξεχωριστή παραγγελία)	DKF 35-P
Σχεδιασμός	
Εξαγωγή από τα άκρα	•
Άνεση για τον χρήστη	
Miele@home	•
Αυτόματη λειτουργία Con@ctivity	•
Ηλεκτρονικά χειριστήρια	•
Διακόπτες αφής σε γυαλί	•
Διακόπτης ON/OFF	•
Βαθμίδες ισχύος (αριθμός χωρίς βαθμίδα Booster)	3
Βαθμίδες booster	1
Χρόνος παράτασης 5/15 min.	•
Ένδειξη κορεσμού φίλτρου λίπους	•
Ένδειξη κορεσμού φίλτρου ενεργού άνθρακα	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος	31,4
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++ -D)	A++
Μοτέρ ECO	•
Κλάση απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους	C
Μοτέρ DC	•
Σύστημα PowerManagement	•
Ενεργειακή κλάση υδροδυναμικής	A
Ενεργειακή κλάση φωτισμού	A
Ευκολία στο καθάρισμα	
Εύκολος καθαρισμός εσωτερικού θόλου – CleanCover	•
Σύστημα φίλτρου	
Πλήθος ανοξειδωτων φίλτρων λίπους που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων (10πλά)	4
Φωτισμός	
Αριθμός x W	2 x 7,2 W
Ένταση φωτισμού σε lx	450 lx
Θερμοκρασία χρώματος σε K	3500 Kelvin
Τουρμπίνα	
Διπλή τουρμπίνα	•
Εξαγωγή	
Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	235
Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	395
Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	505
Απορροφητικότητα στη βαθμίδα booster 1 (m ³ /h)	680
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	43,0

DAC 2240 Stella
Απορροφητήρας οροφής
συμπαγής σχεδιασμός με πλάτος 1165 mm



EAN: 4002516802686 / Αριθμός υλικού: 12555920 /
Παλιός αριθμός υλικού: 28C2240HD

Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 56,0

Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3 62,0

Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3 68,0

Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 27,0

Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 40,0

Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 46,0

Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 53,0

Ανακυκλοφορία

Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m³/h) σύμφωνα με το EN 61591 165

Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m³/h) σύμφωνα με το EN 61591 315

Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m³/h) σύμφωνα με το EN 61591 410

Ροή αέρα στη βαθμίδα Booster 1 (m³/h) κατά EN 61591 515

Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 46,0

Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 59,0

Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3 65,0

Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3 70,0

Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 31,0

Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 44,0

Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 49,0

Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 54,0

Safety

Απενεργοποίηση ασφαλείας

•

Τεχνικά στοιχεία

Πλάτος θόλου σε mm 1165

Συνολικό ύψος για εξαερισμό και εξωτερικό σε in. (mm) 196

Συνολικό ύψος απορροφητήρων λειτουργίας εξαγωγής και απορροφητήρων εξωτερικής λειτουργίας σε mm 196

Ύψος θόλου σε mm 196

Συνολικό ύψος για ανακύκλωση σε in. (mm) 196

Βάθος θόλου σε mm 500

Συνολικό ύψος απορροφητήρων λειτουργίας ανακυκλοφορίας σε mm 196

Καθαρό βάρος σε kg 20,4

Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m 1,4

Με κοινό βύσμα

•

Ελάχιστο ύψος πάνω από ηλεκτρικές εστίες σε mm 450

DAC 2240 Stella
Απορροφητήρας οροφής
συμπαγής σχεδιασμός με πλάτος 1165 mm



EAN: 4002516802686 / Αριθμός υλικού: 12555920 /
Παλιός αριθμός υλικού: 28C2240HD

Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας επάνω από εστίες αερίου (έως 12,6 kW συνολική ισχύς, καυστήρας ≤ 4,5 kW) σε mm

Αριθμός φάσεων 1

Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW 0,17

Τάση σε V 230

Ασφάλεια σε A 10

Συχνότητα σε Hz 50

Σημειώσεις για την τοποθέτηση

Σύνδεση αεραγωγού εξαγωγής πλευρικά •

Διάμετρος αγωγού εξαγωγής σε mm 150


Παρεχόμενα εξαρτήματα

Προσαρμογέας για μείωση της διαμέτρου αεραγωγών από 150 mm σε 125 mm Ø •

Τηλεχειριστήριο •

Κλαπέτο αντεπιστροφής •

DAC 2240 Stella
Απορροφητήρας οροφής
συμπαγής σχεδιασμός με πλάτος 1165 mm



DAC2240, DAC4240 Installation drawings