

DAC 2240 Stella  
Απορροφητήρας οροφής  
συμπαγής σχεδιασμός με πλάτος 1165 mm



- Απλή εγκατάσταση συστήματος ανακυκλοφορίας αέρα με plug&play
- Άνετο σύστημα χειρισμού – με Con@ctivity και τηλεχειρισμό
- Ενεργειακά αποδοτικός και αθόρυβος – ισχυρό μοτέρ ECO
- Αποτελεσματικό φιλτράρισμα- 10πλό ανοξειδωτο φίλτρο λίπους
- Δυνατότητα προσαρμογής μετόπης



EAN: 4002516802679 / Αριθμός υλικού: 12555930 /  
Παλαιός αριθμός υλικού: 28C2240SD

<b>Τύπος κατασκευής</b>	
Απορροφητήρας οροφής	•
Χρώμα συσκευής	Ανοξειδωτο
<b>Τρόποι λειτουργίας</b>	
Τύπος αεραγωγού	Τοποθ. εκ των υστέρων
Φίλτρο ενεργού άνθρακα (ξεχωριστή παραγγελία)	DKF 35-P
<b>Σχεδιασμός</b>	
Εξαγωγή από τα άκρα	•
<b>Άνεση για τον χρήστη</b>	
Miele@home	•
Αυτόματη λειτουργία Con@ctivity	•
Ηλεκτρονικά χειριστήρια	•
Βαθμίδες ισχύος (αριθμός χωρίς βαθμίδα Booster)	3
Διακόπτες αφής σε γυαλί	•
Διακόπτης ON/OFF	•
Βαθμίδες booster	1
Προγραμματιζόμενος χρόνος απενεργοποίησης βαθμίδας Booster	•
Χρόνος παράτασης 5/15 min.	•
Ένδειξη κορεσμού φίλτρου λίπους	•
Ένδειξη κορεσμού φίλτρου ενεργού άνθρακα	•
<b>Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα</b>	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++ -D)	A++
Μοτέρ ECO	•
Σύστημα PowerManagement	•
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος	31,4
Ενεργειακή κλάση υδροδυναμικής	A
Ενεργειακή κλάση φωτισμού	A
Κλάση απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους	C
<b>Ευκολία στο καθάρισμα</b>	
Εύκολος καθαρισμός εσωτερικού θόλου – CleanCover	•
<b>Σύστημα φίλτρου</b>	
Πλήθος ανοξειδωτων φίλτρων λίπους που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων (10πλά)	4
<b>Φωτισμός</b>	
LED	•
Αριθμός x W	2 x 7,2 W
Ένταση φωτισμού σε lx	450 lx
Θερμοκρασία χρώματος σε K	3500 Kelvin
<b>Τουρμπίνα</b>	
Διπλή τουρμπίνα	•
Μοτέρ DC	•
<b>Εξαγωγή</b>	
Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m <sup>3</sup> /h) σύμφωνα με το EN 61591	235
Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m <sup>3</sup> /h) σύμφωνα με το EN 61591	395
Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m <sup>3</sup> /h) σύμφωνα με το EN 61591	505
Ροή αέρα στη βαθμίδα Booster (m <sup>3</sup> /h) σύμφωνα με το EN 61591	680

DAC 2240 Stella  
Απορροφητήρας οροφής  
συμπαγής σχεδιασμός με πλάτος 1165 mm



EAN: 4002516802679 / Αριθμός υλικού: 12555930 /  
Παλιός αριθμός υλικού: 28C2240SD

Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 43,0

Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 56,0

Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 62,0

Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 68,0

Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 27,0

Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 40,0

Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 46,0

Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 53,0

#### Ανακυκλοφορία

Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m<sup>3</sup>/h) σύμφωνα με το EN 61591 165

Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m<sup>3</sup>/h) σύμφωνα με το EN 61591 315

Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m<sup>3</sup>/h) σύμφωνα με το EN 61591 410

Ροή αέρα στη βαθμίδα Booster (m<sup>3</sup>/h) σύμφωνα με το EN 61591 515

Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 46,0

Επίπεδο θορύβου στην εντατική βαθμίδα (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3 70,0

Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 59,0

Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 65,0

Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 31,0

Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 44,0

Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 49,0

Επίπεδο ηχητικής πίεσης στην εντατική βαθμίδα (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 54,0

#### Safety

Απενεργοποίηση ασφαλείας •

#### Τεχνικά στοιχεία

Συνολικό ύψος για εξαερισμό και εξωτερικό σε in. (mm) 196

Πλάτος θόλου σε mm 1165

Συνολικό ύψος απορροφητήρων λειτουργίας εξαγωγής και απορροφητήρων εξωτερικής λειτουργίας σε mm 196

Ύψος θόλου σε mm 196

Συνολικό ύψος για ανακύκλωση σε in. (mm) 196

Βάθος θόλου σε mm 500

Συνολικό ύψος απορροφητήρων λειτουργίας ανακυκλοφορίας σε mm 196

Ελάχιστο ύψος πάνω από ηλεκτρικές εστίες σε mm 450

DAC 2240 Stella  
Απορροφητήρας οροφής  
συμπαγής σχεδιασμός με πλάτος 1165 mm



EAN: 4002516802679 / Αριθμός υλικού: 12555930 /  
Παλιός αριθμός υλικού: 28C2240SD

Ελάχιστη απόσταση πάνω από εστίες αερίου (μέγ. 12,6 kW συνολική ισχύς, καυστήρας  $\leq 4,5$  kW) σε mm 650

Καθαρό βάρος σε kg 20,4

Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m 1,4

Με κοινό βύσμα •

Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW 0,17

Τάση σε V 230

Ασφάλεια σε A 10

Αριθμός φάσεων 1

Συχνότητα σε Hz 50

#### Σημειώσεις για την τοποθέτηση

Σύνδεση αεραγωγού εξαγωγής πλευρικά •

Διάμετρος αγωγού εξαγωγής σε mm 150


#### Παρεχόμενα εξαρτήματα

Προσαρμογέας για μείωση της διαμέτρου αεραγωγών από 150 mm σε 125 mm  $\varnothing$  •

Τηλεχειριστήριο •

Κλαπέτο αντεπιστροφής •

DAC 2240 Stella  
Απορροφητήρας οροφής  
συμπαγής σχεδιασμός με πλάτος 1165 mm



DAC2240, DAC4240 Installation drawings