

DAC 2940 Stella  
Απορροφητήρας οροφής  
μικρό μέγεθος 880 mm με τηλεχειριστήριο DARC 7



- Απλή εγκατάσταση συστήματος ανακυκλοφορίας αέρα με plug&play
- Μοναδική άνεση για τον χρήστη – Con@ctivity
- Ενεργειακά αποδοτικός και αθόρυβος – ισχυρό μοτέρ ECO
- Αποτελεσματικό φίλτράρισμα- 10πλό ανοξείδωτο φίλτρο λίπους
- Δυνατότητα προσαρμογής μετόπης

A++

EAN: 4002516802655 / Αριθμός υλικού: 12555950 / Παλιός αριθμός υλικού: 28C2940SD

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Τύπος κατασκευής</b>  |                       |
| Απορροφητήρας οροφής   | •                     |
| <b>Τρόποι λειτουργίας</b>  |                       |
| Τύπος αεραγωγού  | Τοποθ. εκ των υστέρων |
| Φίλτρο ενεργού άνθρακα (ξεχωριστή παραγγελία)                                | DKF 35-P              |
| <b>Σχεδιασμός</b>  |                       |
| Χρώμα  | Ανοξείδωτο            |
| Εξαγωγή από τα άκρα  | •                     |
| <b>Άνεση για τον χρήστη</b>  |                       |
| Miele@home   | •                     |
| Αυτόματη λειτουργία Con@ctivity  | •                     |
| Ηλεκτρονικά χειριστήρια  | •                     |
| Βαθμίδες ισχύος (αριθμός χωρίς βαθμίδα Booster)                              | 3                     |
| Διακόπτες αφής σε γυαλί  | •                     |
| Διακόπτης ON/OFF   | •                     |
| Προγραμματιζόμενος χρόνος απενεργοποίησης βαθμίδας Booster                   | •                     |
| Χρόνος παράτασης 5/15 min.   | •                     |
| Ένδειξη κορεσμού φίλτρου λίπους  | •                     |
| Προγραμματιζόμενη ένδειξη κορεσμού φίλτρου λίπους                            | •                     |
| Προγραμματιζόμενη ένδειξη κορεσμού φίλτρου ενεργού άνθρακα                   | •                     |
| Εύκολος καθαρισμός εσωτερικού θόλου – CleanCover                             | •                     |
| <b>Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα</b>   |                       |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++ -D)   | A++                   |
| Μοτέρ ECO  | •                     |
| Σύστημα PowerManagement  | •                     |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος                                      | 31,7                  |
| Ενεργειακή κλάση υδροδυναμικής   | A                     |
| Ενεργειακή κλάση φωτισμού  | A                     |
| Κλάση απόδοσης φίλτραρίσματος λίπους   | C                     |
| <b>Σύστημα φίλτρου</b>   |                       |
| Πλήθος ανοξείδωτων φίλτρων λίπους που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων (10πλά) | 4                     |
| <b>Φωτισμός</b>  |                       |
| LED  | •                     |
| Αριθμός x W  | 2 x 7,2 W             |
| Ένταση φωτισμού σε Lx  | 525 lx                |
| Θερμοκρασία χρώματος σε K  | 3500 Kelvin           |
| Λειτουργία ρύθμισης έντασης φωτισμού   | •                     |
| <b>Τουρμπίνα</b>   |                       |
| Διπλή τουρμπίνα  | •                     |
| Μοτέρ DC   | •                     |
| <b>Εξαγωγή</b>   |                       |
| Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m <sup>3</sup> /h) σύμφωνα με το EN 61591            | 235                   |
| Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m <sup>3</sup> /h) σύμφωνα με το EN 61591            | 400                   |
| Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m <sup>3</sup> /h) σύμφωνα με το EN 61591            | 510                   |
| Ροή αέρα στη βαθμίδα Booster (m <sup>3</sup> /h) σύμφωνα με το EN 61591      | 685                   |
| Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3         | 43,0                  |

DAC 2940 Stella  
Απορροφητήρας οροφής  
μικρό μέγεθος 880 mm με τηλεχειριστήριο DARC 7



EAN: 4002516802655 / Αριθμός υλικού: 12555950 / Παλιός αριθμός υλικού: 28C2940SD

|  |      |
|--|------|
| Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3                                       | 55,0 |
| Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3                                       | 61,0 |
| Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3                                 | 68,0 |
| Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13                                  | 28,0 |
| Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13                                  | 40,0 |
| Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13   | 45,0 |
| Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13                            | 53,0 |
| <b>Ανακυκλοφορία</b>   |      |
| Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m <sup>3</sup> /h) σύμφωνα με το EN 61591  | 165  |
| Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m <sup>3</sup> /h) σύμφωνα με το EN 61591  | 325  |
| Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m <sup>3</sup> /h) σύμφωνα με το EN 61591  | 425  |
| Ροή αέρα στη βαθμίδα Booster 1 (m <sup>3</sup> /h) κατά EN 61591   | 525  |
| Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3                                       | 46,0 |
| Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3                                       | 59,0 |
| Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3                                       | 65,0 |
| Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3  | 70,0 |
| Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13                                  | 31,0 |
| Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13                                  | 44,0 |
| Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13   | 50,0 |
| Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13                                   | 54,0 |
| <b>Safety</b>  |      |
| Απενεργοποίηση ασφαλείας   | •    |
| <b>Τεχνικά στοιχεία</b>  |      |
| Συνολικό ύψος για εξαερισμό και εξωτερικό σε in. (mm)  | 196  |
| Πλάτος θόλου σε mm   | 880  |
| Συνολικό ύψος απορροφητήρων λειτουργίας εξαγωγής και απορροφητήρων εξωτερικής λειτουργίας σε mm            | 196  |
| Ύψος θόλου σε mm   | 196  |
| Συνολικό ύψος για ανακύκλωση σε in. (mm)   | 196  |
| Βάθος θόλου σε mm  | 500  |
| Συνολικό ύψος απορροφητήρων λειτουργίας ανακυκλοφορίας σε mm   | 196  |
| Ελάχιστο ύψος πάνω από ηλεκτρικές εστίες σε mm   | 450  |
| Καθαρό βάρος σε kg   | 16,7 |
| Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m  | 1,4  |
| Με κοινό βύσμα   | •    |
| Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας επάνω από εστίες αερίου (έως 12,6 kW συνολική ισχύς, καυστήρας ≤ 4,5 kW) σε mm | 650  |
| Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW  | 0,17 |


DAC 2940 Stella  
Απορροφητήρας οροφής  
μικρό μέγεθος 880 mm με τηλεχειριστήριο DARC 7



EAN: 4002516802655 / Αριθμός υλικού: 12555950 / Παλιός αριθμός υλικού: 28C2940SD

|  |      |
|--|------|
| Τάση σε V  | 230  |
| Ασφάλεια σε A  | 10   |
| Αριθμός φάσεων   | 1    |
| Συχνότητα σε Hz  | 50   |
| <b>Σημειώσεις για την τοποθέτηση</b>                                   |      |
| Σύνδεση αεραγωγού εξαγωγής πλευρικά                                    | •    |
| Διάμετρος αγωγού εξαγωγής σε mm  | 150  |
| <b>Παρεχόμενα εξαρτήματα</b>   |      |
| Προσαρμογέας για μείωση της διαμέτρου αεραγωγών από 150 mm σε 125 mm Ø | •    |
| Τηλεχειριστήριο  | •    |
| Κλαπέτο αντεπιστροφής  | •    |
| <b>Προαιρετικά εξαρτήματα</b>  |      |
| Φίλτρο ενεργού άνθρακα   | Nein |

DAC 2940 Stella  
Απορροφητήρας οροφής  
μικρό μέγεθος 880 mm με τηλεχειριστήριο DARC 7



DAC2940, DAC4940, DAC4943 EXTA Installation drawings