

## Guard L1 AllFloor

Ηλεκτρική σκούπα δαπέδου

ισχυρή | DynamicDrive | μία βούρτσα για όλους τους τύπους δαπέδων



- ComfortFit: αναπτύχθηκε για τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής
- Δοκιμασμένη για χρήση που αντιστοιχεί σε 20 χρόνια\* use
- Για εύκολο καθαρισμό: Ακροφύσιο ταπετσαρίας και εσοκών 2 σε 1
- Πέλμα AllFloor: μία βούρτσα για όλα τα δάπεδα – χωρίς να χρειάζεται αλλαγή
- Ατομικά επιλέξιμο ύψος και εργονομική χειρολαβή comfort
- Φίλτρο AirClean Plus: περισσότερο από 99,99%\*\* ικανότητα κατακράτησης σκόνης
- Αθόρυβο και απαλό: Κύλινδροι Dynamic Drive
- Ιδανική ισχύς για κάθε εργασία καθαρισμού: 4 επιλέξιμες λειτουργίες
- Premium σχεδιασμός με κομψές εφαρμογές

\* Βούρτσα παρκέ Twister σε σύγκριση με τη SBB300-3

\*\* Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62885-2:2021

EAN: 4002516795063 / Αριθμός υλικού: 12559830 /  
Παλαιός αριθμός υλικού: 41USF038SEE

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Τύπος κατασκευής</b>                               |                      |
| Τύπος προϊόντος                                       | SUSFO                |
| <b>Τύπος &amp; σχεδιασμός κατασκευής</b>              |                      |
| Χρώμα   | Μαύρο obsidian       |
| <b>Άνεση για τον χρήστη</b>                           |                      |
| Ηλεκτρονικός έλεγχος απορροφητικής ισχύος             | +/- Ποοδοιακόπτες    |
| Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας                           | •                    |
| Σύστημα στάθμευσης για διακοπές στο σκούπισμα         | •                    |
| Σύστημα παρκαρίσματος                                 | αμφίπλευρα           |
| Αυτόματο τύλιγμα καλωδίου Comfort                     | •                    |
| Χειρολαβή Comfort 2.0                                 | •                    |
| <b>Κινητικότητα</b>                                   |                      |
| Ροδάκια με καλύβδινο άξονα που δεν χαράζουν το δάπεδο | •                    |
| Δυναμική κίνηση                                       | •                    |
| Ακτίνα λειτουργίας σε m                               | 12                   |
| Μήκος καλωδίου σε m                                   | 8,5                  |
| <b>Σύστημα φίλτρου</b>                                |                      |
| Χωρητικότητα σακούλας σε l                            | 3,5                  |
| Ένδειξη αντικατάστασης σακούλας                       | •                    |
| Φίλτρο εξαερισμού                                     | Φίλτρο AirClean Plus |
| Φίλτρο προστασίας κινητήρα                            | •                    |
| <b>Safety</b>   |                      |
| Σύστημα ασφάλισης πέλματος και λαβής                  | •                    |
| Αυτόματη τοποθέτηση σακούλας                          | •                    |
| Περιμετρική ταινία προστασίας επίπλων                 | •                    |
| <b>Τεχνικά στοιχεία</b>                               |                      |
| Ισχύς   | 890                  |
| Ένταση σε dB  | 74,0                 |
| Πλάτος σε mm  | 500                  |
| Ύψος σε mm  | 239                  |
| Βάρος σε kg   | 6,5                  |
| <b>Παρεχόμενα εξαρτήματα</b>                          |                      |
| Σετ τριών εξαρτημάτων                                 | Ενσωματωμένο         |
| Ρύγχος για ταπετσαρίες                                | •                    |
| Ρύγχος για γωνίες & πτυχές                            | •                    |
| Βούρτσα ξεσκονίσματος με συνθετικές ίνες              | •                    |
| Πέλμα   | •                    |
| Κουιτόνι για σακούλες ηλεκτρικής σκούπας              | •                    |