

E 810

Χρήση

Για άριστη τοποθέτηση πιάτων τσαγιού ή γλυκού.



- Κατάλληλο για το πάνω κάμιστρο Ο 891
- Για 33 πιατάκια τσαγιού ή 17 πιατάκια γλυκού


EAN: 4002516854944 / Αριθμός υλικού: 12610680 /
Παλιός αριθμός υλικού: 67581002D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια πιάτων με σύστημα φρέσκου νερού	•
Παρόμοια προϊόντα	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Κατηγορία προϊόντων	
Ένθετο για πιατάκια	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Σύρμα, με επένδυση rilsan
Χρώμα	Λευκό
Χωρητικότητα	
Πιατάκια [πλήθος]	33
Πιατάκια γλυκού [πλήθος]	17
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	250
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	230
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	505

E 810

Χρήση

Για άριστη τοποθέτηση πιάτων τσαγιού ή γλυκού.



EAN: 4002516854944 / Αριθμός υλικού: 12610680 /
Παλιός αριθμός υλικού: 67581002D

Καθαρό βάρος σε kg	0,62
Μικτό βάρος σε kg	0,92