


## DGC 7460 HCX Pro

Συνδυαστικός φούρνος ατμού χωρίς χειρολαβές



- Μεγ. οθόνη ευκρινούς κειμένου με σύστ. ελέγχ. αφής – DirectSensor
- Ιδανικά αποτελέσματα – τεχνολογία DualSteam
- Τραγανό εξωτερικά, ζουμερό εσωτερικά – συνδυαστικό μαγείρεμα
- Άνετος χειρισμός – το δοχείο νερού πίσω από αυτόματο πίνακα
- Εύκολος καθαρισμός – HydroClean και ανοξείδωτος θάλαμος φούρνου




EAN: 4002516816690 / Αριθμός υλικού: 12613820 / Παλιός αριθμός υλικού: 23746099D

| Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής                                |              |
|--|--------------|
| Χρώμα  | Μπεζ περλέ   |
| Φούρνος ατμού combi  | •            |
| ArtLine  | •            |
| Χωρίς λαβή   | •            |
| Χαρακτηριστικά άνεσης  |              |
| Γρήγορη προθέρμανση  | •            |
| Προθέρμανση  | •            |
| Εξωτερική παραγωγή ατμού                                     | •            |
| Αισθητήρας οξιγόνου  | •            |
| Εξατομικευμένες ρυθμίσεις υγρασίας στο συνδυαστικό μαγείρεμα | •            |
| Μαγείρεμα μενού χωρίς ανάμιξη των γεύσεων                    | •            |
| Mix & Match  | •            |
| Αυτόματα προγράμματα με δυνατότητα ανεξάρτητης ρύθμισης      | •            |
| Διατήρηση θερμότητας   | •            |
| Λειτουργία για τραγανή επιφάνεια                             | •            |
| Τρόποι λειτουργίας   |              |
| Απόψυξη  | •            |
| Αυτόματα προγράμματα   | •            |
| Αυτόματα προγράμματα για συγκεκριμένες χώρες                 | •            |
| Συνδυαστικό μαγείρεμα  | •            |
| Συνδυαστικό μαγείρεμα με θερμό αέρα plus                     | •            |
| Συνδυαστικό μαγείρεμα με πάνω/κάτω αντίσταση                 | •            |
| Συνδυαστικό μαγείρεμα με γκριλ μεγάλης επιφάνειας            | •            |
| Μαγείρεμα στον ατμό  | •            |
| Sous-vide  | •            |
| Αναθέρμανση  | •            |
| Ψήσιμο με υγρασία  | •            |
| Τρόποι λειτουργίας γκριλ                                     | •            |
| Γκριλ  | •            |
| Γκριλ μικρής επιφάνειας                                      | •            |
| Θερμός αέρας plus  | •            |
| Εντατικό ψήσιμο  | •            |
| Κέικ plus  | •            |
| Πάνω/Κάτω αντίσταση  | •            |
| Άνω αντίσταση  | •            |
| Κάτω αντίσταση   | •            |
| Γκριλ με θερμό αέρα  | •            |
| Θερμός αέρας Eco   | •            |
| Μαγείρεμα στον ατμό Eco                                      | •            |
| Θέρμανση πιάτων  | •            |
| Ειδικές εφαρμογές  | •            |
| Άνεση για τον χρήστη   |              |
| Δικτύωση με το Miele@home                                    | •            |
| Οθόνη  | DirectSensor |
| SoftOpen   | •            |
| Touch2Open   | •            |
| MultiLingua  | •            |

## DGC 7460 HCX Pro

Συνδυαστικός φούρνος ατμού χωρίς χειρολαβές




EAN: 4002516816690 / Αριθμός υλικού: 12613820 / Παλιός αριθμός υλικού: 23746099D

|  |      |
|--|------|
| Πτυσσόμενος πίνακας χειρισμού με SoftClose                               | •    |
| Μαγείρεμα ανεξαρτήτως ποσότητας  | •    |
| Μαγείρεμα στον ατμό σε έως 4 επίπεδα ταυτόχρονα                          | •    |
| Αυτόματη παρασκευή μενού   | •    |
| Μείωση ατμού πριν τη λήξη του προγράμματος                               | •    |
| Ένδειξη ώρας   | •    |
| Ένδειξη ημερομηνίας  | •    |
| Χρονόμετρο   | •    |
| Προγραμματιζόμενη έναρξη διάρκειας μαγειρέματος                          | •    |
| Προγραμματιζόμενη λήξη διάρκειας μαγειρέματος                            | •    |
| Προγραμματιζόμενη διάρκεια μαγειρέματος                                  | •    |
| Ένδειξη πραγματικής θερμοκρασίας   | •    |
| Ένδειξη επιθυμητής θερμοκρασίας  | •    |
| Βομβητής για την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας                    | •    |
| Προτεινόμενη θερμοκρασία   | •    |
| Προγράμματα χρήστη   | •    |
| Εξατομικευμένες ρυθμίσεις  | •    |
| <b>Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα</b>                                     |      |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++ -D)                                     | A+   |
| <b>Ευκολία στο καθάρισμα</b>   |      |
| Ανοξείδωτος θάλαμος φούρνου με σαγρέ επιφάνεια                           | •    |
| Πτυσσόμενο στοιχείο γκριλ  | •    |
| Εξωτερική γεννήτρια ατμού  | •    |
| HydroClean   | •    |
| Προγράμματα συντήρησης   | •    |
| Πρόγραμμα μουλιάσματος   | •    |
| Πρόγραμμα ξεβγάλματος  | •    |
| Πρόγραμμα στεγνώματος θαλάμου φούρνου                                    | •    |
| Πλαϊνές ράγες γρήγορης αφαίρεσης   | •    |
| Αφαιρούμενες ανοξείδωτες πλαϊνές ράγες                                   | •    |
| Αυτόματη αφαλάτωση   | •    |
| Πόρτα CleanGlass   | •    |
| <b>Τεχνολογία ατμού/Παροχή νερού</b>                                     |      |
| DualSteam  | •    |
| Ισχύς γεννήτριας ατμού σε kW   | 3,30 |
| Όγκος δοχείου φρέσκου νερού σε l   | 1,4  |
| Δοχείο φρέσκου νερού πίσω από τον πίνακα χειρισμού με μηχανισμό ανύψωσης | •    |
| Δίσκος περισυλλογής δίπλα στον πτυσσόμενο πίνακα χειρισμού με SoftClose  | •    |
| Φίλτρο αποχέτευσης   | •    |
| <b>Safety</b>  |      |
| Σύστημα αποθέρμανσης συσκευής και κρύα πρόσοψη                           | •    |
| Απενεργοποίηση ασφαλείας   | •    |
| Κλείδωμα συστήματος  | •    |
| Σύστημα ψύξης ατμού  | •    |
| Αισθητήρας ασφάλισης   | •    |
| <b>Τεχνικά στοιχεία</b>  |      |
| Χωρητικότητα θαλάμου φούρνου σε l  | 67   |
| Αριθμός επιπέδων σχαρών  | 4    |
| Αριθμημένα επίπεδα σχαρών  | •    |

## DGC 7460 HCX Pro

Συνδυαστικός φούρνος ατμού χωρίς χειρολαβές




EAN: 4002516816690 / Αριθμός υλικού: 12613820 / Παλιός αριθμός υλικού: 23746099D


|  |  |
|--|--|
| Άρθρωση πόρτας   | Κάτω   |
| Φωτισμός φούρνου   | BrilliantLight   |
| Ελάχ. θερμοκρασίες φούρνου σε °C                         | 30   |
| Μέγ. θερμοκρασίες φούρνου σε °C                          | 230  |
| Ελάχ. θερμοκρασίες μαγειρέματος στον ατμό σε °C          | 40   |
| Μέγ. θερμοκρασίες μαγειρέματος στον ατμό σε °C           | 100  |
| Ελάχιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm             | 560  |
| Μέγιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm              | 568  |
| Ελάχιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm               | 590  |
| Μέγιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm                | 595  |
| Βάθος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm                       | 550  |
| Διαστάσεις συσκευής (Π x Υ x Β) σε mm                    | 595 x 596 x 567  |
| Πλάτος συσκευής σε mm                                    | 595  |
| Ύψος συσκευής σε mm                                      | 596  |
| Βάθος συσκευής σε mm                                     | 567  |
| Βάρος σε kg  | 46,4   |
| Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW                            | 3,45   |
| Τάση σε V  | 230  |
| Συχνότητα σε Hz  | 50   |
| Ασφάλεια σε A  | 16   |
| Αριθμός φάσεων   | 1  |
| Αντικατάσταση λυχνιών                                    | Εξυπηρέτηση πελατών  |
| <b>Παρεχόμενα εξαρτήματα</b>                             |  |
| Ταψί γενικής χρήσης με PerfectClean HUBB 71              | 1  |
| Σχάρα μαγειρέματος και ψησίματος με PerfectClean HBRR 71 | 1  |
| Αφαιρούμενες πλευρικές ράγες (ζεύγος)                    | 1  |
| Διάτρητα σκεύη μαγειρέματος από ανοξείδωτο ατσάλι        | 1  |
| Μη διάτρητα ανοξείδωτα δοχεία μαγειρέματος               | 1  |
| Καθαριστικό HydroClean                                   | 1  |
| Ταμπλέτες αφαίρεσης αλάτων                               | 2  |
| <b>Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης</b>                         |  |
| Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης μέσω MultiLingua               | bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederland, norsk, polski, portuguis, russkij, romãna, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, |

## DGC 7460 HCX Pro


Συνδυαστικός φούρνος ατμού χωρίς χειρολαβές




Installation DGC XXL, ESW7x20 installation drawings




ESW7x10, EVS7010, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings




built-in DGC XXL, installation drawing




DGC7x60 connections and ventilation 60cm, installation drawing




built-in DGC XXL build-under, installation drawing



screw joint DGC XXL, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



side view DGC XXL, installation drawings