


DGC 7860 HCX Pro

Συνδυαστικός φούρνος ατμού χωρίς χειρολαβές
για μαγείρεμα στον ατμό, ψήσιμο με ασύρματο θερμομέτρο + HydroClean



- Μεγ. οθόνη αφής με αισθητήρα προσέγγισης – M Touch + MotionReact
- Ιδανικά αποτελέσματα – τεχνολογία DualSteam
- Τραγανό εξωτερικά, ζουμερό εσωτερικά – συνδυαστικό μαγείρεμα
- Miele@home – δικτύωση συσκευών μέσω WiFi + Mix και Match
- Εύκολος καθαρισμός – HydroClean και ανοξειδωτος θάλαμος φούρνου




EAN: 4002516816942 / Αριθμός υλικού: 12613890 /
Παλαιός αριθμός υλικού: 23786099D

Γενικές πληροφορίες	
Αναγνωριστικό μοντέλου	DGC 7860 HCX Pro
Κωδ. προϊόντος κατασκευαστή	12613890
Αριθμός EAN	4002516816942
Κατηγορία μάρκετινγκ	Diamond
Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
ArtLine	•
Χωρίς λαβή	•
Τύπος και σχεδιασμός της συσκευής	
Φούρνος ατμού combi	•
Χρώμα	Μπεζ περλέ
Χαρακτηριστικά άνεσης	
Γρήγορη προθέρμανση	•
Προθέρμανση	•
Εξωτερική παραγωγή ατμού	•
Αισθητήρας οξιγόνου	•
Εξατομικευμένες ρυθμίσεις υγρασίας στο συνδυαστικό μαγείρεμα	•
Μαγείρεμα μενού χωρίς ανάμιξη των γεύσεων	•
Mix & Match	•
Θερμόμετρο ψητού	Χωρίς καλώδιο
Αυτόματα προγράμματα με δυνατότητα ανεξάρτητης ρύθμισης	•
Διατήρηση θερμότητας	•
Λειτουργία για τραγανή επιφάνεια	•
Τρόποι λειτουργίας	
Θερμός αέρας plus	•
Πάνω/Κάτω αντίσταση	•
Μαγείρεμα στον ατμό	•
Συνδυαστικό μαγείρεμα	•
Συνδυαστικό μαγείρεμα με θερμό αέρα plus	•
Συνδυαστικό μαγείρεμα με πάνω/κάτω αντίσταση	•
Συνδυαστικό μαγείρεμα με γκριλ μεγάλης επιφάνειας	•
Sous-vide	•
Εντατικό ψήσιμο	•
Γκριλ με θερμό αέρα	•
Γκριλ	•
Γκριλ μικρής επιφάνειας	•
Άνω αντίσταση	•
Κάτω αντίσταση	•
Κέικ plus	•
Θερμός αέρας Eco	•
Μαγείρεμα στον ατμό Eco	•
Απόψυξη	•
Ψήσιμο με υγρασία	•
Αναθέρμανση	•
Θέρμανση πιάτων	•
Αυτόματα προγράμματα	•

DGC 7860 HCX Pro

Συνδυαστικός φούρνος ατμού χωρίς χειρολαβές

για μαγείρεμα στον ατμό, ψήσιμο με ασύρματο θερμόμετρο + Hydroclean



EAN: 4002516816942 / Αριθμός υλικού: 12613890 /

Παλιός αριθμός υλικού: 23786099D

Αυτόματα προγράμματα για συγκεκριμένες χώρες	•
Ειδικές εφαρμογές	•
Άνεση για τον χρήστη	
Δικτύωση με το Miele@home	•
Οθόνη	M Touch
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Λειτουργία βοήθειας	•
Πτυσσόμενος πίνακας χειρισμού με SoftClose	•
Μαγείρεμα ανεξαρτήτως ποσότητας	•
Μαγείρεμα στον ατμό σε έως 4 επίπεδα ταυτόχρονα	•
Αυτόματη παρασκευή μενού	•
Μείωση ατμού πριν τη λήξη του προγράμματος	•
Πολυφωνικοί βομβητές	•
Ένδειξη ώρας	•
Ένδειξη ημερομηνίας	•
Χρονόμετρο	•
Προγραμματιζόμενη έναρξη διάρκειας μαγειρέματος	•
Προγραμματιζόμενη λήξη διάρκειας μαγειρέματος	•
Προγραμματιζόμενη διάρκεια μαγειρέματος	•
Ένδειξη πραγματικής θερμοκρασίας	•
Ένδειξη επιθυμητής θερμοκρασίας	•
Βομβητής για την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας	•
Προτεινόμενη θερμοκρασία	•
Προγράμματα χρήστη	•
Εξατομικευμένες ρυθμίσεις	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++ -D)	A+
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση OFF σε W	0,3
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση αναμονής σε W	0,8
Ονομαστική ισχύς σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε W	2,0
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση OFF σε min	20
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση αναμονής σε min	20
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε min	20
Ευκολία στο καθάρισμα	
Ανοξείδωτος θάλαμος φούρνου με σαγρέ επιφάνεια	•
Πτυσσόμενο στοιχείο γκριλ	•
Εξωτερική γεννήτρια ατμού	•
HydroClean	•
Πρόγραμμα μουλιάσματος	•
Πρόγραμμα ξεβγάλματος	•
Πρόγραμμα στεγνώματος θαλάμου φούρνου	•
Πλαϊνές ράγες γρήγορης αφαίρεσης	•

DGC 7860 HCX Pro

Συνδυαστικός φούρνος ατμού χωρίς χειρολαβές

για μαγείρεμα στον ατμό, ψήσιμο με ασύρματο θερμόμετρο + Hydroclean

EAN: 4002516816942 / Αριθμός υλικού: 12613890 /


Παλιός αριθμός υλικού: 23786099D

Αφαιρούμενες ανοξείδωτες πλαϊνές ράγες	•
Αυτόματη αφαλάτωση	•
Πόρτα CleanGlass	•
Τεχνολογία ατμού/Παροχή νερού	
DualSteam	•
Ισχύς γεννήτριας ατμού σε kW	3,30
Όγκος δοχείου φρέσκου νερού σε l	1,4
Δοχείο φρέσκου νερού πίσω από τον πίνακα χειρισμού με μηχανισμό ανύψωσης	•
Δίσκος περισυλλογής δίπλα στον πτυσσόμενο πίνακα χειρισμού με SoftClose	•
DirectWater	Όχι
Φίλτρο αποχέτευσης	•
Safety	
Σύστημα αποθέρμανσης συσκευής και κρύα πρόσοψη	•
Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
Κλειδωμα συστήματος	•
Σύστημα ψύξης ατμού	•
Αισθητήρας ασφάλισης	•
Τεχνικά στοιχεία	
Χωρητικότητα θαλάμου φούρνου σε l	67
Αριθμός επιπέδων σχαρών	4
Αριθμημένα επίπεδα σχαρών	•
Άρθρωση πόρτας	Κάτω
Φωτισμός φούρνου	BrilliantLight
Ελάχ. θερμοκρασίες φούρνου σε °C	30
Μέγ. θερμοκρασίες φούρνου σε °C	230
Ελάχ. θερμοκρασίες μαγειρέματος στον ατμό σε °C	40
Μέγ. θερμοκρασίες μαγειρέματος στον ατμό σε °C	100
Ελάχιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	560
Μέγιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	568
Ελάχιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	590
Μέγιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	595
Βάθος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	555
Διαστάσεις συσκευής (Π x Υ x Β) σε mm	595 x 596 x 567
Βάρος σε kg	46,4
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	3,45
Τάση σε V	230
Συχνότητα σε Hz	50
Ασφάλεια σε A	16
Αριθμός φάσεων	1
Καλώδιο τροφοδοσίας με βύσμα	•
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	2
Αντικατάσταση λυχνιών	Εξυπηρέτηση πελατών
Παρεχόμενα εξαρτήματα	
Ταψί γενικής χρήσης με PerfectClean HUBB 71	1
Σχάρα μαγειρέματος και ψησίματος με PerfectClean HBBR 71	1


DGC 7860 HCX Pro

Συνδυαστικός φούρνος ατμού χωρίς χειρολαβές


για μαγείρεμα στον ατμό, ψήσιμο με ασύρματο θερμομέτρο + Hydroclean




Installation DGC XXL, ESW7x20 installation drawings




Installation_DGC_XXL_ESW7x10_EVS7010 installation drawings




built-in DGC XXL, installation drawing




DGC7x60 connections and ventilation 60cm, installation drawing




built-in DGC XXL build-under, installation drawing



screw joint DGC XXL, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



side view DGC XXL, installation drawings